




TrueLine - elegante und hocheffiziente LED-Pendelleuchten für das Büro

TrueLine-Pendelleuchten

TrueLine von Philips ist eine sehr schlanke, vielseitige LED-Produktfamilie und besteht aus Pendel-, Anbau- und Einbauleuchten. Die nur 55 mm schmalen „Lichtstrahlen“ vereinen höchste Effizienz durch modernste LED- und Optiktechnologie mit einem eleganten Erscheinungsbild, wodurch sie sich in jede Architektur zurückhaltend integrieren lassen.

Vorteile

- Elegantes Design: nur 55 mm schlank und 88 mm hoch
- Optiken für Bildschirmarbeitsplätze und allgemeine Räume
- Sehr hohe Leuchteneffizienz (bis zu 143 lm/W) und sehr lange Nutzlebensdauer – hohe Energieeinsparung und wartungsarm

Merkmale

- Direkt-indirekt (70%-30%) und direkt strahlend
- Zwei Optiken: satiniert für Bildschirmarbeitsplätze (UGR19) und opal für allgemeine Anwendungen; beide sehr gleichmäßig, flächig leuchtend
- Einzeleuchten und Lichtbandleuchten zur Erstellung optisch durchlaufender Lichtbänder
- Zwei Längen: 1130 mm und 1410 mm
- Verschiedene Lichtstropfpakete
- Gehäuse in Aluminium oder Aluminium, weiß lackiert (RAL9003)
- Schaltbare und DALI-regelbare Betriebsgeräte (gleichspannungsgesegnet)
- Optional mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)
- Zukunftssicher: für Connected Office Lighting (PoE) vorbereitet

Anwendung

- Büros
- Bildungswesen
- Einzelhandel

Hinweise

- Das Produkt entspricht der Schutzart IPX0 und ist somit nicht gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Es wird daher dringend empfohlen, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, entsprechend zu prüfen.
- Bei Nichtbefolgen der obigen Hinweise und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Versions




TrueLinesuspended-4FTWH



TrueLine Suspended-U3

Abmessungsskizzen



Produktdetails



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view

Produktdetails



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-
power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_SM_SP-line-connectio-
side-view-2

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Maximaler Dimmlevel	1%
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F- Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lichtquelle austauschbar	Service Tag
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Nein	Ja
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Nein	Ja
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-	-
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-	-
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Nein	Ja
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Nein	Ja
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Nein	Ja
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nein	Ja
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nein	Ja
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nein	Ja
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Nein	Ja
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Nein	Ja
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Nein	Ja
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Nein	Ja
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nein	Ja
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Nein	Ja
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Nein	Ja
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	-	-
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	-
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	-
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	-
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Nein	Ja
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Ja
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Ja
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Ja
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Ja
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Ja
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Ja
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Ja
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Ja
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-	-
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-	-
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-	-
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Nein	Ja
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	-	-
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Nein	Ja

Order Code	Full Product Name	Lichtquelle austauschbar	Service Tag
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Nein	Ja
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Nein	Ja
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-	-
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	-	-
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-	-
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Nein	Ja
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Nein	Ja
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Optik
97252000	SP532P 47S/94 O DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Breitstrahlend (WB)
97240700	SP532P 29S/94 O DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Breitstrahlend (WB)
97252000	SP532P 47S/94 O DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Breitstrahlend (WB)
97240700	SP532P 29S/94 O DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Breitstrahlend (WB)
97246900	SP532P 29S/94 O DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Breitstrahlend (WB)
97254400	SP532P 47S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Breitstrahlend (WB)
Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Optik
97265000	SP532P 77S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7.700 lm	Breitstrahlend (WB)
97250600	SP532P 36S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Breitstrahlend (WB)
97260500	SP532P 58S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5.800 lm	Breitstrahlend (WB)
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	141 lm/W	2.100 lm	Breitstrahlend (WB)
97269800	SP533P 33S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	118 lm/W	3.300 lm	Breitstrahlend (WB)
97245200	SP532P 29S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Breitstrahlend (WB)

TrueLine-Pendelleuchten

Order	Full	Ähnlichste	Nennlichtausbeute		
Code	Product Name	Farbtemperatur	(Nom)	Lichtstrom	Optik
97261200	SP532P 66S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Breitstrahlend (WB)
97271100	SP533P 54S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5.400 lm	Breitstrahlend (WB)
97259900	SP532P 49S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	4.900 lm	Breitstrahlend (WB)
97262900	SP532P 66S/94 O DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Breitstrahlend (WB)
97256800	SP532P 47S/94 O DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Breitstrahlend (WB)
97254400	SP532P 47S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Breitstrahlend (WB)
97265000	SP532P 77S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7.700 lm	Breitstrahlend (WB)
35972800	SP532P 36S/94 O DEIA L1130 SM2 ALU	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Breitstrahlend (WB)
97260500	SP532P 58S/94	4000 K	133 lm/W	5.800 lm	Breitstrahlend (WB)

Order	Full	Ähnlichste	Nennlichtausbeute		
Code	Product Name	Farbtemperatur	(Nom)	Lichtstrom	Optik
	O DEIA SM2 L1130 ALU				
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	141 lm/W	2.100 lm	Breitstrahlend (WB)
97269800	SP533P 33S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	118 lm/W	3.300 lm	Breitstrahlend (WB)
97245200	SP532P 29S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Breitstrahlend (WB)
97261200	SP532P 66S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Breitstrahlend (WB)
97271100	SP533P 54S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5.400 lm	Breitstrahlend (WB)
97259900	SP532P 49S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	4.900 lm	Breitstrahlend (WB)
97276600	SP534P 50S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	130 lm/W	5.000 lm	Asymmetrische Spiegeloptik
97276600	SP534P 50S/94 O DEIA SM2	4000 K	130 lm/W	5.000 lm	Asymmetrische Spiegeloptik

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full				
	Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Optik
	L1410 ALU				
62689800	SP532P 77S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	7.700 lm	Breitstrahlend, Office- kompatibel
62690400	SP533P 54S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	159 lm/W	5.400 lm	Breitstrahlend (WB)
62691100	SP530P 50S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	5.000 lm	Breitstrahlend, Office- kompatibel
62692800	SP531P 31S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	91 lm/W	3.100 lm	Breitstrahlend (WB)
62697300	SP532P 58S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	5.800 lm	Breitstrahlend, Office- kompatibel
62698000	SP533P 41S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	4.100 lm	Breitstrahlend (WB)
62699700	SP530P 40S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.000 lm	Breitstrahlend, Office- kompatibel
62700000	SP531P 25S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2.500 lm	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full				
	Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Optik
62689800	SP532P 77S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	7.700 lm	Breitstrahlend, Office- kompatibel
62690400	SP533P 54S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	159 lm/W	5.400 lm	Breitstrahlend (WB)
62691100	SP530P 50S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	5.000 lm	Breitstrahlend, Office- kompatibel
62692800	SP531P 31S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	91 lm/W	3.100 lm	Breitstrahlend (WB)
62697300	SP532P 58S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	5.800 lm	Breitstrahlend, Office- kompatibel
62698000	SP533P 41S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	4.100 lm	Breitstrahlend (WB)
62699700	SP530P 40S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.000 lm	Breitstrahlend, Office- kompatibel
62700000	SP531P 25S/TW 9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2.500 lm	Breitstrahlend (WB)
97246900	SP532P 29S/94	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Breitstrahlend (WB)

TrueLine-Pendelleuchten

Order	Full	Ähnlichste	Nennlichtausbeute		
Code	Product Name	Farbtemperatur	(Nom)	Lichtstrom	Optik
	O DEIA SM2 L1410 WH				
97262900	SP532P 66S/94 O DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Breitstrahlend (WB)
97256800	SP532P 47S/94 O DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Breitstrahlend (WB)
97255100	SP532P 47S/94 O DEIA SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Breitstrahlend (WB)
97255100	SP532P 47S/94 O DEIA SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Breitstrahlend (WB)
97241400	SP532P 29S/94 O DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Breitstrahlend (WB)
97242100	SP532P 29S/94 O DEIA LNP SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Breitstrahlend (WB)
97253700	SP532P 47S/94 O DEIA LN SW2	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Breitstrahlend (WB)

Order	Full	Ähnlichste	Nennlichtausbeute		
Code	Product Name	Farbtemperatur	(Nom)	Lichtstrom	Optik
	L1410 ALU				
97241400	SP532P 29S/94 O DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Breitstrahlend (WB)
97242100	SP532P 29S/94 O DEIA LNP SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Breitstrahlend (WB)
97253700	SP532P 47S/94 O DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Breitstrahlend (WB)
97257500	SP532P 47S/94 O SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Breitstrahlend (WB)
97263600	SP532P 66S/94 O SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	139 lm/W	6.600 lm	Breitstrahlend (WB)
97257500	SP532P 47S/94 O SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Breitstrahlend (WB)
97263600	SP532P 66S/94 O SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	139 lm/W	6.600 lm	Breitstrahlend (WB)

Betrieb und Elektrik

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	34 W	Nein
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	21 W	Nein
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	34 W	Nein
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	21 W	Nein
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	21 W	Nein
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W	Nein
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	57 W	Nein
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	26,5 W	Nein
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W	Nein
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	16,4 W	Nein
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	28 W	Nein
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	21 W	Nein
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	48 W	Nein
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	46,5 W	Nein
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36,5 W	Nein
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	48 W	Nein
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	34 W	Nein
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W	Nein
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	57 W	Nein
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	26,5 W	Nein
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W	Nein
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	16,4 W	Nein
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	28 W	Nein
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	21 W	Nein
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	48 W	Nein

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	46,5 W	Nein
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36,5 W	Nein
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	38,5 W	Nein
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	38,5 W	Nein
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	67 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	41,5 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	49 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	41 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	33 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	27 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	67 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	41,5 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
			Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	49 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	41 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	33 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	27 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	21 W	Nein
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	48 W	Nein

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	34 W	Nein
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	34 W	Nein
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	34 W	Nein
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	21 W	Nein
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	21 W	Nein
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	34 W	Nein
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	21 W	Nein
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	21 W	Nein
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	34 W	Nein
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Nein
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W	Nein
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Nein
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W	Nein

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	-
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Weiß
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Weiß
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Weiß
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	Aluminium
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	-
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	-
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	-
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	-
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Weiß
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Weiß
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Weiß
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Schwarz
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Schwarz
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Aluminium
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Aluminium
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Zentrale	
		Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung

Order Code	Full Product Name	Zentrale	
		Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung

Order Code	Full Product Name	Zentrale	
		Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung

Order Code	Full Product Name	Zentrale	
		Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Ja	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Gleichstrombetriebebene zentrale Notfallbeleuchtung

Initialkennwerte (IEC-konform)


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3


Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P	62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP533P
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P	62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP530P
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P	62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP531P
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P	62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP532P
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P	62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP533P
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P	62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P	62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP531P
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P	62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P	62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP533P
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P	62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP530P
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P	62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP531P
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P	62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP532P
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P	62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP533P
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P	62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P	62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP531P
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P	97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P	97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P	97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P	97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	SP532P
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	SP532P	97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	SP532P
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P	97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P	97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	SP532P
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P	97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P	97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P	97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	SP532P
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P	97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P	97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP534P	97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP534P	97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P	97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103162




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103197




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103203


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103214




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103189




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103183




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103208




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103184



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103210




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103211


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103182




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103188




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103186




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103187




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103204




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103185



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103168




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103181




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105671




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105666




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105663




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105665




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105664



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105674




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105673




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105672


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106143




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106225




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106186




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106224




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106162




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106219



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106145




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106150




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106164


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106149




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106174




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106222




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106220




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106223




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106180



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106226




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106161




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106166


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106167




Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106192




Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106187




Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106160




Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106151




Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106179



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106163




Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106165




Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106184


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106221



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106190



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106168

