



Philips TrueLine suspendu : une vraie ligne lumineuse

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage qui correspondent à l'architecture intérieure du bâtiment sur laquelle ils travaillent. Ils veulent une ligne de lumière au design élégant et une qualité d'éclairage très élevée. Les fournisseurs de service nécessitent des luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine suspendus répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions encastrée et montée en surface.

Avantages

- Optique hautement uniforme
- Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse
- Dimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus

Applications

- Eclairage général de bureaux milieu et haut de gamme

Fonctions

- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux

- Lignes autonomes et continues
- Versions encastrée et suspendue également disponibles
- Lumière directe et indirecte
- Fenêtre de sortie de lumière homogène
- Prêt pour le futur : PoE
- Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont sujets à une infiltration d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir une panne sûre et la garantie du produit deviendra nulle.

Versions



TrueLine-Suspended-line-LE



TrueLine suspended-SP530P
SP532P L1130 ALU



TrueLine-SP534P



TrueLinesuspended-4FTALU-
SENSOR



TrueLinesuspended-4FTWH



TrueLine Suspended black
housing




TrueLine-Suspended-line-LF




TrueLine Suspended-U3


Schéma dimensionnel




SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU




SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU




SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU



SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU



SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU



SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU

Détails sur le produit



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-
LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3



TrueLine Suspended black
housing



TrueLine_SM_SP-line-
connectio-side-view-2

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%
Commande intégrée	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200

Mécanique et boîtier

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,35 J renforcé]

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Oui
Eclairage de secours	Éclairage de secours central à courant continu

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique
8719514972520	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4'700 lm	4000 K	138 lm/W	Faisceau extensif
8719514972407	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	2'900 lm	4000 K	138 lm/W	Faisceau extensif
8719514972544	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4'700 lm	4000 K	138 lm/W	Faisceau extensif
8719514972650	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	7'700 lm	4000 K	135 lm/W	Faisceau extensif
8721103359728	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	3'600 lm	4000 K	136 lm/W	Faisceau extensif
8719514972605	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	5'800 lm	4000 K	141 lm/W	Faisceau extensif
8719514972391	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	2'100 lm	4000 K	141 lm/W	Faisceau extensif
8719514972698	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	3'300 lm	4000 K	118 lm/W	Faisceau extensif
8719514972452	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	2'900 lm	4000 K	138 lm/W	Faisceau extensif
8719514972612	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	6'600 lm	4000 K	138 lm/W	Faisceau extensif
8719514972711	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	5'400 lm	4000 K	116 lm/W	Faisceau extensif
8719514972599	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4'900 lm	4000 K	143 lm/W	Faisceau extensif
8719514972766	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	5'000 lm	4000 K	130 lm/W	Miroir asymétrique
8720169626898	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	7'700 lm	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169626904	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	5'400 lm	Tunable white 2700-6500 K	159 lm/W	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique
8720169626911	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	5'000 lm	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169626928	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	3'100 lm	Tunable white 2700-6500 K	91 lm/W	Faisceau extensif
8720169626973	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	5'800 lm	Tunable white 2700-6500 K	118 lm/W	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169626980	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4'100 lm	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	Faisceau extensif
8720169626997	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4'000 lm	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169627000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	2'500 lm	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	Faisceau extensif
8719514972469	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	2'900 lm	4000 K	138 lm/W	Faisceau extensif
8719514972629	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	6'600 lm	4000 K	138 lm/W	Faisceau extensif
8719514972568	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4'700 lm	4000 K	138 lm/W	Faisceau extensif
8719514972551	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	4'700 lm	4000 K	138 lm/W	Faisceau extensif
8719514972414	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	2'900 lm	4000 K	138 lm/W	Faisceau extensif
8719514972421	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	2'900 lm	4000 K	138 lm/W	Faisceau extensif
8719514972537	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	4'700 lm	4000 K	138 lm/W	Faisceau extensif
8719514972575	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4'700 lm	4000 K	138 lm/W	Faisceau extensif
8719514972636	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	6'600 lm	4000 K	139 lm/W	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514972520	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	34 W	Non
8719514972407	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	21 W	Non
8719514972544	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W	Non
8719514972650	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	57 W	Non
8721103359728	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	26.5 W	Non
8719514972605	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W	Non
8719514972391	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	16.4 W	Non
8719514972698	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	28 W	Non
8719514972452	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	21 W	Non
8719514972612	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	48 W	Non
8719514972711	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	46.5 W	Non
8719514972599	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36.5 W	Non
8719514972766	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	38.5 W	Non
8720169626898	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	67 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169626904	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8720169626911	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	41.5 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169626928	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169626973	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	49 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169626980	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	41 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169626997	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	33 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169627000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	27 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8719514972469	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	21 W	Non
8719514972629	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	48 W	Non
8719514972568	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	34 W	Non
8719514972551	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	34 W	Non
8719514972414	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	21 W	Non
8719514972421	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	21 W	Non
8719514972537	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	34 W	Non
8719514972575	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Non
8719514972636	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47.5 W	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514972520	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972407	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972544	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972650	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8721103359728	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	Aluminium
8719514972605	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972391	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972698	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972452	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972612	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972711	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972599	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972766	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8720169626898	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
8720169626904	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
8720169626911	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
8720169626928	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
8720169626973	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
8720169626980	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169626997	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
8720169627000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
8719514972469	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
8719514972629	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
8719514972568	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
8719514972551	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Noir
8719514972414	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972421	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972537	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972575	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
8719514972636	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium

Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514972520	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972407	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972544	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972650	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8721103359728	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972605	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972391	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972698	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972452	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972612	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972711	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972599	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972766	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169626898	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626904	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626911	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626928	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626973	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626980	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626997	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169627000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8719514972469	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972629	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972568	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972551	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972414	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972421	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514972537	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972575	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972636	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514972520	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972407	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972544	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972650	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
8721103359728	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	SP532P
8719514972605	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
8719514972391	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
8719514972698	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
8719514972452	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972612	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972711	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
8719514972599	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
8719514972766	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP534P
8720169626898	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
8720169626904	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP533P
8720169626911	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP530P
8720169626928	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP531P
8720169626973	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP532P
8720169626980	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP533P
8720169626997	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
8720169627000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP531P
8719514972469	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
8719514972629	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
8719514972568	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
8719514972551	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	SP532P
8719514972414	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
8719514972421	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972537	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
8719514972575	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
8719514972636	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P


Diagramme photométrique polaire



SP530PI - 910505106143

SP530PI - 910505106225


SP530PI - 910505106186



SP530PI - 910505106224

SP530PI - 910505106162


SP530PI - 910505106219




SP530PI - 910505106145

SP530PI - 910505106150


SP530PI - 910505106164




SP530PI - 910505106149




SP530PI - 910505106174




SP530PI - 910505106222




SP530PI - 910505106220




SP530PI - 910505106223




SP530PI - 910505106180




SP530PI - 910505106226




SP530PI - 910505106161




SP530PI - 910505106166




SP530PI - 910505106167




SP530PI - 910505106192




SP530PI - 910505106187




SP530PI - 910505106160




SP530PI - 910505106151




SP530PI - 910505106179




SP530PI - 910505106163




SP530PI - 910505106165




SP530PI - 910505106184



SP530PI - 910505106221



SP530PI - 910505106190



SP530PI - 910505106168