



Philips TrueLine suspendu : une vraie ligne lumineuse

TrueLine Suspension

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage qui correspondent à l'architecture intérieure du bâtiment sur laquelle ils travaillent. Ils veulent une ligne de lumière au design élégant et une qualité d'éclairage très élevée. Les fournisseurs de service nécessitent des luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine suspendus répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions encastrée et montée en surface.

Avantages

- Optique hautement uniforme
- Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse
- Dimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus

Fonctions

- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Lignes autonomes et continues
- Versions encastrée et suspendue également disponibles
- Lumière directe et indirecte
- Fenêtre de sortie de lumière homogène
- Prêt pour le futur : PoE

Application

- Eclairage général de bureaux milieu et haut de gamme

Mises en garde et sécurité


- Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont sujets à une infiltration d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir une panne sûre et la garantie du produit deviendra nulle.

Versions




TrueLine-SP534P

Schéma dimensionnel



TrueLine Suspension

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0

TrueLine Suspension

Détails sur le produit



TrueLine Suspended-SP530P-LF-
power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Service Tag
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Non	Oui
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Non	Oui
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-	-
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-	-
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Non	Oui
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	Oui
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	Oui
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	Oui
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	Oui
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	Oui
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	Oui
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	Oui
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	Oui
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	Oui
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	Oui
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Non	Oui
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Non	Oui
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	-	-
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	-
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	-
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	-
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	Oui
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	-
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Oui
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Oui
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Oui
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Oui
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Oui
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Oui
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Oui
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Oui
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-	-
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-	-
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-	-
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Non	Oui
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	-	-
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Non	Oui

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Service Tag
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Non	Oui
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Non	Oui
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-	-
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	-	-
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-	-
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Non	Oui
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Non	Oui
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-

Données techniques de l'éclairage

Full Product		Température	Efficacité	Flux	Type
Order Code	Name	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux	d'optique
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4'700 lm	Faisceau extensif
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2'900 lm	Faisceau extensif
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4'700 lm	Faisceau extensif
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2'900 lm	Faisceau extensif
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2'900 lm	Faisceau extensif
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4'700 lm	Faisceau extensif
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7'700 lm	Faisceau extensif
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3'600 lm	Faisceau extensif
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5'800 lm	Faisceau extensif
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	141 lm/W	2'100 lm	Faisceau extensif
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	118 lm/W	3'300 lm	Faisceau extensif
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2'900 lm	Faisceau extensif
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6'600 lm	Faisceau extensif
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5'400 lm	Faisceau extensif
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	4'900 lm	Faisceau extensif
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6'600 lm	Faisceau extensif
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4'700 lm	Faisceau extensif
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4'700 lm	Faisceau extensif

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7'700 lm	Faisceau extensif
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	4000 K	136 lm/W	3'600 lm	Faisceau extensif
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5'800 lm	Faisceau extensif
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	141 lm/W	2'100 lm	Faisceau extensif
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	118 lm/W	3'300 lm	Faisceau extensif
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2'900 lm	Faisceau extensif
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6'600 lm	Faisceau extensif
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5'400 lm	Faisceau extensif
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	4'900 lm	Faisceau extensif
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	130 lm/W	5'000 lm	Miroir asymétrique
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	130 lm/W	5'000 lm	Miroir asymétrique
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	7'700 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	159 lm/W	5'400 lm	Faisceau extensif
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	5'000 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	91 lm/W	3'100 lm	Faisceau extensif
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	5'800 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	4'100 lm	Faisceau extensif
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4'000 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2'500 lm	Faisceau extensif
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	7'700 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	159 lm/W	5'400 lm	Faisceau extensif
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	5'000 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif

TrueLine Suspension

	Full Product	Température de couleur	Efficacité lumineuse	Flux	Type
Order Code	Name	corrélée (nom.)	(nominale)	lumineux	d'optique
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	91 lm/W	3'100 lm	Faisceau extensif
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	5'800 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	4'100 lm	Faisceau extensif
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4'000 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2'500 lm	Faisceau extensif
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2'900 lm	Faisceau extensif
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6'600 lm	Faisceau extensif
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4'700 lm	Faisceau extensif
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4'700 lm	Faisceau extensif
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4'700 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	34 W	Non

	Full Product	Température de couleur	Efficacité lumineuse	Flux	Type
Order Code	Name	corrélée (nom.)	(nominale)	lumineux	d'optique
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2'900 lm	Faisceau extensif
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2'900 lm	Faisceau extensif
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4'700 lm	Faisceau extensif
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2'900 lm	Faisceau extensif
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2'900 lm	Faisceau extensif
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4'700 lm	Faisceau extensif
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	138 lm/W	4'700 lm	Faisceau extensif
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	139 lm/W	6'600 lm	Faisceau extensif
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	138 lm/W	4'700 lm	Faisceau extensif
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	139 lm/W	6'600 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	21 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	34 W	Non
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	21 W	Non
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	21 W	Non
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W	Non
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	57 W	Non
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	26.5 W	Non
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W	Non
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	16.4 W	Non
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	28 W	Non
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	21 W	Non
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	48 W	Non
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	46.5 W	Non
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36.5 W	Non
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	48 W	Non
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	34 W	Non
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W	Non
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	57 W	Non
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	26.5 W	Non
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W	Non
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	16.4 W	Non
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	28 W	Non
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	21 W	Non
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	48 W	Non
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	46.5 W	Non
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36.5 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	38.5 W	Non
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	38.5 W	Non
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	67 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	41.5 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	49 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	41 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	33 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	27 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	67 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	41.5 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
			et à la collecte de la lumière du jour)
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	49 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	41 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	33 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	27 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	21 W	Non
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	48 W	Non
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	34 W	Non

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	-
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	34 W	Non
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	34 W	Non
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	21 W	Non
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	21 W	Non
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	34 W	Non
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	21 W	Non
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	21 W	Non
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	34 W	Non
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Non
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47.5 W	Non
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Non
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47.5 W	Non

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	-
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	-
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	-
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	-
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	Aluminium
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Noir
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Noir
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Aluminium
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Aluminium
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Éclairage de secours central à courant continu
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Éclairage de secours central à courant continu
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Éclairage de secours central à courant continu
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Éclairage de secours central à courant continu
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Éclairage de secours central à courant continu
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Éclairage de secours central à courant continu
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Éclairage de secours central à courant continu
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Éclairage de secours central à courant continu
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Eclairage de secours
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Eclairage de secours
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Éclairage de secours central à courant continu
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Éclairage de secours central à courant continu

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P

TrueLine Suspension


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
35972800	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	SP532P
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP534P
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP534P
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP533P
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP530P

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP531P
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP532P
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP533P
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP531P
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
62690400	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP533P
62691100	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP530P
62692800	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP531P
62697300	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP532P
62698000	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP533P
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
62700000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP531P
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	SP532P
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	SP532P
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	SP532P
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	SP532P
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103162




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103197




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103203


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103214




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103189




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103183




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103208




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103184



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103210




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103211


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103182




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103188




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103186




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103187




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103204




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103185



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103168




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103181




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105671




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105666




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105663




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105665




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105664



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105674




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105673




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105672


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106143




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106225




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106186




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106224




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106162




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106219



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106145




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106150




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106164


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106149




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106174




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106222




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106220




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106223




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106180



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106226




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106161




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106166


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106167




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106192




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106187




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106160




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106151




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106179



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106163




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106165




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106184


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106221



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106190



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106168

