



Philips TrueLine suspendu : une vraie ligne lumineuse

TrueLine Suspension

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage qui correspondent à l'architecture intérieure du bâtiment sur laquelle ils travaillent. Ils veulent une ligne de lumière au design élégant et une qualité d'éclairage très élevée. Les fournisseurs de service nécessitent des luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine suspendus répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions encastrée et montée en surface.

Avantages

- Efficacité très élevée pour un luminaire en ligne
- Éclairage conforme aux normes de bureau
- Fonctionnalités de bureaux intelligents évolutives et prêtes pour l'avenir
- Compatible avec le système d'éclairage connecté Interact
- Prend en charge la conception de bâtiments durables et les critères d'obtention de subventions en matière d'économie d'énergie

Fonctions

- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Lignes autonomes et continues
- Versions encastrée et suspendue également disponibles
- Lumière directe et indirecte
- Fenêtre de sortie de lumière homogène
- Prêt pour le futur : PoE

TrueLine Suspension

Application

- Eclairage général de bureaux milieu et haut de gamme

Mises en garde et sécurité

- Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont sujets à une infiltration d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir une panne sûre et la garantie du produit deviendra nulle.

Versions



TrueLine-Suspended-line-LE



TrueLine-SP530 L570 BK



TrueLine-SP534P



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L2810 BK



TrueLinesuspended-4FTALU-SENSOR



TrueLine-SP530 L2810 Alu



SP530P with U4 BK sensor



TrueLinesuspended-4FTWH



TrueLine Suspended black housing




TrueLine-Suspended-line-LF




TrueLine Suspended-U3

Schéma dimensionnel



TrueLine Suspension

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0

TrueLine Suspension

Détails sur le produit



TrueLine Suspended-SP530P-LF-
power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Nombre d'appareillages	Service Tag
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Non	1 unité	Oui
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Non	1 unité	Oui
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	Non	1 unité	Oui
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Non	1 unité	Oui
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité	Oui
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité	Oui
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité	Oui
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité	Oui
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité	Oui
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité	Oui
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité	Oui
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité	Oui
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité	Oui
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Non	1 unité	Oui
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Non	1 unité	Oui
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité	Oui
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité	Oui
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Non	1 unité	Oui
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité	Oui
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	1 unité	-
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 unité	-
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 unité	-
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité	Oui
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Non	2 unités	Oui
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Non	1 unité	Oui
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	1 unité	Oui
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	1 unité	-
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Non	1 unité	Oui
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Non	1 unité	Oui
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-	1 unité	-
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Non	1 unité	Oui
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Non	1 unité	Oui
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Non	1 unité	Oui
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Non	1 unité	Oui
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Non	1 unité	Oui
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Non	1 unité	Oui
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Non	1 unité	Oui
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	1 unité	-

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)					corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Faisceau extensif	97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Miroir asymétrique

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	4000 K	139 lm/W	1 700 lm	Faisceau extensif
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Faisceau extensif
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Faisceau extensif
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Faisceau extensif
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Faisceau extensif
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	141 lm/W	4 300 lm	Faisceau extensif
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7 700 lm	Faisceau extensif
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Faisceau extensif
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5 800 lm	Faisceau extensif
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Faisceau extensif
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	3000 K	128 lm/W	7 700 lm	Faisceau extensif
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Faisceau extensif
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	129 lm/W	4 000 lm	Miroir asymétrique
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	4 900 lm	Faisceau extensif
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Faisceau extensif
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Faisceau extensif
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Faisceau extensif
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	129 lm/W	4 000 lm	Miroir asymétrique
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	130 lm/W	5 000 lm	Miroir asymétrique
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	6 600 lm	Faisceau extensif
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	3000 K	130 lm/W	3 000 lm	Faisceau extensif
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	7 700 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 000 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
					faisceau extensif
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	3000 K	136 lm/W	3 800 lm	Faisceau extensif
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	4000 K	141 lm/W	6 200 lm	Faisceau extensif
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Faisceau extensif
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Faisceau extensif
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Faisceau extensif
97243800	SP532P 29S/930 DEIA	3000 K	132 lm/W	2 900 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
	LNP SM2 L1410 BK				
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Faisceau extensif
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Faisceau extensif
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	139 lm/W	6 600 lm	Faisceau extensif
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	21 W	Non
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	32,5 W	Non
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	12,2 W	Non
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	21 W	Non
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	36 W	Non
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W	Non
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	14,4 W	Non
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	30,5 W	Non
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	57 W	Non
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	26,5 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W	Non
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W	Non
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	60 W	Non
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	26,5 W	Non
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	29,5 W	Non
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	31 W	Non
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36,5 W	Non
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	34 W	Non
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	28,5 W	Non
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W	Non
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	31 W	Non
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	38,5 W	Non
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	57 W	Non
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	23 W	Non
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	67 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	33 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	-
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	-
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	-
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	28 W	Non
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	44 W	Non
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	21 W	Non
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	34 W	Non
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	24,5 W	Non
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	22 W	Non
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	21 W	Non
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W	Non
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	28 W	Non
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W	Non
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	28 W	Non

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	-
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	-
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	-
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	-
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	-
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	Noir
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Blanc
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Noir
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Noir
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Aluminium
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Noir
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Noir
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Noir
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Noir
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Aluminium
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Eclairage de secours
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Eclairage de secours
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	-
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Eclairage de secours
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Éclairage de secours central à courant continu
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	-	-
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Eclairage de secours
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Éclairage de secours central à courant continu

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Données du produit




Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP534P
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	SP530P
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP531P
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	SP532P
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	SP533P
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP534P
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	SP532P
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	SP530P
62689800	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
62699700	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP530P
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	SP530P
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	SP532P
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	SP530P
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	SP532P
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	SP532P
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103162




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103197




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103214




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103189




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103201




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103208




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103246




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103177




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103174




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103199




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103166




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103184




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103210



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103256




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103281




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103196


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103215




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103187




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103163




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103176




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103269




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103167




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103168




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103171




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103175




**Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103213**




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103270




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105663




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106143



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106225




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106145




**Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106152**

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106191



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106158

