



TrueLine, függesztett – valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai megvilágításra vonatkozó szabványoknak

TrueLine, függesztett

Az építésznek olyan világítástechnikai megoldásra van szükségük, amely megfelel az ingatlan belső kialakításának. Elegáns kialakítású, nagy fényerejű fénysávot szeretnének. A tervezők az energiamegtakarítást elősegítő, ugyanakkor a megfelelő megvilágítást biztosító, és az irodai világításra vonatkozó szabványoknak megfelelő lámpatesteket szeretnének. A függesztett TrueLine a fenti követelmények mindegyikét kielégíti. A TrueLine süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható.

Előnyök

- Homogén világító felület
- Fénysávhoz képest rendkívül magas hatásfok
- Az építészek körében legnépszerűbb lámpatest méretek

Szolgáltatások

- Fényhasznosítás 100 lm/W
- Megfelel az irodai világítási szabványoknak
- Különálló lámpatestek és folyamatos fénysávok
- Süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható
- Direkt vagy direkt-indirekt fény
- Homogén világító felület
- Időtálló: PoE

Alkalmazás

- Irodák
- Oktatás
- Üzletek

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0-as, ezért nem védett a víz behatolása ellen. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy megfelelően ellenőrizze azt a környezetet, amelyben a lámpatestet fel fogják szerelni.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és víz jut a lámpatestbe, akkor a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és semmissé válik a termékre vonatkozó jótállás.

Versions



TrueLine-SP530 L570 BK



TrueLine-SP534P



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L2810 BK



TrueLine-SP530 L570 Alu




TrueLine-SP530 L2810 WH




TrueLine Suspended-U3

Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3

Termék részletei



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Színvisztaadási index (CRI)	>90
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	1%
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtetegységek száma
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	1 egység
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	1 egység
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	1 egység
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	1 egység
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	1 egység
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	1 egység
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 egység
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	1 egység
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 egység
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 egység
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 egység
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 egység
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 egység
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 egység
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 egység
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 egység
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	1 egység
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	1 egység
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	1 egység
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	1 egység
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	1 egység
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 egység
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 egység
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 egység
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 egység
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 egység
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 egység
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 egység
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 egység
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	1 egység
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	1 egység
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 egység
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 egység
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	2 egység
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	1 egység
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	1 egység
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	1 egység
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	2 egység
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	2 egység
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	1 egység
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 egység
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 egység
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 egység
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	1 egység
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	1 egység
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	1 egység
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	1 egység
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	1 egység
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	1 egység
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 egység
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 egység

Order Code	Full Product Name	Előtét egységek száma
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	1 egység
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	1 egység
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	1 egység
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	1 egység
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	1 egység
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	1 egység
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	1 egység
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	1 egység
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	1 egység
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	1 egység
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	1 egység
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	1 egység
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	1 egység
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	1 egység
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	1 egység
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	1 egység
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	2 egység
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	1 egység
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	1 egység
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	1 egység

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Széles sugárzási szög
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Aszimmetrikus tükör
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Széles sugárzási szög
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Aszimmetrikus tükör
97282700	SP530P 17S/940	4000 K	139 lm/W	1 700 lm	Széles sugárzási szög
Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
	DEIA LE SM2 L570 BK				
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	3000 K	125 lm/W	2 400 lm	Széles sugárzási szög
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	115 lm/W	4 100 lm	Széles sugárzási szög
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Széles sugárzási szög
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Széles sugárzási szög

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	Az optika	
	Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	típusa
97254400	SP532P	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Széles
	47S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1410				
	ALU				
97237700	SP531P	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Széles
	15S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1130				
	ALU				
97233900	SP530P	4000 K	141 lm/W	4 300 lm	Széles
	43S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1410				
	ALU				
97265000	SP532P	4000 K	135 lm/W	7 700 lm	Széles
	77S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1410				
	ALU				
97250600	SP532P	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Széles
	36S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1130				
	ALU				
97260500	SP532P	4000 K	133 lm/W	5 800 lm	Széles
	58S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1130				
	ALU				
97227800	SP530P	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Széles
	34S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1130				
	ALU				
97267400	SP533P	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Széles
	33S/930				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1410				
	ALU				
97258200	SP532P	3000 K	134 lm/W	4 900 lm	Széles
	49S/930				sugárzási szög

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	Az optika	
	Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	típusa
	DEIA				
	SM2				
	L1130				
	ALU				
97264300	SP532P	3000 K	128 lm/W	7 700 lm	Széles
	77S/930				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1410				
	ALU				
97251300	SP532P	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Széles
	36S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1130 WH				
97268100	SP533P	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Széles
	33S/930				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1410 WH				
97273500	SP534P	4000 K	129 lm/W	4 000 lm	Aszimmetrikus
	40S/940				tükör
	DEIA				
	SM2				
	L1130				
	ALU				
97266700	SP533P	4000 K	114 lm/W	2 400 lm	Széles
	24S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1130				
	ALU				
97239100	SP532P	4000 K	141 lm/W	2 100 lm	Széles
	21S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1130				
	ALU				
97269800	SP533P	4000 K	118 lm/W	3 300 lm	Széles
	33S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1410				
	ALU				
97245200	SP532P	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Széles
	29S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1410				
	ALU				

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	Az optika	
	Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	típusa
97261200	SP532P	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Széles
	66S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1410				
	ALU				
97271100	SP533P	4000 K	116 lm/W	5 400 lm	Széles
	54S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1410				
	ALU				
97259900	SP532P	4000 K	143 lm/W	4 900 lm	Széles
	49S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1130				
	ALU				
97262900	SP532P	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Széles
	66S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1410 WH				
97256800	SP532P	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Széles
	47S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1410 WH				
97231500	SP530P	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Széles
	40S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1130				
	ALU				
97276600	SP534P	4000 K	130 lm/W	5 000 lm	Aszimmetrikus
	50S/940				tükör
	DEIA				
	SM2				
	L1410				
	ALU				
97317600	SP532P	Tunable white	116 lm/W	6 600 lm	Széles
	66S/TW9	2700–6500 K			sugárzási szög
	SEIA U4				
	SM2				
	L1450 BK				
97281000	SP531P	4000 K	103 lm/W	700 lm	Széles
	7S/940				sugárzási szög
	DEIA LE				
	SM2				
	L570 WH				

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	Fényáram	Az optika
	Name	(névleges)	(névleges)		típusa
97285800	SP533P	3000 K	109 lm/W	1 200 lm	Széles
	12S/930				sugárzási szög
	DEIA LE				
	SM2				
	L570 WH				
97292600	SP530P	3000 K	130 lm/W	3 000 lm	Széles
	30S/930				sugárzási szög
	DEIA LN				
	SM2				
	L2250 BK				
97318300	SP530P	Tunable white	125 lm/W	5 000 lm	Széles
	50S/TW9	2700–6500 K			sugárzási szög
	SEIA SM2				
	U4 L2290				
	ALU				
97319000	SP530P	Tunable white	121 lm/W	8 600 lm	Széles
	86S/TW9	2700–6500 K			sugárzási szög
	SEIA U4				
	SM2				
	L2850				
	ALU				
97293300	SP531P	3000 K	103 lm/W	3 000 lm	Széles
	30S/930				sugárzási szög
	SEIA LN				
	U4 SW2				
	L2290				
	ALU				
97296400	SP532P	4000 K	138 lm/W	7 200 lm	Széles
	72S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L2250				
	ALU				
97297100	SP533P	4000 K	122 lm/W	4 800 lm	Széles
	48S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L2250				
	ALU				
97299500	SP533P	4000 K	119 lm/W	8 200 lm	Széles
	82S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L2250				
	ALU				
97305300	SP530P	3000 K	136 lm/W	3 800 lm	Széles
	38S/930				sugárzási szög
	DEIA LN				
	SW2				

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		Az optika
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	Fényáram	típusa
	L2810				
	ALU				
97309100	SP532P	3000 K	132 lm/W	5 800 lm	Széles
	58S/930				sugárzási szög
	DEIA LN				
	SM2				
	L2810				
	ALU				
97310700	SP533P	3000 K	114 lm/W	6 600 lm	Széles
	66S/930				sugárzási szög
	DEIA LN				
	SW2				
	L2810				
	ALU				
97294000	SP530P	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Széles
	50S/940				sugárzási szög
	SEIA U4				
	SM2				
	L2290 BK				
97298800	SP532P	4000 K	138 lm/W	9 800 lm	Széles
	98S/940				sugárzási szög
	SEIA U4				
	SM2				
	L2290 BK				
97306000	SP530P	4000 K	141 lm/W	6 200 lm	Széles
	62S/940				sugárzási szög
	SEIA U4				
	SM2				
	L2850 BK				
97280300	SP530P	4000 K	133 lm/W	700 lm	Széles
	7S/940				sugárzási szög
	DEIA LE				
	SM2				
	L570 ALU				
97283400	SP532P	3000 K	127 lm/W	1 000 lm	Széles
	10S/930				sugárzási szög
	DEIA LE				
	SM2				
	L570 ALU				
97295700	SP530P	3000 K	133 lm/W	5 000 lm	Széles
	50S/930				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L2250				
	WH				
97307700	SP531P	3000 K	135 lm/W	6 200 lm	Széles
	62S/930				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		Az optika
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	Fényáram	típusa
	L2810				
	WH				
97308400	SP532P	4000 K	140 lm/W	9 400 lm	Széles
	94S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L2810				
	WH				
97255100	SP532P	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Széles
	47S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1410 BK				
97238400	SP531P	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Széles
	15S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1130 BK				
97228500	SP530P	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Széles
	34S/940				sugárzási szög
	DEIA				
	SM2				
	L1130 BK				
97243800	SP532P	3000 K	132 lm/W	2 900 lm	Széles
	29S/930				sugárzási szög
	DEIA LNP				
	SM2				
	L1410 BK				
97244500	SP532P	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Széles
	29S/940				sugárzási szög
	DEIA LNP				
	SM2				
	L1410 BK				
97249000	SP532P	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Széles
	36S/940				sugárzási szög
	DEIA LNP				
	SM2T				
	L1130 BK				
97241400	SP532P	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Széles
	29S/940				sugárzási szög
	DEIA LN				
	SW2				
	L1410				
	ALU				
97248300	SP532P	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Széles
	36S/940				sugárzási szög
	DEIA LNP				
	SM2T				
	L1130				
	ALU				

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		Az optika
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)		
	Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	típusa
97242100	SP532P	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Széles
	29S/940				sugárzási szög
	DEIA LNP				
	SM2				
	L1410				
	ALU				
97275900	SP534P	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Aszimmetrikus
	43S/940				tükör
	DEIA LN				
	SW2				
	L1410				
	ALU				
97253700	SP532P	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Széles
	47S/940				sugárzási szög
	DEIA LN				
	SW2				
	L1410				
	ALU				
97247600	SP532P	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Széles
	36S/940				sugárzási szög
	DEIA LN				
	SW2				
	L1130				
	ALU				
97315200	SP532P	Tunable white	124 lm/W	3 600 lm	Széles
	36S/TW9	2700–6500 K			sugárzási szög
	DEIA LN				

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		Az optika
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)		
	Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	típusa
	SW2				
	L1130				
	ALU				
97316900	SP533P	Tunable white	100 lm/W	3 300 lm	Széles
	33S/TW9	2700–6500 K			sugárzási szög
	DEIA LN				
	SW2				
	L1410				
	ALU				
97257500	SP532P	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Széles
	47S/940				sugárzási szög
	SEIA U4				
	SM2				
	L1450				
	ALU				
97232200	SP530P	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Széles
	40S/940				sugárzási szög
	SEIA U4				
	SM2				
	L1170				
	ALU				
97263600	SP532P	4000 K	139 lm/W	6 600 lm	Széles
	66S/940				sugárzási szög
	SEIA U4				
	SM2				
	L1450				
	ALU				

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	34 W
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	26 W
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	21 W
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	32,5 W
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	12,2 W
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	18,6 W
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	35,5 W
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	21 W
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	36 W
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	14,4 W
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	30,5 W
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	57 W
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	26,5 W
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	29,5 W
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	38,5 W
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	60 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	26,5 W
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	29,5 W
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	31 W
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	21 W
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	16,4 W
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	28 W
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	21 W
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	48 W
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	46,5 W
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36,5 W
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	48 W
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	34 W
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	28,5 W
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	38,5 W
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	57 W
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	7,2 W
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	11 W
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	23 W
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	71 W
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	29 W
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	52 W
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	39,5 W
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	69 W
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	28 W
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	44 W
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	58 W
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	36 W
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	71 W
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	44 W
97280300	SP530P 75/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	6 W
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	8,5 W
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	37,5 W
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	46 W
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	67 W
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	34 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Beépített vezérlés
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	-
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	-
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	-
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	-
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	-
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	14,4 W
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	24,5 W
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	22 W
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	21 W
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	26,5 W
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	21 W
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	26,5 W
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	21 W
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	32,5 W
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	34 W
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	26,5 W
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	29 W
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	33 W
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	28 W
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W

Order Code	Full Product Name	Beépített vezérlés
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Továbbfejleszthető érezékelőhely SNS210 érezékelővel
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	-
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	-
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	-
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Továbbfejleszthető érezékelőhely SNS210 érezékelővel
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Továbbfejleszthető érezékelőhely SNS210 érezékelővel
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Továbbfejleszthető érezékelőhely SNS210 érezékelővel
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	-
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Továbbfejleszthető érezékelőhely SNS210 érezékelővel
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Továbbfejleszthető érezékelőhely SNS210 érezékelővel

Order Code	Full Product Name	Beépített vezérlés
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	-
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	-
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	-
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	-
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	-
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	-
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	-
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	-
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	-
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	-
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	-
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Beépített vezérlés
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	-
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	-
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	-
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Alumínium
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	Alumínium
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Alumínium
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Alumínium
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	Fekete
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	Fekete
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumínium
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Fehér
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumínium
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumínium
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumínium
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumínium
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumínium
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumínium
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumínium
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumínium
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumínium
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumínium
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumínium
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Fehér
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Fehér
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumínium
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumínium
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumínium
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumínium
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumínium
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumínium
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumínium
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumínium
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Fehér
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Fehér
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumínium

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumínium
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Fekete
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Fehér
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Fehér
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Fekete
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Alumínium
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Alumínium
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Alumínium
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Alumínium
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Alumínium
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Alumínium
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Alumínium
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Alumínium
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Alumínium
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Fekete
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Fekete
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Fekete
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Alumínium
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Alumínium
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Fehér
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Fehér
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Fehér
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Fekete
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Fekete
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Fekete
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Fekete
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Fekete
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	Fekete
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Alumínium
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	Alumínium
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Alumínium
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Alumínium

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Alumínium
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Alumínium
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Alumínium
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Alumínium

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Alumínium
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Alumínium
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Alumínium

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	-
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	-	-
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	-	-
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	-	-
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	-	-
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	-	-
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	-	-
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	SP534P
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP534P
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	SP530P
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	SP532P
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP531P
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P




Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	-	-
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-	-
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	SP532P
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	SP533P
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP534P
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	SP532P

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	SP531P
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	SP533P
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	SP530P
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	SP532P
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	SP531P
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP532P
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP530P
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	SP532P
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP533P
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	SP530P
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	SP532P
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	SP530P
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP530P
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP532P
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	SP530P
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	SP531P

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	SP532P
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	SP532P
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	SP531P
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	SP530P
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	SP532P
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	SP532P
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	SP532P
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	SP532P
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	SP532P
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP534P
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	SP532P
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	SP532P
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP533P
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103202

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103257

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103162




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103262


Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103197

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103203


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103205




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103214




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103249




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103283




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103189




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103248



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103207






Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103183



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103206




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103247

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103180




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103273



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103161

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103201

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103263




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103212


Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103172

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103208


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103246




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103177




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103174




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103245




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103279




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103199



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103261




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103274




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103166




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103184




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103271




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103280




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103210



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103211




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103256




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103281


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103244




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103173




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103258




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103259




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103182




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103196



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103209




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103188




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103186


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103215




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103187




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103163




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103204




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103185




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103176



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103260




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103269




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103282


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103167




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103168




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103171




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103181



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103175




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103198




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103213

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103270



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103272

