



TrueLine, pendlet – Ren lysprofil: Jevn belysning, i tillegg til å være energieffektiv og i samsvar med forskriftebe for kontorbelysning.

Efter succesen med den foregående generation af CoreLine Highbay tilbyder opgraderingen til en ny generation endnu bedre ydeevne med et nyt innovativt design og giver samtidig en større energieffektivitet, længere levetid (for yderligere at reducere de samlede ejeromkostninger) samt mulighed for DALI-dæmpning, som betyder yderligere besparelser. CoreLine Highbay G4 er udviklet som en erstatning for HPI 250/400 W-armaturer og giver kunderne alle fordelene ved LED-belysning – frisk lyskvalitet, længere brugslevetid, lavere energiforbrug og vedligeholdelsesbehov – fra en pålidelig producent. Der er også store fordele for installatøren. Armaturet kan installeres i det eksisterende gitter. Tilslutningen til elnettet er ligetil: Hverken installation eller service kræver, at armaturet åbnes. Og da armaturet er både mindre og lettere end traditionelle armaturer, er det meget nemt at håndtere.

Fordeler

- Ekstremt høj virkningsgrad for en lineær armatur
- Belysning som overholder kontorstandarder
- Fremtidsklare, skalerbare funksjoner for smarte kontorer
- Kompatibel med det intelligente Interact-belysningssystemet
- Har støtte for bærekraftig bygningsdesign og kriterier for energisparingstilskudd

Applications

- Allmennbelysning for alminnelige og eksklusive kontorbygninger

Funksjoner

- Svært jevn belysning med utmerket blendingskontroll (UGR < 19, L65 < 3000 cd/m2)

- Klassens beste effektivitet på opptil 174 lm/W med vårt ultraeffektive tilbud
- 3000K, 4000K og Tunable White-versjoner, alle CRI>90; Bio-up og ultraeffektiv med CRI>80
- Lang levetid på L90 ved 50 000 timer
- Integrerte sensorer / trådløse drivere for datainnsamling, bevegelsesdeteksjon, dagslysregulering og skilting
- Miljødeklarasjon (EPD)
- Innfelte, hengende og overflatemonterte alternativer, inkludert alt tilbehør
- Produktet er IPX0 og er derfor ikke beskyttet mot vanninntrengning. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at miljøet der armaturen skal installeres kontrolleres på en passende måte.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrengning, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig

Versions



TrueLine suspended-SP530P
SP532P L1130 ALU



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L570 WH



TrueLine-SP530 U3 SNS210
L2850 Alu



TrueLine-SP530 L2810 Alu



TrueLine-SP530 L570 Alu




TrueLine-SP530 L2810 WH




TrueLine Suspended-U3


Målskisse




SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU




SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU




SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU




SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU




SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU




SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH




SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU



SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU



SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU



SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU

Produkt detaljer



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-
connectio-side-view-2

Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Lyskjevinkel for lyskilde	120 grad(er)
---------------------------	--------------

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	1%
Innebygd styring	Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor

Mekanikk og innfatning

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,35 J armert]

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Ja
Nødbelysning	DC drevet sentral nødlys

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	1 enhet
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	1 enhet
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	1 enhet
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 enhet
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 enhet
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 enhet
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 enhet
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	1 enhet
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 enhet
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 enhet
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	1 enhet
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 enhet
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 enhet
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	2 enheter
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	1 enhet
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	1 enhet
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	1 enhet
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	2 enheter
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	2 enheter
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 enhet
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 enhet
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 enhet
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	1 enhet
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	1 enhet
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	1 enhet
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 enhet
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 enhet

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	1 enhet
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	1 enhet
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	1 enhet
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	1 enhet
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	1 enhet
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	1 enhet

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert farge-temperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Optikktype
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	3 400 lm	4000 K	173 lm/W	>80	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	4 300 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	4 300 lm	4000 K	141 lm/W	>80	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4 100 lm	4000 K	115 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4 700 lm	4000 K	138 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 500 lm	4000 K	104 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4 300 lm	4000 K	141 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	3 600 lm	4000 K	136 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	5 800 lm	4000 K	141 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	3 400 lm	4000 K	139 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	4 900 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4 000 lm	4000 K	129 lm/W	>90	Asymmetrisk speil
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4 900 lm	4000 K	143 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	6 600 lm	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	700 lm	4000 K	103 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	1 200 lm	3000 K	109 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	3 000 lm	3000 K	103 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	5 000 lm	Tunable white 2700-6500 K	125 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	8 600 lm	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	7 200 lm	4000 K	138 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4 800 lm	4000 K	122 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	8 200 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	3 800 lm	3000 K	136 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	5 800 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	6 600 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	700 lm	4000 K	133 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 000 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert farge-temperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Optikktype
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	5 000 lm	3000 K	133 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	6 200 lm	3000 K	135 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	9 400 lm	4000 K	140 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4 700 lm	4000 K	138 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4 000 lm	4000 K	143 lm/W	>90	Bredstrålet
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	6 600 lm	4000 K	139 lm/W	>90	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	19,6 W
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	24,5 W
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	31 W
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	35,5 W
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	14,4 W
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	30,5 W
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	26,5 W
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	38,5 W
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	31 W
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36,5 W
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	57 W
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	7,2 W
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	11 W
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	29 W
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	71 W
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	52 W
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	39,5 W
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	69 W
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	28 W
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	44 W
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	58 W
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	6 W
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	8,5 W
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	37,5 W
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	46 W
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	67 W
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	28 W
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	Aluminium
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	Aluminium
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	Aluminium
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	Aluminium
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Svart
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Hvit
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Hvit
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Aluminium
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Aluminium
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Aluminium
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Aluminium
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Aluminium
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Aluminium
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Aluminium
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Aluminium
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Hvit
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Hvit
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Hvit
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	+10 til +35 °C
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	+10 til +35 °C
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	+10 til +35 °C

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	+10 til +40 °C
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	+10 til +40 °C
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	+10 til +40 °C
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	+10 til +40 °C
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	+10 til +40 °C
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	+10 til +40 °C
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	+10 til +40 °C
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	+10 til +40 °C
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	+10 til +40 °C
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10 til +40 °C
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10 til +40 °C
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10 til +40 °C
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	+10 til +40 °C
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	+10 til +40 °C
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	+10 til +40 °C
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10 til +40 °C
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10 til +40 °C
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	+10 til +40 °C
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	+10 til +40 °C
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	+10 til +40 °C
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	+10 til +40 °C
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	+10 til +40 °C
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	+10 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	SP530P
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	SP530P
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	SP530P
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP531P
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	SP532P
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	SP532P
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	SP531P


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	SP533P
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	SP531P
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	SP530P
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP532P
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP530P
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	SP532P
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP533P
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP530P
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP532P
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	SP530P
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	SP531P
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	SP532P
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P

Polarkoordinatsystem







SP530PI - 910505106205




SP530PI - 910505106218




SP530PI - 910505106198




SP530PI - 910505106148




SP530PI - 910505106217




SP530PI - 910505106193




SP530PI - 910505106145




SP530PI - 910505106150




SP530PI - 910505106203




SP530PI - 910505106152




SP530PI - 910505106201




SP530PI - 910505106196




SP530PI - 910505106212




SP530PI - 910505106191




SP530PI - 910505106158




SP530PI - 910505106207




SP530PI - 910505106147




SP530PI - 910505106216




SP530PI - 910505106166




SP530PI - 910505106194




SP530PI - 910505106192




SP530PI - 910505106151




SP530PI - 910505106211




SP530PI - 910505106204




SP530PI - 910505106142




SP530PI - 910505106208




SP530PI - 910505106213



SP530PI - 910505106210



SP530PI - 910505106154



SP530PI - 910505106190