



Flexible y elegante

SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P es una opción de iluminación lineal flexible para oficinas que se adapta perfectamente a diversos espacios, como espacios de oficina y educativas. Ofrece una amplia gama de tamaños, con anchos de 35/60/90/120 mm y longitudes de 600/1200/1500 mm, lo que permite su uso en múltiples aplicaciones. Sus formas geométricas contribuyen a crear espacios diferenciados y únicos. Gracias a su diseño especialmente pensado, garantiza una instalación y mantenimiento rápidos y sencillos. Además, para ciertos modelos, está disponible la opción UGR19 mediante una solución personalizada a fin de brindar un ambiente de oficina con un confort visual mejorado.

Beneficios

- Alto lm/W ofrece un mejor ahorro energético
- Ancho flexible que ofrece la posibilidad de adaptarse a diversos espacios de cielo
- Interfaces Dali e Interact disponibles para un control fácil del sistema
- Oferta de UGR baja para confort visual
- Múltiples instalaciones de montaje y formas geométricas para responder a diversas aplicaciones.
- Mecanismo de fácil instalación y diseño modular que permiten ahorrar tiempo de instalación y mantenimiento.

Características

- Eficiencia del sistema: máx. 130 lm/W
- Ancho del producto con opciones de 35/60/90/120 mm
- CRI 80 y 90 disponibles
- Vida útil: 50.000 horas (L70 a Ta = 25°C)
- UGR19 disponible para ciertos tipos a través de una solución personalizada
- Mecanismo fácil (deslizar y clic) para una instalación rápida y continua

SlimBalance G3

Aplicaciones

- Oficina de planta abierta
- Área pública de interior
- Sala de reuniones/capacitaciones
- Biblioteca

Versions



RTP-OF-SP570X



RTP-OF-SP570X



RTP-OF-SP570X



RTP-OF-SP570X




SlimBalance G3



SlimBalance G3

Plano de dimensiones




SP570 W6L120 SD shop drawing



SP570 W6L150 CD shop drawing




Plano de dimensiones





SP570 W6L120 SD shop drawing




SP570 W6L120 CD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing




SP570 W6L150 SD shop drawing




SP570 W6L60 SD shop drawing



Plano de dimensiones




SP570 W6L60 SD shop drawing




Product Type Model	Length (mm) L (mm)	Width (mm) W (mm)	Height (mm) H (mm)
L60W6.LC	68.9	60	7.52
L60W9.LC	68.9	60	8.22
L60W12.LC	68.9	60	8.52



SP570 W6L60 SD shop drawing





SP570 W6L120 CD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing

SlimBalance G3

Plano de dimensiones



Detalles del producto

SlimBalance G3



SlimBalance G3



Información general

Equipo	-
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Mecánica y carcasa	
Código de protección de impacto mec.	IK03
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s

Información general

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido	Cantidad de unidades de equipos	Etiqueta de Servicio
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Sí	1 unidad	-
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Sí	1 unidad	Sí
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Sí	1 unidad	Sí
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Sí	1 unidad	Sí
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Sí	1 unidad	Sí
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Sí	1 unidad	Sí
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Sí	1 unidad	Sí
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Sí	1 unidad	Sí
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Sí	1 unidad	Sí
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Sí	1 unidad	-
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Sí	1 unidad	Sí
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Sí	1 unidad	Sí
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Sí	1 unidad	Sí
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Sí	1 unidad	Sí
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Sí	1 unidad	Sí
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Sí	1 unidad	Sí
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Sí	1 unidad	Sí
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Sí	1 unidad	-
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Sí	1 unidad	-
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-	-	Sí
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-	Sí
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-	Sí
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-	-	Sí

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido	Cantidad de unidades de equipos	Etiqueta de Servicio
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-	Sí
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-	Sí
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-	-	Sí
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	-	-	Sí
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	-	-	Sí
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	-	-	Sí
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	-	-	Sí
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-	Sí
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-	-	Sí
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-	Sí
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-	Sí
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-	-	Sí
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-	-	Sí
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-	-	Sí
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-	-	Sí
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-	-	Sí
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-	Sí
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-	-	Sí
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-	Sí
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-	Sí
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-	-	Sí
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-	-	Sí
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-	-	Sí
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-	-	Sí
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-	-	Sí

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo				Eficacia lumínica (promedio) (nominal)					
		de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	de haz de la fuente de luz						
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	120 °	4000 K	≥90	125 lm/W	911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	141 lm/W
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	132 lm/W	911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	133 lm/W
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	132 lm/W	911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	139 lm/W
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	138 lm/W	911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	120 °	4000 K	90	123 lm/W

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	136 lm/W
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	120 °	4000 K	≥90	122 lm/W
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	119 lm/W
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	125 lm/W
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	119 lm/W
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	125 lm/W
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	120 °	4000 K	90	111 lm/W
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	148 lm/W
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	148 lm/W
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	120 °	4000 K	≥90	122 lm/W
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	120 °	4000 K	≥90	122 lm/W
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	116 °	4000 K	>90	119 lm/W
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	116 °	4000 K	>80	133 lm/W
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80	132 lm/W
911401566942	RC570B LED50/940	116 °	4000 K	>90	110 lm/W

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
	L150W6 SD PSD				
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	132 lm/W
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	138 lm/W
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90	110 lm/W
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	126 lm/W
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	122 lm/W
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	129 lm/W
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	126 lm/W
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80	135 lm/W
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90	122 lm/W
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	135 lm/W
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	141 lm/W
911401568642	RC570B LED40/940	116 °	4000 K	>90	122 lm/W

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
	L120W6 CD PSD				
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	123 lm/W
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	120 lm/W
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	129 lm/W
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	125 lm/W
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSD	116 °	4000 K	>80	119 lm/W
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90	111 lm/W

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	119 lm/W
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	125 lm/W
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	110 lm/W
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	110 lm/W
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	111 lm/W

Información técnica sobre la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Cantidad de fuentes de luz	Tipo óptico
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	4.130 lm	1	Ópalo
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	5.344 lm	2	Ángulo de haz de luz de 100°
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	5.340 lm	2	Ángulo de haz de luz de 100°
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	4.400 lm	1	Ángulo de haz de luz de 100°
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	2.600 lm	1	Ángulo de haz de luz de 100°
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	4.270 lm	1	Ángulo de haz de luz de 100°
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	2.570 lm	1	Ángulo de haz de luz de 100°
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	4.130 lm	1	Ángulo de haz de luz de 100°
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	4.020 lm	1	Ángulo de haz de luz de 100°

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Cantidad de fuentes de luz	Tipo óptico
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	4.010 lm	1	Ópalo
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	2.080 lm	1	Ángulo de haz de luz de 100°
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	1.250 lm	1	Ángulo de haz de luz de 100°
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	2.080 lm	1	Ángulo de haz de luz de 100°
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	1.250 lm	1	Ángulo de haz de luz de 100°
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	1.950 lm	1	Ángulo de haz de luz de 100°
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	2.070 lm	1	Ángulo de haz de luz de 100°
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	2.070 lm	1	Ángulo de haz de luz de 100°
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	1.950 lm	1	Ópalo

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Cantidad de fuentes	
			de luz	Tipo óptico
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	1.950 lm	1	Ópalo
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	3.880 lm	-	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	4.130 lm	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	5.344 lm	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	4.580 lm	-	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	5.344 lm	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	3.250 lm	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	4.580 lm	-	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	5.170 lm	-	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	5.020 lm	-	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	5.170 lm	-	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	5.020 lm	-	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	4.400 lm	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	4.136 lm	-	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	4.400 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Cantidad de fuentes	
			de luz	Tipo óptico
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	2.600 lm	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	4.136 lm	-	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	4.130 lm	-	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	4.010 lm	-	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	4.130 lm	-	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	4.010 lm	-	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	2.080 lm	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	1.950 lm	-	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	2.080 lm	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	1.250 lm	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	1.950 lm	-	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	1.950 lm	-	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	1.950 lm	-	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	1.950 lm	-	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	1.950 lm	-	-

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Consumo de energía	Apta para aplicaciones de alternado
				de aleatorio
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	220 a 240 V	33 W	No aplica
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	220 a 240 V	40,5 W	No
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	220 a 240 V	40,5 W	No
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 a 240 V	32 W	No
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	220 a 240 V	18,5 W	No
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 a 240 V	32 W	No

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Consumo de energía	Apta para aplicaciones de alternado
				de aleatorio
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	220 a 240 V	18,5 W	No
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	220 a 240 V	33,5 W	No
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 a 240 V	29,5 W	No
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	220 a 240 V	33 W	No aplica
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 a 240 V	17,5 W	No
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	220 a 240 V	10 W	No

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Consumo de energía	Apta para aplicaciones de alternado aleatorio
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 a 240 V	17,5 W	No
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	220 a 240 V	10 W	No
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	220 a 240 V	17,5 W	No
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 a 240 V	14 W	No
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 a 240 V	14 W	No
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	220 a 240 V	16 W	No aplica
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	220 a 240 V	16 W	No aplica
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	220-240 V	32,5 W	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	220-240 V	31 W	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	220-240 V	40,5 W	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	220-240 V	41,5 W	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	40,5 W	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	23,5 W	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	220-240 V	41,5 W	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	220-240 V	41 W	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	220-240 V	41 W	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	220-240 V	40 W	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	220-240 V	40 W	-

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Consumo de energía	Apta para aplicaciones de alternado aleatorio
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	220-240 V	32,5 W	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	220-240 V	34 W	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	32,5 W	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	18,5 W	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	220-240 V	32 W	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	220-240 V	32 W	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	220-240 V	17,5 W	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	10 W	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	220-240 V	17,5 W	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	220-240 V	17,7 W	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	220-240 V	17,7 W	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	220-240 V	17,5 W	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	220-240 V	17,5 W	-

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	No	No aplica
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	No	No aplica

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	No	No aplica
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	No	No aplica
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	No	No aplica

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	No	No aplica
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	1%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	No	No aplica
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	No	No aplica
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	No	No aplica
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	No	No aplica
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	No	No aplica
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	3%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	No	No aplica
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	No	No aplica
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	DALI	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	DALI	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	DALI	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	DALI	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	DALI	-

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	Regulación de intensidad inalámbrica	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	Regulación de intensidad inalámbrica	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	DALI	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	DALI	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	DALI	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	Regulación de intensidad inalámbrica	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	Regulación de intensidad inalámbrica	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	DALI	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	DALI	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	DALI	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	Regulación de intensidad inalámbrica	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	Regulación de intensidad inalámbrica	-

Mecánica y carcasa

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica	Color de la carcasa
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Recipiente/cubierta de policarbonato	Blanco RAL 9003
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Ópalo	Blanco
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Ópalo	Blanco
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Ópalo	Blanco
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Ópalo	Blanco
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Ópalo	Blanco
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Ópalo	Blanco
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Ópalo	Blanco
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Ópalo	Blanco
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Recipiente/cubierta de policarbonato	Blanco RAL 9003
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Ópalo	Blanco
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Ópalo	Blanco
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Ópalo	Blanco
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Ópalo	Blanco
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Ópalo	Blanco
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Ópalo	Blanco
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Ópalo	Blanco
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Recipiente/cubierta de policarbonato	Blanco RAL 9003
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Recipiente/cubierta de policarbonato	Blanco RAL 9003
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica	Color de la carcasa
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado	Blanco RAL 9003

Aprobación y aplicación

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura	
		ambiente	Marca de inflamabilidad
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	-20 °C a 40 °C	-
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	-20 °C a 40 °C	-
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura	
		ambiente	Marca de inflamabilidad
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	-20 °C a 40 °C	-
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	-20 °C a 40 °C	-
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-20 a +40 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia del flujo luminoso
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia del flujo luminoso
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	SDCM≤=4	+/-10%
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	SDCM≤=4	+/-10%
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia del flujo luminoso
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	SDCM<=4	+/-10%
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	SDCM<=4	+/-10%
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	SDCM<=4	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia del flujo luminoso
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	SDCM<=4	+/-10%
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	SDCM<=4	+/-10%
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	SDCM<=4	+/-10%
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	SDCM<=4	+/-10%

