



Flexible et élégant

SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P est une gamme de luminaires linéaire pour l'éclairage linéaire qui s'adapte à différents espaces comme les bureaux et les salles de classe. Elle propose différentes largeurs de 35/60/90/120 mm et une longueur de 600/1 200/1 500 mm pour s'adapter à plusieurs applications. Les formes géométriques contribuent à créer un espace davantage différencié. Grâce à sa structure spécialement conçue, il offre une installation et une maintenance rapides et faciles. Les versions 'UGR19 offrent un environnement de bureau avec un meilleur confort visuel.

Avantages

- Le rapport lm/w élevé permet une consommation plus faible
- La largeur flexible offre la possibilité de s'adapter à plusieurs types de plafond
- Interfaces Dali et Interact disponibles pour un contrôle facile du système
- UGR faible pour un meilleur confort visuel
- Plusieurs possibilités de montage et formes géométriques pour répondre à diverses applications
- L'installation facile et la conception modulaire permettent de gagner du temps lors de l'installation et de la maintenance

Fonctions

- Efficacité du système : max. 130 lm/W
- Largeur du produit avec options 35/60/90/120 mm
- IRC 80 et 90 disponibles
- Durée de vie : 50 000 heures (L70@ta=25deg)
- UGR19 disponible pour certains types grâce à une solution personnalisée
- Mécanisme simple « Glisser et cliquer » pour une installation rapide et continue

Application

- Bureau paysagés
- Espace public intérieur
- Salle de réunion/formation
- Bibliothèque

SlimBalance G3

Versions




Schéma dimensionnel











Schéma dimensionnel




SP570 W9L120 SD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing




SP570 W6L150 SD shop drawing




SP570 W6L60 SD shop drawing




Schéma dimensionnel




SP570 W6L60 SD shop drawing




Product Type Type	Length (mm) Longueur	Width (mm) Largeur	Height (mm) Hauteur
LADW6.LC	68.9	60	7.52
LADW12.LC	68.9	60	8.52
LADW12.LC	68.9	60	8.52



SP570 W9L120 CD shop drawing




SP570 W6L60 SD shop drawing




SP570 W9L120 SD shop drawing



Schéma dimensionnel



SP570 W6L120 CD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing

Détails sur le produit

SlimBalance G3



SlimBalance G3

Détails sur le produit

SlimBalance G3



SlimBalance G3



Informations générales	
Appareillage	-
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe électrique I
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Code de protection contre les chocs méca.	IK03
Code d'indice de protection	IP20
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Ballast/pilote		Nombre d'appareillages	Service Tag
		inclus			
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Oui		1 unité	-
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Oui		1 unité	Oui
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Oui		1 unité	-
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Oui		1 unité	Oui
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Oui		1 unité	Oui
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-		-	Oui
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-		-	Oui
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-		-	Oui
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-		-	Oui
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	-		-	Oui
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	-		-	Oui
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-		-	Oui
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Oui		1 unité	Oui
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Oui		1 unité	-
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Oui		1 unité	-
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-		-	Oui
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-		-	Oui
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-		-	Oui
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-		-	Oui
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-		-	Oui
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-		-	Oui
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-		-	Oui
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	-		-	Oui
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	-		-	Oui
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	-		-	Oui
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	-		-	Oui

Order Code	Full Product Name	Ballast/pilote		Nombre d'appareillages	Service Tag
		inclus			
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	Oui		1 unité	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-		-	Oui
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-		-	Oui
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-		-	Oui
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-		-	Oui
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-		-	Oui
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	Oui		1 unité	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-		-	Oui
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-		-	Oui
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-		-	Oui
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-		-	Oui
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-		-	Oui
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-		-	Oui
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-		-	Oui
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-		-	Oui
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-		-	Oui
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-		-	Oui
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-		-	Oui
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-		-	Oui
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-		-	Oui
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-		-	Oui
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-		-	Oui
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-		-	Oui
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-		-	Oui
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-		-	Oui

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	120 degré(s)	4000 K	≥90	125 lm/W
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	132 lm/W
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	132 lm/W
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	138 lm/W
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	141 lm/W
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	133 lm/W
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	139 lm/W
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	120 degré(s)	4000 K	90	123 lm/W
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	136 lm/W
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	136 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	120 degré(s)	4000 K	≥90	122 lm/W
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	119 lm/W
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	125 lm/W
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	119 lm/W
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	125 lm/W
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	120 degré(s)	4000 K	90	111 lm/W
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	148 lm/W
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 degré(s)	4000 K	80	148 lm/W
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	147 lm/W
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	116 degré(s)	4000 K	>90	131 lm/W
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	147 lm/W
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	143 lm/W
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	116 degré(s)	4000 K	>90	138 lm/W
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	116 degré(s)	4000 K	>90	138 lm/W
911401571642	RC570B LED40/940	116 degré(s)	4000 K	>90	131 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
	L120W12 CD PSD				
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	120 degré(s)	4000 K	90	123 lm/W
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	120 degré(s)	4000 K	≥90	122 lm/W
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	120 degré(s)	4000 K	≥90	122 lm/W
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	116 degré(s)	4000 K	>90	119 lm/W
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	116 degré(s)	4000 K	>80	133 lm/W
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	132 lm/W
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	116 degré(s)	4000 K	>90	110 lm/W
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	132 lm/W
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	138 lm/W
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	116 degré(s)	4000 K	>90	110 lm/W
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	116 degré(s)	Tunable White	>90	126 lm/W
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	116 degré(s)	Tunable White	>90	122 lm/W
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	116 degré(s)	4000 K	>90	129 lm/W
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	116 degré(s)	4000 K	>90	126 lm/W
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	120 degré(s)	4000 K	≥90	125 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	146 lm/W
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	116 degré(s)	4000 K	>90	138 lm/W
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	146 lm/W
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	149 lm/W
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	116 degré(s)	4000 K	>90	138 lm/W
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	120 degré(s)	4000 K	≥90	119 lm/W
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	135 lm/W
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	116 degré(s)	4000 K	>90	122 lm/W
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	135 lm/W
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	141 lm/W
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	116 degré(s)	4000 K	>90	122 lm/W
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	116 degré(s)	Tunable White	>90	123 lm/W

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	116 degré(s)	Tunable White	>90	120 lm/W
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	116 degré(s)	4000 K	>90	129 lm/W
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	116 degré(s)	4000 K	>90	125 lm/W
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	119 lm/W
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	116 degré(s)	4000 K	>90	111 lm/W
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	119 lm/W
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	116 degré(s)	4000 K	>80	125 lm/W
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	116 degré(s)	4000 K	>90	111 lm/W
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	116 degré(s)	Tunable White	>90	110 lm/W
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	116 degré(s)	Tunable White	>90	110 lm/W
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	116 degré(s)	4000 K	>90	111 lm/W
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	116 degré(s)	4000 K	>90	111 lm/W

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	4 130 lm	1	Opale
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	5 344 lm	2	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	5 340 lm	2	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	4 400 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	2 600 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	4 270 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	2 570 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	4 130 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	4 020 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	4 020 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	4 010 lm	1	Opale
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	2 080 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	1 250 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	2 080 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	1 250 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	1 950 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	2 070 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	2 070 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	3 980 lm	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	3 740 lm	-	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	3 980 lm	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	2 500 lm	-	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	3 740 lm	-	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	3 740 lm	-	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	3 740 lm	-	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	4 130 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	1 950 lm	1	Opale
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	1 950 lm	1	Opale
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	3 880 lm	-	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	4 130 lm	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	5 344 lm	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	4 580 lm	-	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	5 344 lm	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	3 250 lm	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	4 580 lm	-	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	5 170 lm	-	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	5 020 lm	-	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	5 170 lm	-	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	5 020 lm	-	-
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	4 130 lm	1	Opale
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	4 970 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux	Nombre de	
		lumineux	sources lumineuses	Type d'optique
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	4 680 lm	-	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	4 970 lm	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	3 125 lm	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	4 680 lm	-	-
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	3 940 lm	1	Opale
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	4 400 lm	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	4 136 lm	-	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	4 400 lm	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	2 600 lm	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	4 136 lm	-	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	4 130 lm	-	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	4 010 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux	Nombre de	
		lumineux	sources lumineuses	Type d'optique
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	4 130 lm	-	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	4 010 lm	-	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	2 080 lm	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	1 950 lm	-	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	2 080 lm	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	1 250 lm	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	1 950 lm	-	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	1 950 lm	-	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	1 950 lm	-	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	1 950 lm	-	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	1 950 lm	-	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension	Consommation	Convient pour
		d'entrée	électrique	la commutation aléatoire
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	220 à 240 V	33 W	Non applicable
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	220 à 240 V	40,5 W	Non
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	220 à 240 V	40,5 W	Non
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 à 240 V	32 W	Non
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	220 à 240 V	18,5 W	Non
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 à 240 V	32 W	Non
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	220 à 240 V	18,5 W	Non
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	220 à 240 V	33,5 W	Non
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 à 240 V	29,5 W	Non

Order Code	Full Product Name	Tension	Consommation	Convient pour
		d'entrée	électrique	la commutation aléatoire
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 à 240 V	29,5 W	Non
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	220 à 240 V	33 W	Non applicable
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 à 240 V	17,5 W	Non
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	220 à 240 V	10 W	Non
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 à 240 V	17,5 W	Non
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	220 à 240 V	10 W	Non
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	220 à 240 V	17,5 W	Non
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 à 240 V	14 W	Non
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 à 240 V	14 W	Non

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	220-240 V	27 W	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	220-240 V	28,5 W	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	220-240 V	27 W	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	220-240 V	27,2 W	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	220-240 V	27,2 W	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	220-240 V	28,5 W	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	220 à 240 V	33,5 W	Non
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	220 à 240 V	16 W	Non applicable
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	220 à 240 V	16 W	Non applicable
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	220-240 V	32,5 W	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	220-240 V	31 W	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	220-240 V	40,5 W	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	220-240 V	41,5 W	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	40,5 W	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	23,5 W	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	220-240 V	41,5 W	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	220-240 V	41 W	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	220-240 V	41 W	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	220-240 V	40 W	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	220-240 V	40 W	-
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	220 à 240 V	33 W	Non applicable
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	220-240 V	34 W	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	220-240 V	34 W	-

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	34 W	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	21 W	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	220 à 240 V	33 W	Non applicable
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	220-240 V	32,5 W	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	220-240 V	34 W	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	32,5 W	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	18,5 W	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	220-240 V	32 W	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	220-240 V	32 W	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	220-240 V	17,5 W	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	10 W	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	220-240 V	17,5 W	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	220-240 V	17,7 W	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	220-240 V	17,7 W	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	220-240 V	17,5 W	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	220-240 V	17,5 W	-

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Variateur sans fil	1%
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Non	Non applicable
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Non	Non applicable
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Non	Non applicable
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Non	Non applicable
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Non	Non applicable
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Non	Non applicable
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	1%
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	Non	Non applicable
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Non	Non applicable
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Variateur sans fil	1%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Non	Non applicable
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Non	Non applicable
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Non	Non applicable
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Non	Non applicable
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	3%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Non	Non applicable
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Non	Non applicable
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	DALI	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	Variateur sans fil	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	Variateur sans fil	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	DALI	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	DMX	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Variateur sans fil	1%
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Variateur sans fil	1%
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	DALI	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	DALI	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	DALI	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	DALI	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	DALI	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	Variateur sans fil	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	Variateur sans fil	-
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	Variateur sans fil	1%
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	DALI	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	DALI	-
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	Variateur sans fil	1%
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	DALI	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	DALI	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	DALI	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	Variateur sans fil	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	Variateur sans fil	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	DALI	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du boîtier
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Vasque/cache en polycarbonate	Blanc RAL 9003
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Opale	Blanc
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Opale	Blanc
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Opale	Blanc
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Opale	Blanc
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Opale	Blanc
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Opale	Blanc
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Opale	Blanc
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	Opale	Blanc
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Opale	Blanc
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Vasque/cache en polycarbonate	Blanc RAL 9003
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opale	Blanc
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Opale	Blanc
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Opale	Blanc
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Opale	Blanc

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	DALI	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	DALI	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	Variateur sans fil	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	Variateur sans fil	-

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du boîtier
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Opale	Blanc
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opale	Blanc
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Opale	Blanc
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Opale	Blanc
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Vasque/cache en polycarbonate	Blanc RAL 9003
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Vasque/cache en polycarbonate	Blanc RAL 9003
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du boîtier
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	Vasque/cache en polycarbonate	Blanc RAL 9003
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	Vasque/cache en polycarbonate	Blanc RAL 9003
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du boîtier
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	-20 °C à 40 °C	-
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	-20 °C à 40 °C	-
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Essai au fil incandescent
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	-20 °C à 40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	-20 °C à 40 °C	-
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	-20 °C à 40 °C	-
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	-20 °C à 40 °C	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Order Code	Full Product Name	Plage de température	Essai au fil incandescent
		ambiante	
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	-20 °C à 40 °C	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de
			flux lumineux
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Plage de température	Essai au fil incandescent
		ambiante	
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de
			flux lumineux
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	SDCM≤=4	+/-10%
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	SDCM≤=4	+/-10%
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	SDCM≤=4	+/-10%
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	SDCM≤=4	+/-10%
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	SDCM≤=4	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	SDCM≤=4	+/-10%
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	SDCM≤=4	+/-10%
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	SDCM≤=4	+/-10%
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	SDCM≤=4	+/-10%
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	SDCM≤=4	+/-10%

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	SDCM<=4	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	SDCM<=4	+/-10%
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	SDCM<=4	+/-10%

