



Fleksibel dan Elegan

SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P merupakan penawaran kantor linier yang cocok untuk berbagai ruang seperti kantor dan kelas. Menawarkan lebar fleksibel 35/60/90/120mm dan panjang 600/1200/1500mm agar sesuai dengan berbagai aplikasi. Bentuk geometris membantu menciptakan ruang yang berbeda. Melalui struktur yang dirancang khusus, lampu ini menawarkan pemasangan dan perawatan yang cepat dan mudah. UGR19 tersedia untuk tipe tertentu melalui solusi yang disesuaikan untuk memberikan kenyamanan visual yang lebih baik di lingkungan kantor.

Benefits

- Lm/w tinggi memberikan penghematan energi yang lebih baik
- Lebar yang fleksibel menawarkan kelayakan untuk memenuhi beberapa ruang langit-langit
- Antarmuka Dali dan Interact tersedia untuk kontrol sistem yang mudah
- UGR yang rendah menawarkan kenyamanan visual
- Berbagai instalasi pemasangan dan bentuk geometris untuk memenuhi berbagai aplikasi
- Mekanisme pemasangan yang mudah dan desain modular membantu menghemat waktu pemasangan dan perawatan

Features


- Efisiensi sistem: maks 130lm/W
- Lebar produk dengan opsi 35/60/90/120mm
- Tersedia CRI 80 dan 90
- Masa pakai: 50 ribu jam (L70@ta=25deg)
- UGR19 tersedia untuk tipe tertentu melalui solusi khusus
- Mekanisme 'Geser dan Klik' mudah untuk pemasangan berkelanjutan yang cepat

SlimBalance G3


Application

- Kantor terbuka
- Area publik dalam ruangan
- Ruang Rapat/Pelatihan
- Perpustakaan

Versions




Dimensional drawing



SP570 W6L120 SD shop drawing





SP570 W6L150 CD shop drawing




SP570 W6L120 SD shop drawing




SP570 W6L120 CD shop drawing



SP570 L60W6 Y shop drawing




SP570 W9L120 SD shop drawing





SP570 L60W6 X shop drawing


Dimensional drawing




SP570 W6L60 SD shop drawing




SP570 W6L150 SD shop drawing




SP570 W6L60 SD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing



SP570 L60W6 T shop drawing




SP570 W9L120 CD shop drawing




SP570 W6L60 SD shop drawing

SlimBalance G3


Dimensional drawing



SP570 W9L120 SD shop drawing



SP570 W6L120 CD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing

Product details

SlimBalance G3



SlimBalance G3

SlimBalance G3



SlimBalance G3



Informasi Umum	
Alat	-
Teknis Lampu	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Mekanis dan Housing	
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Jumlah unit alat	Tag servis
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Ya	1 unit	-
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Ya	1 unit	Ya
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Ya	1 unit	Ya
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Ya	1 unit	Ya
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Ya	1 unit	Ya
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Ya	1 unit	Ya
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Ya	1 unit	Ya
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Ya	1 unit	Ya
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Ya	1 unit	Ya
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Ya	1 unit	-
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Ya	1 unit	Ya
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Ya	1 unit	Ya
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Ya	1 unit	Ya
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Ya	1 unit	Ya
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Ya	1 unit	Ya
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Ya	1 unit	Ya
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Ya	1 unit	Ya
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Ya	1 unit	Ya
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Ya	1 unit	-
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Ya	1 unit	-
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	Ya	1 unit	-
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	Ya	-	Ya
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	Ya	1 unit	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-	-	Ya
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-	-	Ya
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	Ya	-	Ya
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	Ya	-	Ya
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	Ya	-	Ya

Teknis Lampu (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Indeks renderasi		Flux Cahaya
			warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	120 °	≥90	125 lm/W	4.130 lm
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	120 °	80	132 lm/W	5.344 lm
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	120 °	80	132 lm/W	5.340 lm
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	120 °	80	138 lm/W	4.400 lm
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	120 °	80	141 lm/W	2.600 lm

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Indeks renderasi		Flux Cahaya
			warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	80	133 lm/W	4.270 lm
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	120 °	80	139 lm/W	2.570 lm
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	120 °	90	123 lm/W	4.130 lm
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	80	136 lm/W	4.020 lm
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	120 °	≥90	122 lm/W	4.010 lm

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Indeks		Flux Cahaya
			renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	80	119 lm/W	2.080 lm
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	120 °	80	125 lm/W	1.250 lm
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	80	119 lm/W	2.080 lm
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	120 °	80	125 lm/W	1.250 lm
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	120 °	90	111 lm/W	1.950 lm
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	80	148 lm/W	2.070 lm
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	80	148 lm/W	2.070 lm
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	120 °	90	123 lm/W	4.130 lm
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	120 °	≥90	122 lm/W	1.950 lm

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Indeks		Flux Cahaya
			renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	120 °	≥90	122 lm/W	1.950 lm
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	120 °	≥90	125 lm/W	4.130 lm
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	116 °	>80	133 lm/W	4.133 lm
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	120 °	≥90	119 lm/W	3.940 lm
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	116 °	>90	122 lm/W	4.136 lm
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	116 °	>90	122 lm/W	4.136 lm
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	116 °	>80	145 lm/W	6.000 lm
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	116 °	>80	133 lm/W	4.133 lm
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	116 °	>80	128 lm/W	4.133 lm

Teknis Lampu (2/2)

Order Code	Full Product Name	Jumlah sumber cahaya	Tipe optik
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	1	Opal
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	2	Sudut cahaya 100°
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	2	Sudut cahaya 100°
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	1	Sudut cahaya 100°
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	1	Sudut cahaya 100°
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	1	Sudut cahaya 100°
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	1	Sudut cahaya 100°
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	1	Sudut cahaya 100°
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	1	Sudut cahaya 100°
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	1	Opal
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	1	Sudut cahaya 100°
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	1	Sudut cahaya 100°
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	1	Sudut cahaya 100°
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	1	Sudut cahaya 100°

Order Code	Full Product Name	Jumlah sumber cahaya	Tipe optik
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	1	Sudut cahaya 100°
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	1	Sudut cahaya 100°
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	1	Sudut cahaya 100°
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	1	Sudut cahaya 100°
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	1	Opal
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	1	Opal
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	1	Opal
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	-	-
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	1	Opal
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-	-
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	-	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	-	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	-	-

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi		Sesuai untuk sakelar acak
		Tegangan Masuk	Daya	
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	220 hingga 240 V	33 W	Tidak berlaku
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	220 hingga 240 V	40,5 W	Tidak
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	220 hingga 240 V	40,5 W	Tidak
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 hingga 240 V	32 W	Tidak
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	220 hingga 240 V	18,5 W	Tidak
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 hingga 240 V	32 W	Tidak
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	220 hingga 240 V	18,5 W	Tidak
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	220 hingga 240 V	33,5 W	Tidak
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 hingga 240 V	29,5 W	Tidak
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	220 hingga 240 V	33 W	Tidak berlaku
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 hingga 240 V	17,5 W	Tidak
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	220 hingga 240 V	10 W	Tidak
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 hingga 240 V	17,5 W	Tidak
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	220 hingga 240 V	10 W	Tidak

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Peredupan Nirkabel	1%
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Konsumsi		Sesuai untuk sakelar acak
		Tegangan Masuk	Daya	
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	220 hingga 240 V	17,5 W	Tidak
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 hingga 240 V	14 W	Tidak
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 hingga 240 V	14 W	Tidak
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	220 hingga 240 V	33,5 W	Tidak
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	220 hingga 240 V	16 W	Tidak berlaku
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	220 hingga 240 V	16 W	Tidak berlaku
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	220 hingga 240 V	33 W	Tidak berlaku
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	220–240 V	31 W	-
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	220 hingga 240 V	33 W	Tidak berlaku
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	220–240 V	34 W	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	220–240 V	34 W	-
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	220–240 V	42 W	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	220–240 V	31 W	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	220–240 V	32 W	-

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Peredupan Nirkabel	1%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	3%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Tidak	Tidak berlaku

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	DMX	1%
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Peredupan Nirkabel	1%
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Peredupan Nirkabel	1%
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	Peredupan Nirkabel	1%

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna Housing
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Mangkuk/penutup polikarbonat	RAL 9003 Putih
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Opal	Putih
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Opal	Putih
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Opal	Putih
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Opal	Putih
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Opal	Putih
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Opal	Putih
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Opal	Putih
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Opal	Putih
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Mangkuk/penutup polikarbonat	RAL 9003 Putih
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opal	Putih
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Opal	Putih
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Opal	Putih
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Opal	Putih

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien	Tanda dapat menyala
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	-20 °C hingga 40 °C	-

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	-	-
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	Peredupan Nirkabel	1%
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	DALI	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	-
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	-	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	-	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	DALI	-

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna Housing
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Opal	Putih
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opal	Putih
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Opal	Putih
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Opal	Putih
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Mangkuk/penutup polikarbonat	RAL 9003 Putih
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Mangkuk/penutup polikarbonat	RAL 9003 Putih
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	Mangkuk/penutup polikarbonat	RAL 9003 Putih
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	Mangkuk/penutup polikarbonat buram	RAL 9003 Putih
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	Mangkuk/penutup polikarbonat	RAL 9003 Putih
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	Mangkuk/penutup polikarbonat buram	RAL 9003 Putih
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	Mangkuk/penutup polikarbonat buram	RAL 9003 Putih
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	Mangkuk/penutup polikarbonat buram	RAL 9003 Putih
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	Mangkuk/penutup polikarbonat buram	RAL 9003 Putih
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	Mangkuk/penutup polikarbonat buram	RAL 9003 Putih

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien	Tanda dapat menyala
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu	
		ambien	Tanda dapat menyala
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	-20 °C hingga 40 °C	-
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Toleransi fluks	
		Kromatisitas awal	cahaya
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu	
		ambien	Tanda dapat menyala
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	-20 °C hingga 40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	-20 °C hingga 40 °C	-
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	-20 °C hingga 40 °C	-
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	-20 °C hingga 40 °C	-
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	-20 °C hingga 40 °C	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Order Code	Full Product Name	Toleransi fluks	
		Kromatisitas awal	cahaya
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	SDCM≤=4	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	SDCM<=4	-10% / +10%
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	SDCM<=4	-10% / +10%
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	SDCM<=4	-10% / +10%
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	SDCM<=4	-10% / +10%
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	SDCM<=4	-10% / +10%
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	SDCM<=4	-10% / +10%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	SDCM<=4	-10% / +10%
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	SDCM<=4	-10% / +10%
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	SDCM<=4	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	SDCM<=4	+/-10%
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	SDCM<=4	+/-10%
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	SDCM<=4	+/-10%
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	SDCM<=4	+/-10%

