



# Flexível e elegante

## SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P é uma oferta para escritório linear flexível que se adapta a uma grande variedade de áreas de aplicação como escritório e educação. Oferece largura flexível de 35/60/90/120 mm e comprimento de 600/1200/1500 mm para atender a diversas aplicações. As formas geométricas ajudam a criar um espaço ainda mais diferenciado. Por meio de sua estrutura especialmente projetada, oferece instalação e manutenção rápida e fácil. O UGR19 está disponível para alguns tipos através de solução personalizada para proporcionar melhor conforto visual ao ambiente de escritório.

### Benefícios

- Alta lm/w proporciona mais economia de energia
- A largura flexível permite a adaptação a vários espaços no teto
- Interfaces Dali e Interact disponíveis para fornecer controle fácil do sistema
- Oferta de UGR baixa para conforto visual
- Vários tipos de instalação de montagem e formas geométricas para atender a diversas aplicações
- Mecanismo de instalação fácil e design modular ajudam a economizar tempo de instalação e manutenção

### Características

- Eficiência do sistema: máximo 130lm/W
- Largura do produto com opções de 35/60/90/120 mm
- CRI 80 e 90 disponíveis
- Vida útil: 50 mil horas (L70 a 25 graus)
- UGR19 disponível para determinados tipos por meio de solução personalizada
- Mecanismo fácil de "deslizar e clicar" para instalação rápida e contínua

### Aplicação

- Escritório em espaço aberto
- Áreas públicas internas
- Sala de reunião/treinamento
- Biblioteca

# SlimBalance G3

## Versions



RTP-OF-SP570X

RTP-OF-SP570X

SlimBalance G3

RTP-OF-SP570X



RTP-OF-SP570X

SlimBalance G3


RTP-OF-SP570X

RTP-OF-SP570X




SlimBalance G3

## Desenho dimensional




SP570 W6L120 SD shop drawing



SP570 W6L150 CD shop drawing

# SlimBalance G3



## Desenho dimensional




SP570 W6L120 SD shop drawing




SP570 W6L120 CD shop drawing





SP570 L60W6 Y shop drawing



SP570 W9L120 SD shop drawing






SP570 L60W6 X shop drawing




SP570 W6L60 SD shop drawing

# SlimBalance G3


## Desenho dimensional




SP570 W6L150 SD shop drawing





SP570 W6L60 SD shop drawing




SP570 W6L60 SD shop drawing



Product Type	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SP570	635	60	7.52
LADW9.LC	68.9	60	8.22
LADW12.LC	68.9	60	8.52





Desenho dimensional




SP570 L60W6 T shop drawing




SP570 W9L120 CD shop drawing




SP570 W6L60 SD shop drawing



SP570 W9L120 SD shop drawing




SP570 W6L120 CD shop drawing




# SlimBalance G3



## Desenho dimensional



SP570 W6L60 SD shop drawing



SP570 L60W6 HEX shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing

## Detalhes do produto

SlimBalance G3



SlimBalance G3

SlimBalance G3



SlimBalance G3



## Informações gerais

Equipamento -

## Dados elétricos e de operação

Proteção/Classe IEC Classe de segurança I

Line Frequency 50 or 60 Hz

## Dados mecânicos e de compartimento

Código de proteção mecânica contra impactos IK03

Código de proteção de entrada IP20

## Aprovação e aplicação

Marca CE Sim

Marca ENEC -

Teste de fio incandescente Temperatura de 650 °C, duração de 30 s

## Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Driver incluído	Número de unidades de equipamento	Etiqueta de serviço
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Sim	Unidade	-
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Sim	Unidade	Sim
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Sim	Unidade	-
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Sim	Unidade	Sim
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Sim	Unidade	Sim
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-	Sim
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-	-	Sim
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-	Sim
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-	Sim
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	-	-	Sim
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	-	-	Sim
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-	-	Sim
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Sim	Unidade	Sim
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Sim	Unidade	-
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Sim	Unidade	-
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-	-	Sim
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-	Sim
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-	Sim
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-	-	Sim
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-	Sim
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-	Sim
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-	-	Sim
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	-	-	Sim
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	-	-	Sim
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	-	-	Sim
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	-	-	Sim
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	Sim	Unidade	-
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	Sim	-	Sim
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	Sim	-	Sim
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	Sim	-	Sim
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-	Sim
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-	-	Sim
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-	Sim
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-	Sim
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-	-	Sim
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	Sim	Unidade	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-	Sim
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-	-	Sim

Order Code	Full Product Name	Driver incluído	Número de unidades de equipamento	Etiqueta de serviço
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-	Sim
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-	Sim
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-	-	Sim
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-	-	Sim
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-	-	Sim
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-	-	Sim
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-	-	Sim
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	Sim	-	Sim
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-	Sim
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-	-	Sim
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-	Sim
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-	Sim
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-	-	Sim
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-	-	Sim
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-	-	Sim
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-	-	Sim
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-	-	Sim
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	Sim	-	Sim
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	Sim	-	Sim
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	Sim	-	Sim
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	Sim	-	Sim
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	Sim	-	Sim

## Dados técnicos de luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	120 °	4000 K	≥90	125 lm/W	911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	120 °	4000 K	90	123 lm/W
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	132 lm/W	911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	136 lm/W
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	132 lm/W	911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	120 °	4000 K	≥90	122 lm/W
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	138 lm/W	911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	119 lm/W
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	141 lm/W	911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	125 lm/W
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	133 lm/W	911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	119 lm/W
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	139 lm/W	911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	125 lm/W

## SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	120 °	4000 K	90	111 lm/W
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	148 lm/W
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	148 lm/W
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	116 °	4000 K	>80	147 lm/W
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	116 °	4000 K	>90	131 lm/W
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	147 lm/W
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	143 lm/W
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	116 °	4000 K	>90	138 lm/W
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	116 °	4000 K	>90	138 lm/W
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	116 °	4000 K	>90	131 lm/W
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	120 °	4000 K	90	123 lm/W
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	120 °	4000 K	≥90	122 lm/W
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	120 °	4000 K	≥90	122 lm/W
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	116 °	4000 K	>90	119 lm/W
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	116 °	4000 K	>80	133 lm/W
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80	132 lm/W

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90	110 lm/W
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	132 lm/W
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	138 lm/W
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90	110 lm/W
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	126 lm/W
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	122 lm/W
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	129 lm/W
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	126 lm/W
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	120 °	4000 K	≥90	125 lm/W
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	116 °	4000 K	>80	133 lm/W
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	116 °	4000 K	>80	128 lm/W
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	116 °	4000 K	>90	128 lm/W
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	116 °	4000 K	>80	146 lm/W
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	116 °	4000 K	>90	138 lm/W
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	146 lm/W
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	149 lm/W

## SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	116 °	4000 K	>90	138 lm/W
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	120 °	4000 K	≥90	119 lm/W
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80	135 lm/W
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90	122 lm/W
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	135 lm/W
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	141 lm/W
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90	122 lm/W
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	123 lm/W
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	120 lm/W
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	129 lm/W
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	125 lm/W
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	116 °	4000 K	>90	144 lm/W
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80	119 lm/W

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	119 lm/W
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	125 lm/W
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	110 lm/W
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	110 lm/W
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	116 °	4000 K	>90	141 lm/W
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	116 °	4000 K	>90	136 lm/W
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	116 °	4000 K	>80	133 lm/W
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	116 °	4000 K	>80	128 lm/W
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	116 °	4000 K	>90	128 lm/W

### Dados técnicos de luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	4.130 lm	1	Opalino
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	5.344 lm	2	Ângulo de foco de 100°

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	5.340 lm	2	Ângulo de foco de 100°
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	4.400 lm	1	Ângulo de foco de 100°

## SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de luz	
			Fluxo luminoso	Tipo de ótica
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	2.600 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	4.270 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	2.570 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	4.130 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	4.020 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	4.010 lm	1	Opalino
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	2.080 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	1.250 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	2.080 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	1.250 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	1.950 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	2.070 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	2.070 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	3.980 lm	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	3.740 lm	-	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	3.980 lm	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	2.500 lm	-	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	3.740 lm	-	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	3.740 lm	-	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	3.740 lm	-	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	4.130 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	1.950 lm	1	Opalino
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	1.950 lm	1	Opalino
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	3.880 lm	-	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	4.130 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de luz	
			Fluxo luminoso	Tipo de ótica
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	5.344 lm	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	4.580 lm	-	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	5.344 lm	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	3.250 lm	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	4.580 lm	-	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	5.170 lm	-	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	5.020 lm	-	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	5.170 lm	-	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	5.020 lm	-	-
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	4.130 lm	1	Opalino
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	4.133 lm	-	-
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	4.133 lm	-	-
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	4.133 lm	-	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	4.970 lm	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	4.680 lm	-	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	4.970 lm	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	3.125 lm	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	4.680 lm	-	-
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	3.940 lm	1	Opalino
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	4.400 lm	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	4.136 lm	-	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	4.400 lm	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	2.600 lm	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	4.136 lm	-	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	4.130 lm	-	-

## SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Fluxo	Número de fontes de	
		luminoso	luz	Tipo de ótica
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	4.010 lm	-	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	4.130 lm	-	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	4.010 lm	-	-
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	6.000 lm	-	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	2.080 lm	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	1.950 lm	-	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	2.080 lm	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	1.250 lm	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	1.950 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Fluxo	Número de fontes de	
		luminoso	luz	Tipo de ótica
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	1.950 lm	-	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	1.950 lm	-	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	1.950 lm	-	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	1.950 lm	-	-
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	4.500 lm	-	-
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	4.500 lm	-	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	4.133 lm	-	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	4.133 lm	-	-
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	4.133 lm	-	-

### Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de energia	Adequado para uma
				comutação aleatória
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	220 a 240 V	33 W	Não se aplica
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	220 a 240 V	40,5 W	N
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	220 a 240 V	40,5 W	N
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 a 240 V	32 W	N
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	220 a 240 V	18,5 W	N
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 a 240 V	32 W	N
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	220 a 240 V	18,5 W	N
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	220 a 240 V	33,5 W	N
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 a 240 V	29,5 W	N
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	220 a 240 V	33 W	Não se aplica
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 a 240 V	17,5 W	N
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	220 a 240 V	10 W	N

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de energia	Adequado para uma
				comutação aleatória
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 a 240 V	17,5 W	N
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	220 a 240 V	10 W	N
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	220 a 240 V	17,5 W	N
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 a 240 V	14 W	N
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 a 240 V	14 W	N
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	220-240 V	27 W	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	220-240 V	28,5 W	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	220-240 V	27 W	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	220-240 V	27,2 W	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	220-240 V	27,2 W	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	220-240 V	28,5 W	-

## SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de energia	Adequado para uma comutação aleatória
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	220 a 240 V	33,5 W	N
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	220 a 240 V	16 W	Não se aplica
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	220 a 240 V	16 W	Não se aplica
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	220-240 V	32,5 W	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	220-240 V	31 W	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	220-240 V	40,5 W	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	220-240 V	41,5 W	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	40,5 W	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	23,5 W	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	220-240 V	41,5 W	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	220-240 V	41 W	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	220-240 V	41 W	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	220-240 V	40 W	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	220-240 V	40 W	-
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	220 a 240 V	33 W	Não se aplica
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	220-240 V	31 W	-
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	220-240 V	32 W	-
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	220-240 V	32 W	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	220-240 V	34 W	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	220-240 V	34 W	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	34 W	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	21 W	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	220 a 240 V	33 W	Não se aplica

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de energia	Adequado para uma comutação aleatória
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	220-240 V	32,5 W	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	220-240 V	34 W	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	32,5 W	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	18,5 W	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	220-240 V	32 W	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	220-240 V	32 W	-
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	220-240 V	44,5 W	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	220-240 V	17,5 W	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	10 W	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	220-240 V	17,5 W	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	220-240 V	17,7 W	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	220-240 V	17,7 W	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	220-240 V	17,5 W	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	220-240 V	17,5 W	-
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	220-240 V	32 W	-
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	220-240 V	32 W	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	220-240 V	31 W	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	220-240 V	32 W	-
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	220-240 V	32 W	-

### Controles e dimerização

## SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Regulação sem fio	1%
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	1%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Regulação sem fio	1%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	3%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	DALI	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	Regulação sem fio	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	Regulação sem fio	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	DALI	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	DMX	1%
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Regulação sem fio	1%
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Regulação sem fio	1%

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	DALI	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	DALI	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	DALI	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	DALI	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	DALI	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	Regulação sem fio	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	Regulação sem fio	-
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	Regulação sem fio	1%
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	-	-
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	DALI	-
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	DALI	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	DALI	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	DALI	-
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	Regulação sem fio	1%
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	DALI	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	-

## SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	DALI	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	DALI	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	Regulação sem fio	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	Regulação sem fio	-
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	DALI	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	DALI	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	-

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	DALI	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	DALI	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	Regulação sem fio	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	Regulação sem fio	-
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	-	-
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	DALI	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	-	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	DALI	-
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	DALI	-

### Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de difusor ótico	Cor do compartimento
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	Bojo/tampa de policarbonato	Branco RAL 9010
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Opaca	Branco
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Opaca	Branco
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Opaca	Branco
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Opaca	Branco
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Opaca	Branco
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Opaca	Branco
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Opaca	Branco
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Opaca	Branco
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	Bojo/tampa de policarbonato	Branco RAL 9010
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opaca	Branco
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Opaca	Branco
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Opaca	Branco

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de difusor ótico	Cor do compartimento
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Opaca	Branco
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Opaca	Branco
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opaca	Branco
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Opaca	Branco
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Opaca	Branco
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	Bojo/tampa de policarbonato	Branco RAL 9010

## SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de difusor óptico	Cor do compartimento
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	Bojo/tampa de policarbonato	Branco RAL 9010
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	Bojo/tampa de policarbonato	Branco RAL 9010
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	Bojo/tampa de policarbonato	Branco RAL 9010
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de difusor óptico	Cor do compartimento
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010

### Aprovação e aplicação

## SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura	
		ambiente	Marca de inflamabilidade
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	-20 °C a 40 °C	-
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	-20 °C a 40 °C	-
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura	
		ambiente	Marca de inflamabilidade
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	-20 °C a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	-20 °C a 40 °C	-
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	-20 °C a 40 °C	-
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

## SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura	
		ambiente	Marca de inflamabilidade
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	-20 °C a 40 °C	-
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	-20 °C a 40 °C	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura	
		ambiente	Marca de inflamabilidade
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

## SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura	Marca de inflamabilidade
		ambiente	
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura	Marca de inflamabilidade
		ambiente	
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	-20 a 40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do
			fluxo luminoso
911401502043	SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401502343	SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	SDCM≤=4	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do
			fluxo luminoso
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	SDCM≤=4	+/-10%
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	SDCM≤=4	+/-10%
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	SDCM≤=4	-10% / +10%
911401502243	SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401501943	SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	SDCM≤=4	+/-10%
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	SDCM≤=4	+/-10%
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	SDCM≤=4	+/-10%
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	SDCM≤=4	+/-10%
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	SDCM≤=4	+/-10%

## SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do fluxo luminoso
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	SDCM<=4	+/-10%
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	SDCM<=4	+/-10%
911401504443	SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	SDCM<=4	+/-10%
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	SDCM<=4	+/-10%
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	SDCM<=4	+/-10%
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401504543	SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W	(0.3859,0.3772)SDCM≤4	-10% / +10%
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	SDCM<=4	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do fluxo luminoso
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	SDCM<=4	+/-10%
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	SDCM<=4	+/-10%
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	SDCM<=4	+/-10%
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	SDCM<=4	+/-10%
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	SDCM<=4	+/-10%
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	SDCM<=4	+/-10%
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	SDCM<=4	+/-10%
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	SDCM<=4	+/-10%
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	SDCM<=4	+/-10%
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	SDCM<=4	+/-10%
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	SDCM<=4	+/-10%
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	SDCM<=4	+/-10%

