




Crea un ambiente armonioso en tu espacio interior

SlimBalance Symphony SP570P Curve es una solución curva flexible que se adapta a una variedad de espacios como oficinas, salas de reuniones, gimnasios y entornos educativos. Ofrece $\frac{1}{4}$ de círculo, $\frac{1}{2}$ círculo, $\frac{3}{4}$ de círculo y círculo completo como opciones estándar. Además de estas opciones estándar, SlimBalance Symphony SP570P Curve proporciona un ángulo flexible de 22,5 a 360 grados. Gracias a su estructura especialmente diseñada, ofrece una instalación y mantenimiento rápidos y sencillos.

Beneficios

- Soluciones flexibles para proporcionar las estructuras deseadas y ayudar a mezclar perfectamente las luminarias con el entorno, creando un diseño de iluminación inspirado para espacios interiores.
- Eficacia máxima del sistema de 130 lm/w para mayor ahorro energético
- Instalación y mantenimiento sencillos para ahorrar tiempo de operación en el sitio

Applications

- Oficinas
- Supermercado

- Tiendas minoristas
- Gimnasio
- Otras zonas interiores con techo expuesto

Características

- Opciones ultra flexibles de ángulo de arco y diámetro de la curva para customización
- Alta eficacia del sistema para un mejor ahorro energético
- Conexión rápida y sin herramientas entre curva y lineal para facilitar el mantenimiento.

Versions

SlimBalance Symphony



SlimBalance Symphony




SlimBalance Symphony




SlimBalance Symphony




Plano de dimensiones




SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD




SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD




SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU




SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU




SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD



SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD



SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD



SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD

Información general

Equipo	-
Controlador incluido	Sí

Información técnica sobre la luz

Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Índice de producción de color (IRC)	≥80
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Tipo óptico	Ópalo

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Blanco RAL 9006
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM < 4

Información general

Order Code	Full Product Name	Cantidad de unidades de equipos
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	1 unidad
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	1 unidad
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	1 unidad
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	1 unidad
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	1 unidad
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	1 unidad
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	1 unidad
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	1 unidad
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	2 unidades
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	2 unidades
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	2 unidades
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	2 unidades
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	1 unidad

Order Code	Full Product Name	Cantidad de unidades de equipos
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	1 unidad
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	1 unidad
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	1 unidad

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Cantidad de fuentes de luz
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	3.280 lm	136,66666666666666 lm/W	4
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	4.110 lm	139,32203389830508 lm/W	4
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	3.280 lm	131,2 lm/W	4
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	4.110 lm	130,47619047619048 lm/W	4
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	9.860 lm	142,8985507246377 lm/W	12
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	12.330 lm	144,21052631578948 lm/W	12
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	9.860 lm	141,8705035971223 lm/W	12
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	12.330 lm	141,72413793103448 lm/W	12
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	13.150 lm	136,97916666666666 lm/W	16
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	16.440 lm	143,58078602620088 lm/W	16
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	13.150 lm	139,15343915343917 lm/W	16
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	16.440 lm	139,91489361702128 lm/W	16
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	6.570 lm	142,82608695652175 lm/W	8
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	8.220 lm	142,95652173913044 lm/W	8
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	6.570 lm	138,31578947368422 lm/W	8
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	8.220 lm	140,51282051282053 lm/W	8

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	24 W
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	29,5 W
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	25,5 W
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	31,5 W
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	69 W
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	85,5 W
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	69,5 W
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	87 W
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	96 W
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	114,5 W
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	94,5 W
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	117,5 W
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	46 W
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	57,5 W
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	47,5 W
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	58,5 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	DALI	1%
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	DALI	1%
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	DALI	1%
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	DALI	1%
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	DALI	1%
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	DALI	1%
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	DALI	1%
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	DALI	1%