



# Crea un ambiente armonioso en tu espacio interior

## SlimBalance Symphony

SlimBalance Symphony SP570P Curve es una solución curva flexible que se adapta a una variedad de espacios como oficinas, salas de reuniones, gimnasios y entornos educativos. Ofrece  $\frac{1}{4}$  de círculo,  $\frac{1}{2}$  círculo,  $\frac{3}{4}$  de círculo y círculo completo como opciones estándar. Además de estas opciones estándar, SlimBalance Symphony SP570P Curve proporciona un ángulo flexible de 22,5 a 360 grados. Gracias a su estructura especialmente diseñada, ofrece una instalación y mantenimiento rápidos y sencillos.

### Beneficios

- Soluciones flexibles para proporcionar las estructuras deseadas y ayudar a mezclar perfectamente las luminarias con el entorno, creando un diseño de iluminación inspirado para espacios interiores.
- Eficacia máxima del sistema de 130 lm/w para mayor ahorro energético
- Instalación y mantenimiento sencillos para ahorrar tiempo de operación en el sitio

### Características


- Opciones ultra flexibles de ángulo de arco y diámetro de la curva para customización
- Alta eficacia del sistema para un mejor ahorro energético
- Conexión rápida y sin herramientas entre curva y lineal para facilitar el mantenimiento.

# SlimBalance Symphony

## Aplicaciones

- Oficinas
- Supermercado
- Tiendas minoristas
- Gimnasio
- Otras zonas interiores con techo expuesto

## Plano de dimensiones



# SlimBalance Symphony

## Plano de dimensiones



### Información general

Controlador incluido	Sí
Equipo	-

### Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Índice de producción de color (IRC)	≥80
Tipo óptico	Ópalo

### Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No

### Mecánica y carcasa

Tipo de cubierta óptica	Recipiente/ cubierta de policarbonato
Color de la carcasa	Blanco RAL 9006
Código de protección de impacto mec.	IK03
Código de protección de ingreso	IP20

### Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidad	-
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Cromaticidad inicial	SDCM < 4
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

### Información general

Order Code	Full Product Name	Cantidad de unidades de equipos
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	1 unidad
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	1 unidad
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	1 unidad
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	1 unidad
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	1 unidad
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	1 unidad
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	1 unidad
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	1 unidad
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	2 unidades
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	2 unidades
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	2 unidades
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	2 unidades
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	1 unidad
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	1 unidad
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	1 unidad
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	1 unidad

## Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso	Cantidad de fuentes de luz
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	136.66666666666666 lm/W	3,280 lm	4
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	139.32203389830508 lm/W	4,110 lm	4
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	131.2 lm/W	3,280 lm	4
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	130.47619047619048 lm/W	4,110 lm	4
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	142.8985507246377 lm/W	9,860 lm	12
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	144.21052631578948 lm/W	12,330 lm	12
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	141.8705035971223 lm/W	9,860 lm	12
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	141.72413793103448 lm/W	12,330 lm	12
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	136.97916666666666 lm/W	13,150 lm	16

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso	Cantidad de fuentes de luz
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	143.58078602620088 lm/W	16,440 lm	16
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	139.15343915343917 lm/W	13,150 lm	16
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	139.91489361702128 lm/W	16,440 lm	16
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	142.82608695652175 lm/W	6,570 lm	8
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	142.95652173913044 lm/W	8,220 lm	8
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	138.31578947368422 lm/W	6,570 lm	8
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	140.51282051282053 lm/W	8,220 lm	8

## Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	24 W
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	29.5 W
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	25.5 W
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	31.5 W
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	69 W
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	85.5 W
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	69.5 W
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	87 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	96 W
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	114.5 W
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	94.5 W
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	117.5 W
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	46 W
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	57.5 W
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	47.5 W
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	58.5 W

## Controles y atenuación

## SlimBalance Symphony

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	DALI	1%
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	DALI	1%
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	DALI	1%
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	DALI	1%
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	DALI	1%
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	Fijo	No aplica
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	DALI	1%
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	DALI	1%

