




Tạo nên sự hài hòa cho không gian nội thất của bạn

SlimBalance Symphony SP570P Curve là giải pháp chiếu sáng uốn cong linh hoạt phù hợp với nhiều không gian như văn phòng, phòng họp, phòng gym và trường học. Sản phẩm có các tùy chọn tiêu chuẩn gồm $\frac{1}{4}$ vòng tròn, $\frac{1}{2}$ vòng tròn, $\frac{3}{4}$ vòng tròn và vòng tròn hoàn chỉnh. Ngoài các tùy chọn tiêu chuẩn này, SlimBalance Symphony SP570P Curve cung cấp góc uốn linh hoạt từ 22,5 độ đến 360 độ. Nhờ cấu trúc thiết kế đặc biệt, sản phẩm này cho phép lắp đặt và bảo trì nhanh chóng, dễ dàng.

Lợi ích

- Các giải pháp linh hoạt để cung cấp các cấu trúc mong muốn và giúp kết hợp hoàn hảo các bộ đèn với môi trường, tạo ra thiết kế chiếu sáng đầy cảm hứng cho không gian trong nhà.
- Hiệu suất hệ thống tối đa 130lm/w để tiết kiệm năng lượng cao hơn.
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì để tiết kiệm thời gian làm việc tại hiện trường

Applications

- Văn phòng
- Siêu thị

- Cửa hàng bán lẻ
- Phòng tập thể dục
- Các khu vực trần mở trong nhà khác

Tính năng


- Tùy chọn về góc vòng cung và đường kính siêu linh hoạt cho tùy chỉnh
- Hiệu quả hệ thống cao để tiết kiệm năng lượng tốt hơn
- Kết nối nhanh chóng và không cần dụng cụ giữ đường cong và tuyến tính để bảo trì dễ dàng.

Phiên bản

SlimBalance Symphony



Bản vẽ kích thước



SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU

Thông tin chung	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bộ điều khiển	-
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	3.280 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	4000 K
Hiệu suất phát quang định mức	136,66666666666666 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	≥80
Số lượng nguồn sáng	4
Góc chiếu của nguồn sáng	120 °
Loại chóa quang học	Trắng đục

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz
Công suất	24 W
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Cố định
Độ mờ tối đa	Không áp dụng

Cơ khí và vỏ đèn

Màu sắc vỏ thiết bị	RAL 9006 trắng
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Polycarbonate

Phê duyệt và ứng dụng

Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +40°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	SDCM < 4