



Spot LED compact favorisant les économies d'énergie

StoreFit

Les détaillants sont toujours à la recherche de solutions pour réduire leur empreinte environnementale et leurs coûts énergétiques. Avec ce projecteur StoreFit, les luminaires CDM conventionnels peuvent être remplacés facilement par des LED, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. Le design fin et compact permet de fondre le projecteur StoreFit dans le décor du magasin tandis que l'éclairage seul attire l'attention des acheteurs sur les marchandises en vente. Avec ce projecteur LED abordable, vous commencerez immédiatement à faire des économies d'énergie.

Avantages

- La petite tête de spot offre un design très discret
- L'alternative à LED parfaite pour les luminaires CDM classiques
- Faible investissement initial

Fonctions

- Jusqu'à 3 900 lm
- Choisissez parmi une finition blanche ou noire (ST201T et ST210Y)
- Disponible en 3 000 K, 4 000 K et PremiumWhite 3 000 K
- Options de réflecteur à faisceau semi-extensif ou à faisceau extensif

Application



- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Boutiques de mode

Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur.
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions

StoreFit ST210Y side view

Schéma dimensionnel**Détails sur le produit**

StoreFit ST210T, black



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 unités
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	1 unité
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	1 unité
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	1 unité
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	1 unité
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	1 unité
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	1 unité
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	1 unité
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	1 unité
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	(nominale)		
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	4000 K	147 lm/W	8 400 lm	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité lumineuse	Flux	Type
		corrélée (nom.)	(nominale)		
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	134 lm/W	2 700 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Efficacité lumineuse	
		corrélée (nom.)	(nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	3000 K	139 lm/W	4 100 lm	Faisceau semi-intensif
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	3000 K	139 lm/W	4 100 lm	Faisceau extensif
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	4000 K	140 lm/W	2 800 lm	Faisceau semi-intensif
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	140 lm/W	2 800 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Efficacité lumineuse	
		corrélée (nom.)	(nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4000 K	144 lm/W	4 200 lm	Faisceau semi-intensif
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4000 K	144 lm/W	4 200 lm	Faisceau extensif
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	134 lm/W	2 700 lm	Faisceau extensif
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4000 K	144 lm/W	4 200 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	58 W
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	20 W
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	29,5 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	29,5 W
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	20 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	20 W
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	29,5 W
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	29,5 W
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	20 W
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	29,5 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Blanc
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Noir
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Noir
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Noir
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Noir
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Noir
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Noir
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Blanc
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	(0,382,0,380)<3
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0,434,0,403)<3
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0,434,0,403)<3
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0,434,0,403)<3
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0,382,0,380)<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0,382,0,380)<3
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0,382,0,380)<3
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0,382,0,380)<3
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0,434,0,403)<3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0,382,0,380)<3

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	ST210Y
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	ST210T
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	ST210T
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	ST210T
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	ST210T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	ST210T
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	ST210T
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	ST210T
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	ST210T
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	ST210T



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2025, décembre 13 - Les données sont sujettes à changement