



Kompakt LED-spot

StoreFit

Forhandlere leter alltid etter måter å redusere miljøavtrykket og energikostnadene på. Med denne StoreFit-lyskasteren kan konvensjonelle CDM-armaturer enkelt skiftes ut med LED, noe som fører til betydelig mindre strømforbruk. Det subtile og kompakte designet gjør StoreFit-lyskasteren mindre synlig i butikken, og holder kundenes oppmerksomhet på varene som står i hyllene. Med denne rimelige LED-lyskasteren kan du begynne å spare energikostnader umiddelbart.

Fordeler

- Det lille spothodet gir et veldig diskret design
- Den perfekte LED-erstatningen for konvensjonelle CDM-armaturer
- Lav anskaffelseskostnad

Funksjoner

- Opptil 3900 lm
- Velg mellom hvit eller svart finish (ST201T og ST210Y)
- Leveres i 3000 K, 4000 K og PremiumWhite 3000 K
- Velg mellom mellomstrålet og bredstrålet reflektor

Søknad

- Nærbutikker
- Super- og hypermarkeder
- Motebutikker

Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt.
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor rekkevidde. Det er kun mulig å manipulere produktet når det er varmt, ved bruk av en isolert hanske


Versions



StoreFit ST210Y

StoreFit ST210Y on Coreline trunking

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Bredstrålet
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	20 W
Egnet for tilfeldig vekslng	Nei
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,5
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Produktdata	
Produktseriekode	ST210T

Teknisk belysning

		Korreleret fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
Order Code	Full Product Name			
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	134 lm/W	2 700 lm
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	140 lm/W	2 800 lm
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	134 lm/W	2 700 lm
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	140 lm/W	2 800 lm

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Svart
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Svart

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Hvit
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Hvit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3

