



Kompaktowy punktowy reflektor LED zapewniający oszczędność energii

StoreFit

Sprzedawcy detaliczni konsekwentnie poszukują sposobów na zmniejszenie wpływu oferowanych produktów na środowisko oraz obniżenie kosztów zużycia energii. Dzięki reflektorowi StoreFit konwencjonalne oprawy oświetleniowe CDM można bez trudu wymienić na oprawy LED, co prowadzi do znacznego zmniejszenia zużycia energii. Subtelna i kompaktowa konstrukcja zmniejsza widoczność projektora StoreFit w sklepie i pozwala klientom skupić uwagę na eksponowanych towarach. Ten przystępny cenowo reflektor LED pozwala od razu obniżyć koszty zużycia energii.

Korzyści

- Mała głowica zapewnia bardzo dyskretną konstrukcję
- Znakomity zamiennik LED dla konwencjonalnych opraw CDM
- Niskie koszty inwestycyjne

Cechy

- Do 3900 lm
- Do wyboru wykończenie w kolorach białym lub czarnym (ST201T i ST210Y)
- Dostępny w wersjach 3000 K, 4000 K i PremiumWhite 3000 K
- Opcje odbłyśnika o średniej lub szerokiej wiązce



Zastosowanie

- Małe sklepy
- Supermarkety i hipermarkety
- Sklepy z odzieżą

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Komponenty optyczne można czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem. Dotykanie lampy LED i odbłyśnika jest zabronione.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulować gorącym produktem można wyłącznie po włożeniu rękawicy ochronnej.

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

StoreFit ST210T, black



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Mechanika i korpus	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,5
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	2 jednostki
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	2 jednostki
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	2 jednostki
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	2 jednostki
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	2 jednostki
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	2 jednostki
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	2 jednostki
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	2 jednostki
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	2 jednostki
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	2 jednostki
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 jednostki
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	2 jednostki
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	2 jednostki
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	2 jednostki
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	1 jednostka
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	1 jednostka
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	1 jednostka
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	1 jednostka
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	1 jednostka
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	1 jednostka
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	1 jednostka
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	1 jednostka
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	1 jednostka
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	1 jednostka
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	1 jednostka
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	1 jednostka
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	1 jednostka
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	1 jednostka
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	1 jednostka
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	1 jednostka
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	1 jednostka
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	1 jednostka
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	1 jednostka
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	1 jednostka
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	1 jednostka
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	1 jednostka
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	1 jednostka
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	1 jednostka
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

		Skorelowana temperatura		Skuteczność światlna	
Order Code	Full Product Name	barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	3000 K	>90	79 lm/W	3 900 lm

		Skorelowana temperatura		Skuteczność światlna	
Order Code	Full Product Name	barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	3000 K	>90	79 lm/W	3 900 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	136 lm/W	5 400 lm
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	3000 K	>80	136 lm/W	5 400 lm
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	142 lm/W	5 600 lm
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	4000 K	>80	143 lm/W	5 600 lm
98282900	ST210Y 27S/ PW930 PSU MB WH	3000 K	>90	134 lm/W	5 400 lm
98283600	ST210Y 27S/ PW930 DIA MB WH	3000 K	>90	139 lm/W	5 400 lm
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4 100 lm
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	3000 K	>80	142 lm/W	8 200 lm
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	147 lm/W	8 400 lm
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	4000 K	>80	147 lm/W	8 400 lm
98289800	ST210Y 39S/ PW930 PSU MB WH	3000 K	>90	130 lm/W	8 000 lm
98290400	ST210Y 39S/ PW930 DIA MB WH	3000 K	>90	130 lm/W	8 000 lm
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	3000 K	>80	134 lm/W	2 700 lm
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	134 lm/W	2 700 lm
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	3000 K	>80	139 lm/W	4 100 lm
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	139 lm/W	4 100 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	4000 K	>80	140 lm/W	2 800 lm
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	140 lm/W	2 800 lm
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4000 K	>80	144 lm/W	4 200 lm
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	144 lm/W	4 200 lm
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	3000 K	>80	128 lm/W	2 700 lm
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	3000 K	>80	128 lm/W	2 700 lm
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	3000 K	>80	134 lm/W	4 100 lm
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	3000 K	>80	134 lm/W	4 100 lm
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	2 700 lm
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	139 lm/W	4 100 lm
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	139 lm/W	4 100 lm
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	140 lm/W	2 800 lm
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	140 lm/W	2 800 lm
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	144 lm/W	4 200 lm
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	144 lm/W	4 200 lm
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	3000 K	>80	128 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	3000 K	>80	128 lm/W	2 700 lm
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	3000 K	>80	134 lm/W	4 100 lm
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	4 100 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Średni rozsył światła
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Średni rozsył światła
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Średni rozsył światła
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Średni rozsył światła
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Średni rozsył światła
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Średni rozsył światła
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Średni rozsył światła
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Średni rozsył światła
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Średni rozsył światła
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Średni rozsył światła
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Średni rozsył światła
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Średni rozsył światła
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Średni rozsył światła
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Średni rozsył światła
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Średni rozsył światła
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Szeroki rozsył światła
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Średni rozsył światła
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Szeroki rozsył światła
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Średni rozsył światła
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Szeroki rozsył światła

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	50 W
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	49 W
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	39 W
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	39 W
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	39 W
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	39 W
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	40 W
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	40 W
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	29 W
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	58 W
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	58 W

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	4000 K	>80	133 lm/W	2 800 lm
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	4000 K	>80	133 lm/W	2 800 lm

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Średni rozsył światła
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Szeroki rozsył światła
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Średni rozsył światła
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Szeroki rozsył światła
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Średni rozsył światła
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Szeroki rozsył światła
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Szeroki rozsył światła
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Średni rozsył światła
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Szeroki rozsył światła
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Średni rozsył światła
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Szeroki rozsył światła
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Średni rozsył światła
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Szeroki rozsył światła
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Średni rozsył światła
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Szeroki rozsył światła
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Średni rozsył światła
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Szeroki rozsył światła
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Średni rozsył światła
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	58 W
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	62 W
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	62 W
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	20 W
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	20 W
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	29,5 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	29,5 W
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	20 W
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	20 W
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	29,5 W
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	29,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	21 W
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	21 W
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	30,5 W
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	30,5 W
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	20 W
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	29,5 W
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	29,5 W
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	20 W
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	20 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	29,5 W
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	29,5 W
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	21 W
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	21 W
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	30,5 W
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	30,5 W
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	21 W
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	21 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Nie	Nie dotyczy
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Tak	1%
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Nie	Nie dotyczy
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Tak	1%
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Nie	Nie dotyczy
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Tak	1%
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Nie	Nie dotyczy
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Tak	1%
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Nie	Nie dotyczy
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Tak	1%
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Nie	Nie dotyczy
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Tak	1%
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Nie	Nie dotyczy
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Tak	1%
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Nie	Nie dotyczy
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Nie	Nie dotyczy
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Nie	Nie dotyczy
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Nie	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Nie	Nie dotyczy
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Nie	Nie dotyczy
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Nie	Nie dotyczy
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Nie	Nie dotyczy
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Tak	Nie dotyczy
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Tak	Nie dotyczy
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Tak	Nie dotyczy
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Tak	Nie dotyczy
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Nie	Nie dotyczy
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Nie	Nie dotyczy
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Nie	Nie dotyczy
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Nie	Nie dotyczy
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Nie	Nie dotyczy
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Nie	Nie dotyczy
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Nie	Nie dotyczy
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Tak	Nie dotyczy
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Tak	Nie dotyczy
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Tak	Nie dotyczy
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Tak	Nie dotyczy
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Tak	Nie dotyczy
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Tak	Nie dotyczy

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Biel
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Biel
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Biel
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Biel
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Biel
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Biel
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Biel
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Biel
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Biel
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Biel
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Biel
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Biel
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Biel
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Czarny
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Czarny
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Czarny
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Czarny
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Czarny
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Czarny
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Czarny
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Czarny

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Czarny
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Czarny
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Czarny
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Czarny
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Biel
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Biel
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Biel
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Biel
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Biel
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Biel
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Biel
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Biel
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Biel
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Biel
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Biel
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Biel

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	(0.457,0.385)<3
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	(0.457,0.385)<3
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	(0.382,0.380)<3
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	(0.382,0.380)<3

Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	ST210Y
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	ST210Y
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	ST210Y
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	ST210Y
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	ST210Y
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	ST210Y
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	ST210Y
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	ST210Y
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	ST210Y
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	ST210Y
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	ST210Y

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	ST210T
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	ST210T
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	ST210T
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	ST210T
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	ST210T
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	ST210T
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	ST210T
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	ST210T
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	ST210T
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	ST210T
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	ST210T
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	ST210T
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	ST210T
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	ST210T

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	ST210T
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	ST210T
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	ST210T
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	ST210T
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	ST210T
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	ST210T

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	ST210T
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	ST210T
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	ST210T
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	ST210T
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	ST210T

