



Enerji tasarrufu için doğru olan kompakt LED spot

Perakende sektöründekiler her zaman çevresel ayak izlerini ve enerji maliyetlerini azaltmanın yollarını ararlar. StoreFit projektörle, geleneksel CDM armatürleri zahmetsizce LED ile değiştirilebilir ve bu da önemli ölçüde daha az güç tüketimi sağlar. İnce ve kompakt tasarım, StoreFit projektörün mağazadaki görünürlüğü azaltır ve müşterilerin dikkatini raflarda bulunan ürünlere odaklar. Uygun fiyatlı bir LED projektör olarak bu spot, enerji maliyetlerinden hemen tasarruf etmeye başlamanızı sağlayacaktır.

[BENEFITS]

- Küçük nokta başlığı, göze hiç çarpmayan bir tasarımla sonuçlanır.
- CDM geleneksel aydınlatma armatürlerinin yerine mükemmel LED seçeneği
- Düşük başlangıç yatırımı

[APPLICATIONS]

- Küçük marketler
- Süpermarketler ve hipermarketler
- Giyim mağazaları

[FEATURES]

- 3900 lm'e kadar
- Beyaz veya siyah kaplama arasından seçim yapın (ST201T ve ST210Y)
- 3000K, 4000K ve PremiumWhite 3000K tipleri mevcut
- Orta açılı ışın veya geniş açılı ışın reflektör seçenekleri
- Optik temizliği sadece basınçlı hava ile yapılmalıdır. LED veya reflektöre dokunmak yasaktır.
- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gerekir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir.

[VERSIONS]




StoreFit ST210Y



StoreFit ST210Y on Coreline trunking

[DIMENSIONALDRAWING]



ST210T 27S/840 PSU MB WH

Genel Bilgiler

Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağının ışın açısı	120 °

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2] standart]

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,5
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	ST210T [STOREFIT]
------------------	-------------------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Optik sistem türü
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	Orta genişlikte ışın
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	Geniş ışın
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	4.100 lm	3000 K	139 lm/W	Orta genişlikte ışın
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	4.100 lm	3000 K	139 lm/W	Geniş ışın
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	2.800 lm	4000 K	140 lm/W	Orta genişlikte ışın
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	2.800 lm	4000 K	140 lm/W	Geniş ışın
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4.200 lm	4000 K	144 lm/W	Orta genişlikte ışın

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Optik sistem türü
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4.200 lm	4000 K	144 lm/W	Geniş ışın
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	Geniş ışın
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	4.100 lm	3000 K	139 lm/W	Orta genişlikte ışın
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	4.100 lm	3000 K	139 lm/W	Geniş ışın
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	2.800 lm	4000 K	140 lm/W	Orta genişlikte ışın
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	2.800 lm	4000 K	140 lm/W	Geniş ışın
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4.200 lm	4000 K	144 lm/W	Orta genişlikte ışın
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4.200 lm	4000 K	144 lm/W	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	20 W
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	20 W
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	29,5 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	29,5 W
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	20 W
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	20 W
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	29,5 W
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	29,5 W
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	20 W
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	29,5 W
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	29,5 W
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	20 W
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	20 W
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	29,5 W
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	29,5 W

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Siyah
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Siyah
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Siyah
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Siyah
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Siyah
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Siyah
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Siyah
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Siyah
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Beyaz
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Beyaz
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Beyaz

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Beyaz
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Beyaz
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Beyaz
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Beyaz

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3