



En liten och hållbar strålkastare i en elegant, diskret design

GreenSpace Evo Mini semi infälld

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed är en hållbar spotlight för infälld montering med en elegant och diskret design. Det här gör spotten till ett idealiskt val för hotell och restaurang samt modebutiker. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med den höga energieffektiviteten är GreenSpace Evo Mini Semi Recessed ett hållbart val. De nya PerfectAccent-reflektorerna ger en ljuseffekt med bättre ljus och större ögonkomfort för kunderna. Ytterligare anpassning av utskärningsmått, färger och texturer är möjlig med Philips MyCreation

Fördelar

- Den eleganta och diskreta designen passar perfekt i alla installationer
- PerfectAccent deep spotlights ger mer lyster åt butiken och behagligare ljus för kunderna
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och uppgraderingar
- De återvunna materialen och den höga energieffektiviteten hjälper till att minska produktens koldioxidavtryck ännu mer

GreenSpace Evo Mini semi infälld

Funktioner

- Vertygslös åtkomst till optik, LED och frontglas
- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet
- Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektortekniken
- Anslutningsalternativ: Interact-kompatibel DALI (DIA) och trådlös (WIA)
- Frontglas som tillval (rekommenderas för dammiga miljöer)

Användning

- Modebutiker
- Hotell och restaurang
- Bostadsområden

Varning och Säkerhet

- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Det är endast möjligt att hantera produkten med en isolerande handske när den är varm.

Versions




ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 125

Måttskiss

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cutout (mm)
RD68	68	78	126	68
RD125	125	135	183	125



GreenSpace Evo Mini semi infälld

Produktinformation



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 125

GreenSpace Evo Mini semi infälld

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	>90
-----------------------	-----

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

Mekanik och armaturhus

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Stroboskopisk effekt	0,4

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%
------------------------	-------------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	3000 K	109 lm/W	1 200 lm	Högrelekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10-20 °
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	4000 K	136 lm/W	1 700 lm	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20-40 °
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	128 lm/W	1 100 lm	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20-40 °
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	124 lm/W	2 500 lm	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20-40 °
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	4000 K	128 lm/W	2 600 lm	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20-40 °
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	3000 K	109 lm/W	1 200 lm	Högrelekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10-20 °
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	4000 K	136 lm/W	1 700 lm	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20-40 °
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	128 lm/W	1 100 lm	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20-40 °
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	124 lm/W	2 500 lm	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20-40 °
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 125	4000 K	128 lm/W	2 600 lm	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20-40 °

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	10,7 W	910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	10,7 W
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	12,1 W	910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	12,1 W
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	8,6 W	910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	8,6 W
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	20,1 W	910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	20,1 W
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	20,1 W			

GreenSpace Evo Mini semi infälld

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	20,1 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Nej
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Ja
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Nej
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Nej
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Nej
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Ja
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Nej
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Nej
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Nej

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Svart
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Svart
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Vit
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Vit
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Svart
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Svart
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Vit
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Vit
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	(0.422,0.386)
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	(0.374,0.364)
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	(0.374,0.364)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	(0.422,0.386)
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	(0.374,0.364)
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	(0.374,0.364)


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	-
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	ST332B
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	ST332B
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	-
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	-


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	-
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	ST332B
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	ST332B
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	-
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	-

GreenSpace Evo Mini semi infälld


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104628




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104626




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104633




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104632




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104631




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104629



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104630




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104635



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104627

GreenSpace Evo Mini semi infälld

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104634

