



En lille og bæredygtig projektor i et slankt, subtilt design

GreenSpace Evo Mini er en bæredygtig projektor med et slankt og diskret design. Dette gør projektøren til det ideelle valg til anvendelser inden for hotel og restaurant og modebutikker. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. På grund af dets cirkulære design er armaturet opgraderbart, genanvendeligt, fuldt serviceligt og genanvendeligt. Kombineret med den høje energieffektivitet gør dette GreenSpace Evo Mini til et bæredygtigt projektorvalg. De nye PerfectAccent dybe reflektorer sikrer en lyseffekt med øget gnist og forbedret øjenkomfort for kunder. Yderligere tilpasning af farver og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordele

- Det slanke og subtile design passer perfekt til enhver installation
- PerfectAccent reflektorer giver et mere funkende og behageligt lys for kunderne
- Forlæng produktets levetid med nem servicevenlighed og opgraderingsmuligheder
- Genbrugsmaterialerne og høj energieffektivitet hjælper yderligere med at reducere produktets CO2-fodaftryk

Applications

- Modebutikker
- Hoteller og restauranter
- Boligområder

Funktioner

- Værktøjsfri adgang til optikken, LED og frontglas
- Servicebar og kan opgraderes med standardværktøjer

- Reduceret CO2-fodaft tryk på grund af høj effektivitet
- Udstyret med topmoderne PerfectAccent reflektorer
- Meget bred retningsfleksibilitet, herunder opadrettet belysning
- Tilslutningsmuligheder: Interact-kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfrit frontglas (anbefales til støvede miljøer)

- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, black



ST332T GreenSpace Evo Mini
white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, grey

Målskitse



ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402



ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401

Oplysninger om produktet



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Mekanik og armaturhus

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Antal forkoblingsenheder
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 enhed

Order Code	Full Product Name	Antal forkoblingsenheder
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 enhed
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	1 enhed
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	1 enhed
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	1 enhed
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	1 enhed
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	2 enheder
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	2 enheder
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	2 enheder
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	2 enheder
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 enhed
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	1 enhed
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	2 enheder
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 enhed
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 enhed
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	1 enhed
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	1 enhed
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	1 enhed
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	2 enheder
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	2 enheder
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	2 enheder

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Optiktype
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1.200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1.700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2.100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2.200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2.700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2.800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	5.400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	5.600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	5.600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	5.800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1.600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Optiktype
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2.900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	5.600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1.300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1.350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2.800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2.700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2.700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	5.400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	5.600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	5.800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11,8 W
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11,7 W
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20,3 W
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18,8 W
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20,7 W
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20,7 W
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	44,6 W
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	44,6 W
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	44,6 W
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	44,6 W
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13,3 W
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20,7 W
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	44,6 W
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10,1 W
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9,7 W
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20,7 W
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	44,6 W
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	44,6 W
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	44,6 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Ja
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Nej
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Ja
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Nej
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Nej
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Nej
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Nej
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Ja
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Nej
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Ja
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Ja
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Nej
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Nej
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Nej
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Nej
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Nej
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Ja
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Ja
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Ja
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Nej
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Ja

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Sort
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Sort
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Sort
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Sort
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Sort
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Sort
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Hvid
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Hvid
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Hvid
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Hvid
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Grå
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Grå
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Sort
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Hvid
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Hvid

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Hvid
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Hvid
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Hvid
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Hvid
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Hvid
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Grå

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	ST332T
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	ST332T
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	ST332T
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	ST332T
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	ST332T
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	ST332T
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	ST332Y2

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	ST332Y2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	ST332Y2
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	ST332Y2
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	ST332T
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	ST332T
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	ST332X2
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	ST332T
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	ST332T
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	ST332T
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	ST332T
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	ST332T
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	ST332X2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	ST332X2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	ST332X2


Polar normal diagrams



ST332TI - 910505104528

ST332TI - 910505104530










ST332TI - 910505104529




ST332TI - 910505104534


ST332TI - 910505104531

ST332TI - 910505104527







ST332TI - 910505104538




ST332TI - 910505104526




ST332TI - 910505104537



ST332TI - 910505104532



ST332TI - 910505104519



ST332TI - 910505104533