



Ein kleiner und nachhaltiger Strahler in schlankem, dezentem Design

GreenSpace Evo Mini ist ein nachhaltiger Lichtprojektor in einem schlanken, dezenten Design. Dies macht den Projektor zu einer idealen Wahl für Anwendungen im Gastgewerbe und im Modeeinzelhandel. Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper zu 85 % aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Aufgrund ihres kreisförmigen Designs ist die Leuchte aufrüstbar, upgradefähig, vollständig wartbar und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo Mini zu einem nachhaltigen Strahler. Die neuen PerfectAccent Tiefenreflektoren sorgen für einen Lichteffekt mit erhöhtem Funkeln und verbessertem Komfort für die Augen der Kunden, die Farben und Texturen können über Philips MyCreation individuell angepasst werden.

Vorteile

- Das schlanke und dezente Design passt perfekt in jede Installation
- Mehr Glanz und verbesserter Komfort für die Augen der Kunden durch PerfectAccent Tiefenreflektoren
- Verlängern Sie die Nutzlebensdauer des Produkts durch Wartungsfreundlichkeit und Upgrademöglichkeiten
- Die recycelten Materialien und die hohe Energieeffizienz tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck des Produkts weiter zu verringern.

Applications

- Modegeschäfte
- Hotel- und Gastgewerbe
- Wohnbereich

Merkmale

- Werkzeugloser Zugang zu Optik, LED und Frontglas
- Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen
- Geringerer CO₂-Fußabdruck durch hohe Effizienz
- Ausgestattet mit hochmodernen, tiefen PerfectAccent Reflektoren
- Äußerst flexible Einstellung, einschließlich indirekter Beleuchtung

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, black




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, white

- Konnektivitätsoptionen: Mit Interact kompatibles DALI (DIA) und Wireless (WIA)
- Optionales Frontglas (empfohlen für staubige Umgebungen)
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofaser Tuch gereinigt werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite installiert werden. Die Handhabung des Produkts in heißem Zustand ist nur mit einem isolierten Handschuh möglich.

Abmessungsskizzen



ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402



ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401

Produktdetails



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Mechanik und Gehäuse

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
-------------------------	------

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Anzahl Betriebsgeräte
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Einheit

Order Code	Full Product Name	Anzahl Betriebsgeräte
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Einheit
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Einheit
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Einheit
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Einheit
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Einheit
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	2 Einheiten
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	2 Einheiten
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	2 Einheiten
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	2 Einheiten
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Einheit
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Einheit
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	2 Einheiten
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Einheit
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Einheit
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Einheit
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Einheit
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Einheit
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	2 Einheiten
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	2 Einheiten
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	2 Einheiten

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1'200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1'700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2'100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2'200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2'700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2'800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	5'400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	5'600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	5'600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	5'800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1'600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2'900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	5'600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1'300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1'350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2'800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2'700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2'700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	5'400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	5'600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	5'800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11.8 W
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11.7 W
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20.3 W
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18.8 W
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20.7 W
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20.7 W
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	44.6 W
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	44.6 W
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	44.6 W
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	44.6 W
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13.3 W
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20.7 W
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	44.6 W
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10.1 W
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9.7 W
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20.7 W
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	44.6 W
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	44.6 W
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	44.6 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Ja
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Nein
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Ja
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Nein
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Nein
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Nein
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Nein
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Ja
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Nein
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Ja
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Ja
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Nein
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Nein
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Nein
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Nein
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Nein
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Ja
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Ja
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Ja
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Nein
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Ja

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Schwarz
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Schwarz
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Schwarz
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Schwarz
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Schwarz
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Schwarz
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Weiß
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Weiß
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Weiß
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Weiß
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Grau
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Grau
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Schwarz
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Weiß
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Weiß
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Weiß
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Weiß
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Weiß
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Weiß
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Grau

Initialkennwerte (IEC-konform)


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	(0.382, 0.380) SDCM <3
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3










Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	ST332T
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	ST332T
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	ST332T
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	ST332T
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	ST332T
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	ST332T
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	ST332Y2

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	ST332Y2
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	ST332Y2
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	ST332Y2
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	ST332T
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	ST332T
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	ST332X2
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	ST332T
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	ST332T
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	ST332T
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	ST332T
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	ST332T
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	ST332X2
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	ST332X2
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	ST332X2


Lichtverteilungskurve









ST332TI - 910505104538




ST332TI - 910505104526




ST332TI - 910505104537



ST332TI - 910505104532



ST332TI - 910505104519



ST332TI - 910505104533