



Un proyector pequeño y sostenible con un diseño elegante y sutil

GreenSpace Evo Mini es un proyector de iluminación sostenible con un diseño elegante y sutil. Esto hace que el proyector sea una opción ideal para aplicaciones de hostelería y tiendas de moda. La carcasa impresa en 3D está fabricada con al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares, mientras que el disipador de calor está fabricado con un 85 % de aluminio reciclado. Debido a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, totalmente reparable y reciclable. Esto, unido a la alta eficiencia energética, convierte a GreenSpace Evo Mini en una opción de proyector sostenible. Los nuevos reflectores profundos PerfectAccent garantizan un efecto de luz con mayor brillo y mayor comodidad visual para el cliente. Es posible personalizar aún más los colores y las texturas mediante Philips MyCreation.

Beneficios

- El diseño elegante y sutil se adapta perfectamente a cualquier instalación
- Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a los reflectores profundos PerfectAccent
- Amplíe la vida útil del producto con facilidad de mantenimiento y actualización
- Los materiales reciclados y la alta eficiencia energética ayudan a reducir aún más la huella de carbono del producto

Applications

- Moda
- hostelería
- Áreas residenciales

Características

- Acceso sin herramientas a la óptica, LED y cristal frontal
- Se puede reparar y actualizar con herramientas estándar
- Huella de carbono reducida gracias a su alta eficacia
- Equipado con los reflectores profundos de vanguardia PerfectAccent
- Flexibilidad de orientación muy amplia, incluida iluminación ascendente

Versions

- Opciones de conectividad: DALI (Interfaz de iluminación direccionable digitalmente) compatible con Interact (DIA) e inalámbrico (WIA)
- Cristal frontal opcional (recomendado para entornos polvorientos)
- La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto debe instalarse fuera del alcance de los brazos. La manipulación del producto cuando está caliente solo es posible con un guante aislado



ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, black



ST332T GreenSpace Evo Mini
white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, grey


Plano de dimensiones



ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402



ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402



ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401

Detalles del producto



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Información general

Driver incluido	Sí
Service tag	Sí

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Mecánicos y de carcasa

Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]

Funcionamiento de emergencia

Emergencia centralizada	No
-------------------------	----

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

Información general

Order Code	Full Product Name	Número de unidades de equipo
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 unidad

Order Code	Full Product Name	Número de unidades de equipo
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 unidad
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	1 unidad
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	1 unidad
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	1 unidad
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	1 unidad
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	2 unidades
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	2 unidades
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	2 unidades
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	2 unidades
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 unidad
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	1 unidad
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	2 unidades
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 unidad
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 unidad
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	1 unidad
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	1 unidad
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	1 unidad
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	2 unidades
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	2 unidades
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	2 unidades

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Tipo de óptica
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1.200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz estrecho de 10 a 20 grados
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1.700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2.100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2.200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2.700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2.800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	5.400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	5.600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	5.600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Tipo de óptica
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	5.800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1.600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2.900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	5.600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1.300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz estrecho de 10 a 20 grados
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1.350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2.800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2.700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2.700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	5.400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	5.600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	5.800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11,8 W
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11,7 W
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20,3 W
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18,8 W
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20,7 W
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20,7 W
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	44,6 W
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	44,6 W
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	44,6 W
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	44,6 W
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13,3 W
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20,7 W
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	44,6 W
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10,1 W
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9,7 W
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20,7 W
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	44,6 W
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	44,6 W
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	44,6 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Sí
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	No
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Sí
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	No
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	No
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	No
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	No
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Sí
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	No
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Sí
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Sí
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	No
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	No
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	No
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	No
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	No
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Sí
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Sí
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Sí
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	No
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Sí

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Negro
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Negro
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Negro
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Negro
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Negro
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Negro
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Blanco
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Blanco
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Blanco
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Gris
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Gris
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Negro
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Blanco
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Blanco
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Blanco
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Blanco
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Blanco
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Blanco
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Blanco
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Gris

Rendimiento inicial (conforme con IEC)


Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	(0.382, 0.380) SDCM <3
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	(0.434, 0.403) SDCM <3
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3










Datos de producto


Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	ST332T

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	ST332T
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	ST332T
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	ST332T
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	ST332T
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	ST332T
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	ST332Y2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	ST332Y2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	ST332Y2
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	ST332Y2
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	ST332T
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	ST332T
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	ST332X2
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	ST332T
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	ST332T
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	ST332T
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	ST332T
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	ST332T
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	ST332X2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	ST332X2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	ST332X2


Diagramas polares de distribución luminosa









ST332TI - 910505104522




ST332TI - 910505104524




ST332TI - 910505104535




ST332TI - 910505104538




ST332TI - 910505104526




ST332TI - 910505104537



ST332TI - 910505104532



ST332TI - 910505104519



ST332TI - 910505104533