



Un proyector pequeño y sostenible con un diseño elegante y sutil

GreenSpace Evo Mini

GreenSpace Evo Mini es un proyector de iluminación sostenible con un diseño elegante y sutil. Esto hace que el proyector sea una opción ideal para aplicaciones de hostelería y tiendas de moda. La carcasa impresa en 3D está fabricada con al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares, mientras que el disipador de calor está fabricado con un 85 % de aluminio reciclado. Debido a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, totalmente reparable y reciclable. Esto, unido a la alta eficiencia energética, convierte a GreenSpace Evo Mini en una opción de proyector sostenible. Los nuevos reflectores profundos PerfectAccent garantizan un efecto de luz con mayor brillo y mayor comodidad visual para el cliente. Es posible personalizar aún más los colores y las texturas mediante Philips MyCreation.

Beneficios

- El diseño elegante y sutil se adapta perfectamente a cualquier instalación
- Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a los reflectores profundos PerfectAccent
- Amplíe la vida útil del producto con facilidad de mantenimiento y actualización
- Los materiales reciclados y la alta eficiencia energética ayudan a reducir aún más la huella de carbono del producto

Características

- Acceso sin herramientas a la óptica, LED y cristal frontal
- Se puede reparar y actualizar con herramientas estándar
- Huella de carbono reducida gracias a su alta eficacia
- Equipado con los reflectores profundos de vanguardia PerfectAccent
- Flexibilidad de orientación muy amplia, incluida iluminación ascendente
- Opciones de conectividad: DALI (Interfaz de iluminación direccionable digitalmente) compatible con Interact (DIA) e inalámbrico (WIA)
- Cristal frontal opcional (recomendado para entornos polvorientos)

Aplicaciones

- Moda
- hostelería
- Áreas residenciales

Advertencias y seguridad

- La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto debe instalarse fuera del alcance de los brazos. La manipulación del producto cuando está caliente solo es posible con un guante aislado

Versions



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
black




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
white



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
grey

GreenSpace Evo Mini

Plano de dimensiones



Detalles del producto



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



GreenSpace Evo Mini is fully serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini white



ST332T GreenSpace Evo Mini black

Información general	
Driver incluido	Sí
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Mecánicos y de carcasa	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20
Funcionamiento de emergencia	
Emergencia centralizada	No
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Número de unidades de equipo	Service tag
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	1 unidad	Sí
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	1 unidad	Sí
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	1 unidad	Sí
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 unidad	Sí
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	1 unidad	Sí
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	1 unidad	Sí
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	2 unidades	-
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	2 unidades	-
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	2 unidades	-
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	2 unidades	-
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	1 unidad	Sí
59022900	ST332T 27S/840 PSU HWB GR482	1 unidad	Sí
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	2 unidades	-
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	1 unidad	Sí
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	1 unidad	Sí
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	1 unidad	Sí
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	1 unidad	Sí
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	1 unidad	Sí
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	2 unidades	-
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	2 unidades	-
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	2 unidades	-

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia lumínica	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)	(IRC)	(nominal) (nom.)	
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	3000 K	>90	100 lm/W	1.200 lm
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	4000 K	≥80	147 lm/W	1.700 lm
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	3000 K	>90	105 lm/W	2.100 lm
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	>90	118 lm/W	2.200 lm
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	3000 K	>90	121 lm/W	2.700 lm
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	4000 K	>90	134 lm/W	2.800 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia lumínica	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)	(IRC)	(nominal) (nom.)	
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	3000 K	>90	121 lm/W	5.400 lm
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	4000 K	>90	124 lm/W	5.600 lm
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	3000 K	≥80	126 lm/W	5.600 lm
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	4000 K	≥80	130 lm/W	5.800 lm
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	4000 K	>90	119 lm/W	1.600 lm
59022900	ST332T 27S/840 PSU HWB GR482	4000 K	≥80	126 lm/W	2.900 lm

GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)	(IRC)	(nom.)	
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	3000 K	≥80	126 lm/W	5.600 lm
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	3000 K	≥80	132 lm/W	1.300 lm
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	3000 K	>90	140 lm/W	1.350 lm
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	3000 K	≥80	126 lm/W	2.800 lm
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	3000 K	>90	112 lm/W	2.700 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz estrecho de 10 a 20 grados
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	11,8 W
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	11,7 W
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	20,3 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)	(IRC)	(nom.)	
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	4000 K	>90	116 lm/W	2.700 lm
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	3000 K	>90	121 lm/W	5.400 lm
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	4000 K	>90	124 lm/W	5.600 lm
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	4000 K	≥80	130 lm/W	5.800 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
59022900	ST332T 27S/840 PSU HWB GR482	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz estrecho de 10 a 20 grados
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	18,8 W
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	20,7 W
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	20,7 W

GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	44,6 W
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	44,6 W
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	44,6 W
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	44,6 W
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	13,3 W
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	20,7 W
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	44,6 W
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	10,1 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	9,7 W
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	20,7 W
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	24 W
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	24 W
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	44,6 W
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	44,6 W
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	44,6 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Sí
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	No
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Sí
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	No
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	No
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	No
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	No
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Sí
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	No
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Sí
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	No
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	No
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	No
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	No
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	No
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Sí
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Sí
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Sí
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	No
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Sí

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Negro
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Negro
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Negro
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Negro
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Negro
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Negro
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Blanco
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Blanco
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Blanco
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Blanco
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Gris

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Gris
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Negro
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Blanco
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Blanco
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Blanco
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Blanco
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Blanco
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Blanco
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Blanco
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Gris

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	(0.382, 0.380) SDCM <3
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	(0.374, 0.364) SDCM <2
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	(0.382, 0.380) SDCM <3
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	(0.374, 0.364) SDCM <2
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	(0.434, 0.403) SDCM <3
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2




Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3

Datos de producto

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	ST332T
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	ST332T
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	ST332T
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST332T
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	ST332T
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	ST332T
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	ST332Y2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	ST332Y2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	ST332Y2
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	ST332Y2
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	ST332T

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	ST332T
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	ST332X2
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	ST332T
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	ST332T
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	ST332T
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	ST332T
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	ST332T
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	ST332X2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	ST332X2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	ST332X2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104528

Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104530

Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104529




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104534


Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104531

Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104527


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104525




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104518




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104536




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104520




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104521




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104523



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104522




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104524




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104535


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104538




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104526




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104537



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104532



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104519



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104533

