



Un proyector pequeño y sostenible con un diseño elegante y sutil

GreenSpace Evo Mini es un proyector de iluminación sostenible que cuenta con un diseño elegante y sutil. Esto convierte al proyector en una opción ideal para aplicaciones de hostelería y comercio minorista de moda. La carcasa impresa en 3D está fabricada con al menos un 65% de materiales reciclados o biocirculares, mientras que el disipador está hecho de un 85% de aluminio reciclado. Gracias a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, totalmente mantenible y reciclable. Combinado con la alta eficiencia energética, esto hace del GreenSpace Evo Mini una opción sostenible de proyector. Los nuevos reflectores PerfectAccent de gran profundidad garantizan un efecto luminoso con mayor destello y mejor comodidad visual para los compradores. Además, es posible personalizar aún más los colores y las texturas a través de Philips MyCreation.

Beneficios

- El diseño elegante y sutil encaja perfectamente en cualquier instalación
- Más destellos y mayor comodidad visual para el comprador con los reflectores profundos PerfectAccent
- Alarga la vida útil del producto con fácil mantenimiento y posibilidad de actualización
- Los materiales reciclados y la alta eficiencia energética ayudan a reducir aún más la huella de carbono del producto.

Applications

- Moda
- Hotelería
- Residencial

Características

- Acceso sin herramientas a la óptica, el LED y el cristal frontal
- Mantenible y actualizable con herramientas estándar
- Huella de carbono reducida gracias a la alta eficacia
- Equipado con reflectores PerfectAccent profundos de última generación
- Iluminación muy amplia que ofrece flexibilidad, incluida la iluminación hacia arriba

- Opciones de conectividad: DALI compatible con Interact (DIA) y inalámbrico (WIA)
- Cristal frontal opcional (recomendado para ambientes polvorientos)
- La limpieza de la óptica sólo debe hacerse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que puede limpiarse con un paño de microfibra (seco).
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto debe instalarse fuera del alcance directo. Manipular el producto en caliente sólo es posible con un guante aislante

Versions




ST332T GreenSpace Evo Mini black



ST332T GreenSpace Evo Mini white

Plano de dimensiones



ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402

Detalles del producto



GreenSpace Evo Mini is fully serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini white



ST332T GreenSpace Evo Mini black

Información general

Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí
Etiqueta de Servicio	Sí

Información técnica sobre la luz

Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	>90

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No aplica
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Mecánica y carcasa

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0,2 J estándar]

Operación de emergencia

Central de emergencias	No
------------------------	----

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.422, 0.386) SDCM <2

Información del producto

Código de la línea de productos	ST332T [GreenSpace Evo Mini Track]
---------------------------------	------------------------------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Tipo óptico
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1,200 lm	100 lm/W	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz estrecho de 10 a 20 grados
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1,350 lm	140 lm/W	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11.8 W
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9.7 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Sí
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	No

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Negro
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Blanco

Diagramas polares de distribución luminosa

