



Un petit projecteur durable au design élégant et subtil

GreenSpace Evo Mini est un projecteur d'éclairage durable au design élégant et subtil. Cela fait de ce projecteur un choix idéal dans les secteurs de l'hôtellerie et de la mode. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Combiné à une haute efficacité énergétique, cela fait du GreenSpace Evo Mini un choix de projecteur durable. Les nouveaux réflecteurs profonds PerfectAccent garantissent un effet de lumière avec un éclat accru et un confort visuel amélioré. Une personnalisation plus poussée des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

- Le design élégant et subtil s'intègre parfaitement dans n'importe quelle installation
- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs encastrés PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et une évolutivité faciles
- Les matériaux recyclés et leur haute efficacité énergétique contribuent à réduire davantage l'empreinte carbone du produit

Applications

- Mode
- Hôtellerie
- Résidentiel

Fonctions

- Accès sans outil aux optiques, aux LED et à la vitre de protection
- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée

- Équipé de réflecteurs profonds PerfectAccent de pointe
- Très grande flexibilité d'orientation, y compris vers le haut
- Options de connectivité : Interact compatible DALI (DIA) et sans fil (WIA)
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)

- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, black



ST332T GreenSpace Evo Mini
white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, grey

Schéma dimensionnel



ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401



ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401

Détails sur le produit



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Informations générales

Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Mécanique et boîtier

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
--------------------	-----

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 unité

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 unité
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	1 unité
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	1 unité
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	1 unité
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	1 unité
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	2 unités
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	2 unités
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	2 unités
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	2 unités
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 unité
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	1 unité
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	2 unités
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 unité
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 unité
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	1 unité
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	1 unité
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	1 unité
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	2 unités
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	2 unités
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	2 unités

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumi- neux	Tempéra- ture de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1.200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1.700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2.100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2.200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2.700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2.800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	5.400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	5.600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	5.600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	5.800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1.600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2.900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	5.600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1.300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1.350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2.800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2.700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2.700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	5.400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	5.600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	5.800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11,8 W
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11,7 W
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20,3 W
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18,8 W
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20,7 W
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20,7 W
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	44,6 W
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	44,6 W
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	44,6 W
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	44,6 W
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13,3 W
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20,7 W
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	44,6 W
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10,1 W
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9,7 W
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20,7 W
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	44,6 W
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	44,6 W
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	44,6 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Oui
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Non
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Oui
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Non
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Non
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Non
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Non
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Oui
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Non
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Oui
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Oui
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Non
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Non
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Non
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Non
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Non
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Oui
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Oui
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Oui
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Non
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Noir
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Noir
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Noir
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Noir
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Noir
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Noir
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Blanc
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Blanc
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Blanc
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Gris
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Gris
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Noir
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Blanc
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Blanc
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Blanc
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Blanc
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Blanc
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Blanc
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Blanc
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Gris

Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	(0.382, 0.380) SDCM <3
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	ST332T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	ST332T
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	ST332T
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	ST332T
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	ST332T
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	ST332T
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	ST332Y2
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	ST332Y2
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	ST332Y2
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	ST332Y2
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	ST332T
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	ST332T
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	ST332X2
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	ST332T
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	ST332T
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	ST332T
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	ST332T
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	ST332T
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	ST332X2
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	ST332X2
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	ST332X2










PDiagramme photométrique polaire




ST332TI - 910505104528


ST332TI - 910505104530

ST332TI - 910505104529







ST332TI - 910505104522




ST332TI - 910505104524




ST332TI - 910505104535




ST332TI - 910505104538




ST332TI - 910505104526




ST332TI - 910505104537



ST332TI - 910505104532



ST332TI - 910505104519



ST332TI - 910505104533