



Un petit projecteur durable au design élégant et subtil

GreenSpace Evo Mini est un projecteur d'éclairage durable au design élégant et subtil. Cela fait de ce projecteur un choix idéal dans les secteurs de l'hôtellerie et de la mode. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Combiné à une haute efficacité énergétique, cela fait du GreenSpace Evo Mini un choix de projecteur durable. Les nouveaux réflecteurs profonds PerfectAccent garantissent un effet de lumière avec un éclat accru et un confort visuel amélioré. Une personnalisation plus poussée des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

- Le design élégant et subtil s'intègre parfaitement dans n'importe quelle installation
- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs encastrés PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et une évolutivité faciles
- Les matériaux recyclés et leur haute efficacité énergétique contribuent à réduire davantage l'empreinte carbone du produit

Applications

- Mode
- Hôtellerie
- Résidentiel

Fonctions

- Accès sans outil aux optiques, aux LED et à la vitre de protection
- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée

- Équipé de réflecteurs profonds PerfectAccent de pointe
- Très grande flexibilité d'orientation, y compris vers le haut
- Options de connectivité : Interact compatible DALI (DIA) et sans fil (WIA)
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)

- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini
black




ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332T GreenSpace Evo Mini
white

Schéma dimensionnel



ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402

Détails sur le produit



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Mécanique et boîtier

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
--------------------	-----

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données du produit

Code famille de produits	ST332T [GreenSpace Evo Mini Track]
--------------------------	------------------------------------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumi-neux	Tempéra-ture de cou-leur corrélée (nom.)	Efficacité lumi-neuse (nomi-nale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2 100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2 200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2 700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2 800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2 900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2 800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2 700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2 700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11,8 W
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11,7 W
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20,3 W
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18,8 W
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20,7 W
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20,7 W
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13,3 W
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20,7 W
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10,1 W
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9,7 W
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20,7 W
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Oui
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Non
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Oui
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Non
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Non
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Non
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Oui
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Non
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Non
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Non
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Non
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Oui
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Oui

Mécanique et boîtier


Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Noir
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Noir
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Noir
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Noir
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Noir
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Noir
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Gris


Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Gris
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Blanc
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Blanc
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Blanc
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Blanc
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Blanc

Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2

Diagramme photométrique polaire







ST332TI - 910505104527




ST332TI - 910505104525




ST332TI - 910505104518




ST332TI - 910505104520




ST332TI - 910505104521




ST332TI - 910505104523




ST332TI - 910505104522



ST332TI - 910505104524



ST332TI - 910505104526



ST332TI - 910505104519