



Kicsi, fenntartható fényvető karcsú, kifinomult kivitelben

A GreenSpace Evo Mini karcsú, kifinomult kivitelű, fenntartható fényvető. Emiatt ez a fényvető ideális választás a vendéglátóipar és a divatáru-kereskedelem területén. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. Az energiatakarékossággal együtt ez a GreenSpace Evo Mini fényvetőt fenntartható választássá teszi. Az új PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. A színek és textúrák további személyre szabását a Philips MyCreation teszi lehetővé.

Előnyök

- A karcsú és finom kialakítás tökéletesen illeszkedik minden telepítéshez
- A PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak
- Növelje meg a termék hasznos élettartamát az egyszerű szervizelhetőség és bővíthetőség révén
- Az újrahasznosított anyagok és az energiatakarékosság tovább csökkenti a termék karbonlábnyomát

Applications

- Divat
- Vendéglátás
- Lakóterületek

Szolgáltatások

- Szerszám nélküli hozzáférés az optikához, a LED-hez és az első üveghez
- Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető
- Csökkentett szénlábnyom a nagy hatékonyságnak köszönhetően
- A legmodernebb PerfectAccent mélyreflektorokkal van felszerelve
- Nagyon széles irányítási rugalmasság, beleértve a felfelé világítást is.
- Csatlakozási lehetőségek: Interact kompatibilis DALI (DIA) és vezeték nélküli (WIA)
- Külön kérhető elülső üveg (poros környezetben ajánlott)

- Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ét elkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni
- A terméket karnyújtásnyi távolságon túlra kell felszerelni. A termék forró állapotban történő kezelése csak szigetelt kesztyűvel lehetséges

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, black



ST332T GreenSpace Evo Mini
white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, grey

Méretezett rajza



ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402



ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401

Termék részletei



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Mechanika és tokozás

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Vészhelyzeti működés

Központi vészvilágítás	Nem
------------------------	-----

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
---------------------	--------

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtét egységek száma
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 egység

Order Code	Full Product Name	Előtetégségek száma
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 egység
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	1 egység
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	1 egység
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	1 egység
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	1 egység
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	2 egység
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	2 egység
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	2 egység
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	2 egység
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 egység
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	1 egység
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	2 egység
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 egység
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 egység
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	1 egység
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	1 egység
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	1 egység
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	2 egység
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	2 egység
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	2 egység

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhőmér- séklet (név- leges)	Fényhasznosí- tás (névleges) (lm/W)	Színvisz- zaadási index (CRI)	Az optika típusa
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2 100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2 200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2 700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2 800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	5 400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhőmér- séklet (név- leges)	Fényhasznosí- tás (névleges) (lm/W)	Színvisz- zaadási index (CRI)	Az optika típusa
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	5 600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	5 600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	5 800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2 900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40– 80 fokos sugárzási szöggel
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	5 600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2 800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2 700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2 700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	5 400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	5 600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	5 800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11,8 W
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11,7 W
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20,3 W
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18,8 W
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20,7 W
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20,7 W
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	44,6 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	44,6 W
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	44,6 W
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	44,6 W
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13,3 W
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20,7 W
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	44,6 W
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10,1 W
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9,7 W
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20,7 W
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	44,6 W
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	44,6 W
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	44,6 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Igen
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Nem
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Igen
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Nem
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Nem
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Nem
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Nem
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Igen
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Nem
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Igen
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Igen
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Nem
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Nem
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Nem
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Nem
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Nem
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Igen
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Igen
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Igen
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Nem
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Igen

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Fekete
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Fekete
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Fekete
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Fekete
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Fekete
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Fekete
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Fehér
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Fehér
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Fehér
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Fehér
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Szürke
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Szürke
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Fekete
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Fehér
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Fehér
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Fehér
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Fehér
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Fehér
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Fehér
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Fehér
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Szürke

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	(0.382, 0.380) SDCM <3
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	(0.434, 0.403) SDCM <3
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	ST332T
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	ST332T
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	ST332T
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	ST332T
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	ST332T
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	ST332T
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	ST332Y2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	ST332Y2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	ST332Y2
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	ST332Y2
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	ST332T
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	ST332T
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	ST332X2
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	ST332T
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	ST332T
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	ST332T
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	ST332T
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	ST332T
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	ST332X2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	ST332X2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	ST332X2


Polar normal diagrams



ST332TI - 910505104528

ST332TI - 910505104530


ST332TI - 910505104529



ST332TI - 910505104534

ST332TI - 910505104531


ST332TI - 910505104527




ST332TI - 910505104525

ST332TI - 910505104518


ST332TI - 910505104536




ST332TI - 910505104520




ST332TI - 910505104521




ST332TI - 910505104523




ST332TI - 910505104522




ST332TI - 910505104524




ST332TI - 910505104535




ST332TI - 910505104538




ST332TI - 910505104526




ST332TI - 910505104537



ST332TI - 910505104532



ST332TI - 910505104519



ST332TI - 910505104533