



Kicsi, fenntartható fényvető karcsú, kifinomult kivitelben

GreenSpace Evo Mini

A GreenSpace Evo Mini karcsú, kifinomult kivitelű, fenntartható fényvető. Emiatt ez a fényvető ideális választás a vendéglátóipar és a divatáru-kereskedelem területén. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. Az energiatakarékossággal együtt ez a GreenSpace Evo Mini fényvetőt fenntartható választássá teszi. Az új PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. A színek és textúrák további személyre szabását a Philips MyCreation teszi lehetővé.

Előnyök

- A karcsú és finom kialakítás tökéletesen illeszkedik minden telepítéshez
- A PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak
- Növelje meg a termék hasznos élettartamát az egyszerű szervizelhetőség és bővíthetőség révén
- Az újrahasznosított anyagok és az energiatakarékosság tovább csökkenti a termék karbonlábnyomát

Szolgáltatások

- Szerszám nélküli hozzáférés az optikához, a LED-hez és az első üveghez
- Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető
- Csökkentett szénlábnyom a nagy hatékonyságnak köszönhetően
- A legmodernebb PerfectAccent mélyreflektorokkal van felszerelve
- Nagyon széles irányítási rugalmasság, beleértve a felfelé világítást is.
- Csatlakozási lehetőségek: Interact kompatibilis DALI (DIA) és vezeték nélküli (WIA)
- Külön kérhető elülső üveg (poros környezetben ajánlott)

Alkalmazás

- Divat
- Vendéglátás
- Lakóterületek

Figyelmeztetések és biztonság

- Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ételszívítási területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni
- A terméket karnyújtásnyi távolságon túlra kell felszerelni. A termék forró állapotban történő kezelése csak szigetelt kesztyűvel lehetséges

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
black




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
white



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
grey

Méretezett rajza



Termék részletei



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



GreenSpace Evo Mini is fully serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini white



ST332T GreenSpace Evo Mini black

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtetégségek száma	Szervizcímke
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	1 egység	Igen
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	1 egység	Igen
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	1 egység	Igen
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 egység	Igen
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	1 egység	Igen
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	1 egység	Igen
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	2 egység	-
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	2 egység	-
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	2 egység	-
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	2 egység	-
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	1 egység	Igen
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	1 egység	Igen
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	2 egység	-
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	1 egység	Igen
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	1 egység	Igen
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	1 egység	Igen
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	1 egység	Igen
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	1 egység	Igen
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	2 egység	-
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	2 egység	-
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	2 egység	-

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	3000 K	>90	100 lm/W	1 200 lm
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	4000 K	≥80	147 lm/W	1 700 lm
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	3000 K	>90	105 lm/W	2 100 lm
59020500	ST332T 22S/	3000 K	>90	118 lm/W	2 200 lm
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	3000 K	>90	121 lm/W	2 700 lm
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	4000 K	>90	134 lm/W	2 800 lm
59031100	ST332Y2 27S/	3000 K	>90	121 lm/W	5 400 lm

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Fényáram
Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)		
	PW930				
	PSU				
	HWB				
	WH481				
59032800	ST332Y2	4000 K	>90	124 lm/W	5 600 lm
	27S/				
	PW940				
	DIA HWB				
	WH481				
59033500	ST332Y2	3000 K	≥80	126 lm/W	5 600 lm
	27S/830				
	PSU				
	HMB				
	WH481				
59034200	ST332Y2	4000 K	≥80	130 lm/W	5 800 lm
	27S/840				
	DIA HMB				
	WH481				
59018200	ST332T	4000 K	>90	119 lm/W	1 600 lm
	17S/				
	PW940				
	DIA HWB				
	FG				
	GR482				
59022900	ST332T	4000 K	≥80	126 lm/W	2 900 lm
	27S/840				
	PSU				
	HVWB				
	GR482				
59029800	ST332X2	3000 K	≥80	126 lm/W	5 600 lm
	27S/830				
	PSU				
	HMB				
	BK482				
59014400	ST332T	3000 K	≥80	132 lm/W	1 300 lm
	12S/830				

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Fényáram
Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)		
	PSU HNB				
	WH481				
59015100	ST332T	3000 K	>90	140 lm/W	1 350 lm
	12S/				
	PW930				
	PSU				
	HMB				
	WH481				
59021200	ST332T	3000 K	≥80	126 lm/W	2 800 lm
	27S/830				
	PSU				
	HWB				
	WH481				
59025000	ST332T	3000 K	>90	112 lm/W	2 700 lm
	27S/				
	PW930				
	WIA				
	HMB				
	WH481				
59026700	ST332T	4000 K	>90	116 lm/W	2 700 lm
	27S/				
	PW940				
	WIA				
	HMB				
	WH481				
59027400	ST332X2	3000 K	>90	121 lm/W	5 400 lm
	27S/				
	PW930				
	DIA HWB				
	WH481				
59028100	ST332X2	4000 K	>90	124 lm/W	5 600 lm
	27S/				
	PW940				
	PSU				
	HWB				
	WH481				
59030400	ST332X2	4000 K	≥80	130 lm/W	5 800 lm
	27S/840				
	DIA HMB				
	GR482				

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	11,8 W
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	11,7 W
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	20,3 W
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	18,8 W
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	20,7 W
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	20,7 W
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	44,6 W
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	44,6 W
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	44,6 W
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	44,6 W
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	13,3 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Igen
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Nem
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Igen
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nem
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Nem
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Nem

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	20,7 W
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	44,6 W
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	10,1 W
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	9,7 W
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	20,7 W
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	24 W
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	24 W
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	44,6 W
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	44,6 W
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	44,6 W

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Nem
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Igen
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Nem
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Igen
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Igen
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Nem

GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Nem
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Nem
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Nem
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Nem
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Igen

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Fekete
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Fekete
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Fekete
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Fekete
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Fekete
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Fekete
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Fehér
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Fehér
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Fehér
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Fehér
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Szürke

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Igen
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Igen
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Nem
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Igen

Order Code	Full Product Name	Ház színe
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Szürke
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Fekete
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Fehér
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Fehér
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Fehér
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Fehér
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Fehér
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Fehér
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Fehér
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Szürke

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	(0.382, 0.380) SDCM <3
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	(0.374, 0.364) SDCM <2
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	(0.382, 0.380) SDCM <3
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	(0.374, 0.364) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	(0.434, 0.403) SDCM <3
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	ST332T
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	ST332T
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	ST332T
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST332T
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	ST332T
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	ST332T
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	ST332Y2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	ST332Y2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	ST332Y2
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	ST332Y2
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	ST332T

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	ST332T
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	ST332X2
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	ST332T
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	ST332T
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	ST332T
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	ST332T
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	ST332T
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	ST332X2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	ST332X2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	ST332X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104528




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104530




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104529




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104534




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104531




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104527



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104525




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104518




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104536


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104520




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104521




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104523




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104522




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104524




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104535



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104538




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104526




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104537


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104532



Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104519



Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104533

