



Un proiettore piccolo e sostenibile dal design elegante e discreto

GreenSpace Evo Mini è un proiettore di illuminazione sostenibile caratterizzato da un design elegante e discreto. Ciò rende il proiettore la scelta ideale per applicazioni nei settori dell'ospitalità e della vendita al dettaglio di moda. Il corpo stampato in 3D è realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, mentre il dissipatore di calore è realizzato con l'85% di alluminio riciclato. Grazie al suo design circolare, l'apparecchio è aggiornabile, riutilizzabile, completamente riparabile e riciclabile. Tutto ciò, unito all'elevata efficienza energetica, rende il proiettore GreenSpace Evo Mini una scelta sostenibile. I nuovi riflettori profondi PerfectAccent assicurano un effetto luce con maggiore brillantezza e un comfort visivo migliorato per l'acquirente. Un'ulteriore personalizzazione di colori e texture è possibile tramite Philips MyCreation

Vantaggi

- Il design elegante e sottile si adatta perfettamente a qualsiasi installazione
- Più brillantezza e più comfort per gli occhi con i riflettori profondi PerfectAccent
- Estendi la vita utile del prodotto con una facile manutenzione e aggiornabilità
- I materiali riciclati e l'elevata efficienza energetica contribuiscono a ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio del prodotto

Applications

- Negozi di moda
- Hotel, ristoranti e bar
- Strutture residenziali

Caratteristiche

- Accesso senza utensili all'ottica, al LED e al vetro frontale
- Riparabile e aggiornabile con strumenti standard
- Impronta di carbonio ridotta grazie all'elevata efficacia
- Dotato di riflettori profondi PerfectAccent allo stato dell'arte
- Ampia flessibilità di puntamento, inclusa l'illuminazione orientata verso l'alto

Versions

- Opzioni di connettività: compatibile con Interact DALI (DIA) e Wireless (WIA)
- Vetro frontale opzionale (consigliato per ambienti polverosi)
- La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con elevati livelli di polvere, si consiglia vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato fuori dalla portata del braccio. La manipolazione del prodotto caldo è possibile solo con un guanto isolante



ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, black



ST332T GreenSpace Evo Mini
white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, grey

Disegno tecnico



ST332T 12S/830 PSU HNB WH401



ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401

Dati del prodotto



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Informazioni generali

Driver incluso	Sì
Service tag	Sì

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Meccanica e corpo

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
-------------------------	----

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Numero di riduttori
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 unità

Order Code	Full Product Name	Numero di riduttori
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 unità
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	1 unità
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	1 unità
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	1 unità
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	1 unità
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	2 unità
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	2 unità
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	2 unità
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	2 unità
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 unità
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	1 unità
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	2 unità
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 unità
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 unità
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	1 unità
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	1 unità
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	1 unità
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	2 unità
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	2 unità
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	2 unità

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Tipo di ottica
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1.200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1.700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2.100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2.200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2.700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2.800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	5.400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	5.600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	5.600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Tipo di ottica
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	5.800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1.600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2.900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	5.600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1.300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1.350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2.800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2.700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2.700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	5.400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	5.600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	5.800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11,8 W
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11,7 W
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20,3 W
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18,8 W
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20,7 W
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20,7 W
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	44,6 W
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	44,6 W
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	44,6 W
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	44,6 W
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13,3 W
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20,7 W
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	44,6 W
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10,1 W
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9,7 W
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20,7 W
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	44,6 W
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	44,6 W
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	44,6 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Sì
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	No
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Sì
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	No
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	No
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	No
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	No
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Sì
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	No
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Sì
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Sì
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	No
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	No
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	No
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	No
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	No
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Sì
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Sì
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Sì
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	No
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Sì

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Nero
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Nero
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Nero
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Nero
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Nero
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Nero
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Bianco
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Bianco
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Bianco
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Grigio
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Grigio
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Nero
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Bianco
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Bianco
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Bianco
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Bianco
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Bianco
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Bianco
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Bianco
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Grigio

Performance iniziale (conforme a IEC)


Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	(0.382, 0.380) SDCM <3
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	(0.434, 0.403) SDCM <3
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3

Dati del prodotto


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	ST332T

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	ST332T
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	ST332T
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	ST332T
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	ST332T
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	ST332T
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	ST332Y2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	ST332Y2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	ST332Y2
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	ST332Y2
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	ST332T
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	ST332T
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	ST332X2
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	ST332T
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	ST332T
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	ST332T
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	ST332T
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	ST332T
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	ST332X2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	ST332X2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	ST332X2


Polar normal diagrams




ST332TI - 910505104528




ST332TI - 910505104530




ST332TI - 910505104529




ST332TI - 910505104534




ST332TI - 910505104531




ST332TI - 910505104527




ST332TI - 910505104525




ST332TI - 910505104518




ST332TI - 910505104536




ST332TI - 910505104520




ST332TI - 910505104521




ST332TI - 910505104523




ST332TI - 910505104522




ST332TI - 910505104524




ST332TI - 910505104535




ST332TI - 910505104538




ST332TI - 910505104526




ST332TI - 910505104537



ST332TI - 910505104532



ST332TI - 910505104519



ST332TI - 910505104533