



Un proiettore piccolo e sostenibile dal design elegante e discreto

GreenSpace Evo Mini

GreenSpace Evo Mini è un proiettore di illuminazione sostenibile caratterizzato da un design elegante e discreto. Ciò rende il proiettore la scelta ideale per applicazioni nei settori dell'ospitalità e della vendita al dettaglio di moda. Il corpo stampato in 3D è realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, mentre il dissipatore di calore è realizzato con l'85% di alluminio riciclato. Grazie al suo design circolare, l'apparecchio è aggiornabile, riutilizzabile, completamente riparabile e riciclabile. Tutto ciò, unito all'elevata efficienza energetica, rende il proiettore GreenSpace Evo Mini una scelta sostenibile. I nuovi riflettori profondi PerfectAccent assicurano un effetto luce con maggiore brillantezza e un comfort visivo migliorato per l'acquirente. Un'ulteriore personalizzazione di colori e texture è possibile tramite Philips MyCreation

Vantaggi

- Il design elegante e sottile si adatta perfettamente a qualsiasi installazione
- Più brillantezza e più comfort per gli occhi con i riflettori profondi PerfectAccent
- Estendi la vita utile del prodotto con una facile manutenzione e aggiornabilità
- I materiali riciclati e l'elevata efficienza energetica contribuiscono a ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio del prodotto

GreenSpace Evo Mini

Caratteristiche

- Accesso senza utensili all'ottica, al LED e al vetro frontale
- Riparabile e aggiornabile con strumenti standard
- Impronta di carbonio ridotta grazie all'elevata efficacia
- Dotato di riflettori profondi PerfectAccent allo stato dell'arte
- Ampia flessibilità di puntamento, inclusa l'illuminazione orientata verso l'alto
- Opzioni di connettività: compatibile con Interact DALI (DIA) e Wireless (WIA)
- Vetro frontale opzionale (consigliato per ambienti polverosi)

Applicazione

- Negozi di moda
- Hotel, ristoranti e bar
- Strutture residenziali

Warnings and safety

- La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con elevati livelli di polvere, si consiglia vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato fuori dalla portata del braccio. La manipolazione del prodotto caldo è possibile solo con un guanto isolante

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
black




ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
grey

GreenSpace Evo Mini

Disegno tecnico



Dati del prodotto



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



GreenSpace Evo Mini is fully serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini white



ST332T GreenSpace Evo Mini black

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Meccanica e corpo	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20
Funzionamento di emergenza	
Emergenza centralizzata	No
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Numero di riduttori	Service tag
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	1 unità	Sì
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	1 unità	Sì
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	1 unità	Sì
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 unità	Sì
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	1 unità	Sì
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	1 unità	Sì
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	2 unità	-
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	2 unità	-
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	2 unità	-
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	2 unità	-
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	1 unità	Sì
59022900	ST332T 27S/840 PSU HWB GR482	1 unità	Sì
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	2 unità	-
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	1 unità	Sì
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	1 unità	Sì
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	1 unità	Sì
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	1 unità	Sì
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	1 unità	Sì
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	2 unità	-
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	2 unità	-
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	2 unità	-

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

		Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
Order Code	Full Product Name				
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	3000 K	>90	100 lm/W	1.200 lm
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	4000 K	≥80	147 lm/W	1.700 lm
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	3000 K	>90	105 lm/W	2.100 lm
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	>90	118 lm/W	2.200 lm
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	3000 K	>90	121 lm/W	2.700 lm
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	4000 K	>90	134 lm/W	2.800 lm
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	3000 K	>90	121 lm/W	5.400 lm
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	4000 K	>90	124 lm/W	5.600 lm
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	3000 K	≥80	126 lm/W	5.600 lm
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	4000 K	≥80	130 lm/W	5.800 lm
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA	4000 K	>90	119 lm/W	1.600 lm

GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
	HWB FG GR482				
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	4000 K	≥80	126 lm/W	2.900 lm
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	3000 K	≥80	126 lm/W	5.600 lm
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	3000 K	≥80	132 lm/W	1.300 lm
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	3000 K	>90	140 lm/W	1.350 lm
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	3000 K	≥80	126 lm/W	2.800 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	11,8 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	3000 K	>90	112 lm/W	2.700 lm
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	4000 K	>90	116 lm/W	2.700 lm
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	3000 K	>90	121 lm/W	5.400 lm
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	4000 K	>90	124 lm/W	5.600 lm
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	4000 K	≥80	130 lm/W	5.800 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	11,7 W

GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	20,3 W
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	18,8 W
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	20,7 W
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	20,7 W
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	44,6 W
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	44,6 W
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	44,6 W
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	44,6 W
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	13,3 W
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	20,7 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Sì
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	No
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Sì
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	No
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	No
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	No
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	No
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Sì
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	No
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Sì
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Sì

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Nero
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Nero
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Nero
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nero
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Nero
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Nero
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Bianco
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Bianco
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Bianco
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Bianco
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Grigio

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	(0.382, 0.380) SDCM <3
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	(0.374, 0.364) SDCM <2
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	44,6 W
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	10,1 W
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	9,7 W
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	20,7 W
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	24 W
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	24 W
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	44,6 W
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	44,6 W
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	44,6 W

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	No
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	No
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	No
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	No
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	No
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Sì
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Sì
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Sì
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	No
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Sì

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Grigio
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Nero
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Bianco
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Bianco
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Bianco
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Bianco
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Bianco
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Bianco
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Bianco
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Grigio

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	(0.382, 0.380) SDCM <3
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	(0.374, 0.364) SDCM <2
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	(0.434, 0.403) SDCM <3
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3

GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2




Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3

Dati del prodotto


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	ST332T
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	ST332T
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	ST332T
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST332T
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	ST332T
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	ST332T
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	ST332Y2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	ST332Y2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	ST332Y2
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	ST332Y2
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	ST332T

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	ST332T
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	ST332X2
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	ST332T
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	ST332T
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	ST332T
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	ST332T
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	ST332T
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	ST332X2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	ST332X2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	ST332X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104528




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104530



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104529




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104534




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104531




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104527




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104525




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104518




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104536




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104520




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104521




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104523



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104522




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104524




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104535


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104538




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104526




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104537



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104532



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104519



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104533

