



Een kleine en duurzame spot met een slank, subtiel ontwerp

De GreenSpace Evo Mini is een duurzame lichtspot met een slank en subtiel ontwerp. Dat maakt deze spot de perfecte keuze voor horecagelegenheden en modewinkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo Mini spot een duurzame keuze. De nieuwe diepe PerfectAccent reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten. Via Philips MyCreation kunnen de kleuren en texturen worden aangepast.

Voordelen

- Het slanke en subtiele ontwerp past perfect in elk systeem
- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met diepe PerfectAccent reflectoren
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met uitstekende onderhouds- en upgrademogelijkheden
- De gerecyclede materialen en het hoge energierendement dragen bij aan een nog lagere CO₂-uitstoot

Applications

- Mode
- Hotels, cafés, restaurants
- Woningen

Kenmerken

- Gereedschapsloos toegang tot optieken, LED en frontglas
- Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap
- Verlaagde CO₂-uitstoot dankzij het hoge rendement
- Voorzien van geavanceerde diepe PerfectAccent reflectoren
- Zeer flexibele richthoeken, waaronder opwaartse verlichting
- Connectiviteitsopties: Interact-compatibele DALI (DIA) en draadloos (WIA)
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, black



ST332T GreenSpace Evo Mini
white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, grey

- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Wanneer het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd met een geïsoleerde handschoen.

Maatschets



ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401



ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401

Productgegevens



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Aantal VSA's
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 unit

Order Code	Full Product Name	Aantal VSA's
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 unit
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	1 unit
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	1 unit
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	1 unit
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	1 unit
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	2 units
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	2 units
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	2 units
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	2 units
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 unit
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	1 unit
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	2 units
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 unit
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 unit
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	1 unit
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	1 unit
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	1 unit
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	2 units
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	2 units
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	2 units

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Licht-stroom	Gecorre-leerde kleurtempe-ratuur (nom.)	Lichtrende-ment (gespec.) (nom.)	Kleur-weer-gave-index (CRI)	Optiekttype
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1.200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1.700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2.100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2.200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2.700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2.800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	5.400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	5.600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	5.600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden

Order Code	Full Product Name	Licht- stroom	Gecorre- leerde kleurtempe- ratuur (nom.)	Lichtrende- ment (gespec.) (nom.)	Kleur- weer- gave- index (CRI)	Optiekttype
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	5.800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1.600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2.900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	5.600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1.300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1.350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2.800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2.700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2.700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	5.400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	5.600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	5.800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11,8 W
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11,7 W
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20,3 W
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18,8 W
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20,7 W
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20,7 W
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	44,6 W
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	44,6 W
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	44,6 W
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	44,6 W
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13,3 W
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20,7 W
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	44,6 W
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10,1 W
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9,7 W
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20,7 W
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	44,6 W
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	44,6 W
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	44,6 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Ja
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Nee
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Ja
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Nee
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Nee
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Nee
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Nee
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Ja
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Nee
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Ja
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Ja
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Nee
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Nee
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Nee
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Nee
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Nee
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Ja
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Ja
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Ja
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Nee
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Zwart
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Zwart
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Zwart
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Zwart
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Zwart
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Zwart
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Wit
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Wit
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Wit
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Grijs
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Grijs
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Zwart
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Wit
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Wit
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Wit
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Wit
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Wit
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Wit
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Wit
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Grijs

Initiële prestaties (conform IEC)


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	(0.382, 0.380) SDCM <3
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	ST332T

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	ST332T
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	ST332T
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	ST332T
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	ST332T
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	ST332T
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	ST332Y2
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	ST332Y2
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	ST332Y2
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	ST332Y2
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	ST332T
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	ST332T
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	ST332X2
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	ST332T
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	ST332T
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	ST332T
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	ST332T
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	ST332T
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	ST332X2
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	ST332X2
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	ST332X2


Polar normal diagrammen




ST332TI - 910505104528




ST332TI - 910505104530




ST332TI - 910505104529




ST332TI - 910505104534




ST332TI - 910505104531




ST332TI - 910505104527




ST332TI - 910505104525




ST332TI - 910505104518




ST332TI - 910505104536




ST332TI - 910505104520




ST332TI - 910505104521




ST332TI - 910505104523




ST332TI - 910505104522




ST332TI - 910505104524




ST332TI - 910505104535




ST332TI - 910505104538




ST332TI - 910505104526




ST332TI - 910505104537



ST332TI - 910505104532



ST332TI - 910505104519



ST332TI - 910505104533