



## En liten og bærekraftig armatur i en elegant design

GreenSpace Evo Mini er en bærekraftig lyskaster som leveres med en elegant design. Dette gjør lyskasteren til et perfekt valg for hotell- og restaurantbransjen samt motebutikker. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo Mini til et bærekraftig lyskastervalg. De nye, dype PerfectAccent-reflektorene sikrer en lyseffekt med økt glans og forbedret øyekomfort for kunder. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

### Fordeler

- Den slanke og subtile designen passer perfekt i enhver installasjon
- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer
- Forleng produktets levetid med enkel service og oppgraderingsmuligheter
- De resirkulerte materialene og den høye energieffektiviteten bidrar ytterligere til å redusere karbonavtrykket til produktet

### Applications

- Mote
- Hotell, restaurant og catering
- Boliger

### Funksjoner

- Verktøyløs tilgang til optikk, LED og frontglass
- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Redusert karbonavtrykk på grunn av den høye effektiviteten
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent dype reflektorer

- Veldig bred siktefleksibilitet, inkludert belysning vendt oppover
- Tilkoblingsmuligheter: Interact-kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

## Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini  
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini  
double spotlight for Coreline  
trunking, white



ST332T GreenSpace Evo Mini  
grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini  
double spotlight for Maxos  
fusion, black



ST332T GreenSpace Evo Mini  
white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini  
double spotlight for Maxos  
fusion, white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini  
double spotlight for Maxos  
fusion, grey

Målskisse



ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402



ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401

Produkt detaljer



ST332T GreenSpace Evo Mini  
grey



GreenSpace Evo Mini is fully  
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini  
white



ST332T GreenSpace Evo Mini  
black

### Generell informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Driver inkludert | Ja |
| Service Tag      | Ja |

### Drift og elektronikk

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Inngangsspenning             | 220-240 V           |
| Line Frequency               | 50 to 60 Hz         |
| Egnet for tilfeldig veksling | Ikke relevant       |
| IEC-beskyttelsesklasse       | Sikkerhetsklasse II |

### Mekanikk og innfatning

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ingress beskyttelseskode      | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK02 [0,2 J standard]  |

### Nøddrift

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Sentral nødbelysning | Nei |
|----------------------|-----|

### Godkjenning og bruksområde

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Test av glødetråd                 | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek |
| Brennbarhetsmerke                 | -                                  |
| CE-merke                          | Ja                                 |
| ENEC-merke                        | ENEC-merke                         |
| For omgivelsestemperaturer mellom | +10 til +35 °C                     |

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lysstrømtoleranse | +/-10% |
|-------------------|--------|

## Generell informasjon

| Order Code   | Full Product Name              | Antall utstyrsenheter |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| 910505104520 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 | 1 enhet               |

| Order Code   | Full Product Name                 | Antall utstyrsenheter |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 910505104521 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK402      | 1 enhet               |
| 910505104523 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402    | 1 enhet               |
| 910505104524 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 | 1 enhet               |
| 910505104527 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402    | 1 enhet               |
| 910505104528 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402    | 1 enhet               |
| 910505104535 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401   | 2 enheter             |
| 910505104536 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401   | 2 enheter             |
| 910505104537 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401     | 2 enheter             |
| 910505104538 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401     | 2 enheter             |
| 910505104522 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 | 1 enhet               |
| 910505104526 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402     | 1 enhet               |
| 910505104533 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402     | 2 enheter             |
| 910505104518 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH401      | 1 enhet               |
| 910505104519 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401    | 1 enhet               |
| 910505104525 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH401      | 1 enhet               |
| 910505104529 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401    | 1 enhet               |
| 910505104530 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401    | 1 enhet               |
| 910505104531 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401   | 2 enheter             |
| 910505104532 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401   | 2 enheter             |
| 910505104534 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402     | 2 enheter             |

## Teknisk belysning

| Order Code   | Full Product Name                 | Lysytelse | Korrelet fargetemperatur (nom.) | Lysutbytte (vurdert) (Nom) | Fargegjengivelsesindeks (CRI) | Optikktype                                                       |
|--------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 910505104520 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402    | 1 200 lm  | 3000 K                          | 100 lm/W                   | >90                           | Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader   |
| 910505104521 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK402      | 1 700 lm  | 4000 K                          | 147 lm/W                   | >80                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104523 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402    | 2 100 lm  | 3000 K                          | 105 lm/W                   | >90                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104524 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 | 2 200 lm  | 3000 K                          | 118 lm/W                   | >90                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104527 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402    | 2 700 lm  | 3000 K                          | 121 lm/W                   | >90                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104528 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402    | 2 800 lm  | 4000 K                          | 134 lm/W                   | >90                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104535 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401   | 5 400 lm  | 3000 K                          | 121 lm/W                   | >90                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104536 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401   | 5 600 lm  | 4000 K                          | 124 lm/W                   | >90                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104537 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401     | 5 600 lm  | 3000 K                          | 126 lm/W                   | >80                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104538 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401     | 5 800 lm  | 4000 K                          | 130 lm/W                   | >80                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104522 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 | 1 600 lm  | 4000 K                          | 119 lm/W                   | >90                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |

| Order Code   | Full Product Name               | Lysytelse | Korrelert fargetemperatur (nom.) | Lysutbytte (vurdert) (Nom) | Fargegjengivelsesindeks (CRI) | Optikktype                                                       |
|--------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 910505104526 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402   | 2 900 lm  | 4000 K                           | 126 lm/W                   | >80                           | Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader   |
| 910505104533 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402   | 5 600 lm  | 3000 K                           | 126 lm/W                   | >80                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104518 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH401    | 1 300 lm  | 3000 K                           | 132 lm/W                   | >80                           | Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader   |
| 910505104519 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401  | 1 350 lm  | 3000 K                           | 140 lm/W                   | >90                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104525 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH401    | 2 800 lm  | 3000 K                           | 126 lm/W                   | >80                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104529 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401  | 2 700 lm  | 3000 K                           | 112 lm/W                   | >90                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104530 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401  | 2 700 lm  | 4000 K                           | 116 lm/W                   | >90                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104531 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 | 5 400 lm  | 3000 K                           | 121 lm/W                   | >90                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104532 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 | 5 600 lm  | 4000 K                           | 124 lm/W                   | >90                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104534 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402   | 5 800 lm  | 4000 K                           | 130 lm/W                   | >80                           | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |

## Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name                 | Effektforbruk |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 910505104520 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402    | 11,8 W        |
| 910505104521 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK402      | 11,7 W        |
| 910505104523 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402    | 20,3 W        |
| 910505104524 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 | 18,8 W        |
| 910505104527 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402    | 20,7 W        |
| 910505104528 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402    | 20,7 W        |
| 910505104535 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401   | 44,6 W        |
| 910505104536 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401   | 44,6 W        |
| 910505104537 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401     | 44,6 W        |
| 910505104538 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401     | 44,6 W        |
| 910505104522 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 | 13,3 W        |
| 910505104526 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402     | 20,7 W        |
| 910505104533 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402     | 44,6 W        |
| 910505104518 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH401      | 10,1 W        |
| 910505104519 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401    | 9,7 W         |
| 910505104525 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH401      | 20,7 W        |
| 910505104529 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401    | 24 W          |
| 910505104530 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401    | 24 W          |
| 910505104531 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401   | 44,6 W        |
| 910505104532 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401   | 44,6 W        |
| 910505104534 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402     | 44,6 W        |

## Kontroller og dimming

| Order Code   | Full Product Name                 | Kan dimmes |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| 910505104520 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402    | Ja         |
| 910505104521 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK402      | Nei        |
| 910505104523 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402    | Ja         |
| 910505104524 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 | Nei        |
| 910505104527 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402    | Nei        |
| 910505104528 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402    | Nei        |
| 910505104535 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401   | Nei        |
| 910505104536 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401   | Ja         |
| 910505104537 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401     | Nei        |
| 910505104538 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401     | Ja         |
| 910505104522 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 | Ja         |
| 910505104526 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402     | Nei        |
| 910505104533 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402     | Nei        |
| 910505104518 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH401      | Nei        |
| 910505104519 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401    | Nei        |
| 910505104525 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH401      | Nei        |
| 910505104529 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401    | Ja         |
| 910505104530 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401    | Ja         |
| 910505104531 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401   | Ja         |
| 910505104532 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401   | Nei        |
| 910505104534 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402     | Ja         |

## Mekanikk og innfatning

| Order Code   | Full Product Name                 | Innfatningsfarge |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 910505104520 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402    | Svart            |
| 910505104521 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK402      | Svart            |
| 910505104523 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402    | Svart            |
| 910505104524 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 | Svart            |
| 910505104527 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402    | Svart            |
| 910505104528 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402    | Svart            |
| 910505104535 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401   | Hvit             |
| 910505104536 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401   | Hvit             |
| 910505104537 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401     | Hvit             |
| 910505104538 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401     | Hvit             |
| 910505104522 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 | Grå              |
| 910505104526 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402     | Grå              |
| 910505104533 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402     | Svart            |
| 910505104518 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH401      | Hvit             |
| 910505104519 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401    | Hvit             |

| Order Code   | Full Product Name               | Innfatningsfarge |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| 910505104525 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH401    | Hvit             |
| 910505104529 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401  | Hvit             |
| 910505104530 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401  | Hvit             |
| 910505104531 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 | Hvit             |
| 910505104532 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 | Hvit             |
| 910505104534 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402   | Grå              |

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


| Order Code   | Full Product Name                 | Innledende kromatisitet |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 910505104520 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402    | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104521 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK402      | (0.382, 0.380) SDCM <3  |
| 910505104523 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402    | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104524 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104527 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402    | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104528 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402    | (0.374, 0.364) SDCM <2  |
| 910505104535 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401   | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104536 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401   | (0.374, 0.364) SDCM <2  |
| 910505104537 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401     | (0.434, 0.403) SDCM <3  |
| 910505104538 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401     | (0.382, 0.380) SDCM <3  |
| 910505104522 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 | (0.374, 0.364) SDCM <2  |
| 910505104526 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402     | (0.382, 0.380) SDCM <3  |
| 910505104533 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402     | (0.434, 0.403) SDCM <3  |
| 910505104518 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH401      | (0.434, 0.403) SDCM <3  |
| 910505104519 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401    | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104525 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH401      | (0.434, 0.403) SDCM <3  |
| 910505104529 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401    | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104530 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401    | (0.374, 0.364) SDCM <2  |
| 910505104531 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401   | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104532 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401   | (0.374, 0.364) SDCM <2  |
| 910505104534 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402     | (0.382, 0.380) SDCM <3  |

### Produktdata


| Order Code   | Full Product Name                 | Produktseriekode |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 910505104520 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402    | ST332T           |
| 910505104521 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK402      | ST332T           |
| 910505104523 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402    | ST332T           |
| 910505104524 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 | ST332T           |
| 910505104527 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402    | ST332T           |
| 910505104528 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402    | ST332T           |
| 910505104535 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401   | ST332Y2          |

| Order Code   | Full Product Name                 | Produktseriekode |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 910505104536 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401   | ST332Y2          |
| 910505104537 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401     | ST332Y2          |
| 910505104538 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401     | ST332Y2          |
| 910505104522 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 | ST332T           |
| 910505104526 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402     | ST332T           |
| 910505104533 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402     | ST332X2          |
| 910505104518 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH401      | ST332T           |
| 910505104519 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401    | ST332T           |
| 910505104525 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH401      | ST332T           |
| 910505104529 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401    | ST332T           |
| 910505104530 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401    | ST332T           |
| 910505104531 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401   | ST332X2          |
| 910505104532 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401   | ST332X2          |
| 910505104534 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402     | ST332X2          |


### Polarkoordinatsystem




ST332TI - 910505104528




ST332TI - 910505104530




ST332TI - 910505104529




ST332TI - 910505104534




ST332TI - 910505104531




ST332TI - 910505104527




ST332TI - 910505104525




ST332TI - 910505104518




ST332TI - 910505104536




ST332TI - 910505104520




ST332TI - 910505104521




ST332TI - 910505104523




ST332TI - 910505104522




ST332TI - 910505104524




ST332TI - 910505104535




ST332TI - 910505104538




ST332TI - 910505104526




ST332TI - 910505104537



ST332TI - 910505104532



ST332TI - 910505104519



ST332TI - 910505104533