



Mały i trwały projektor o eleganckiej, subtelnej konstrukcji

GreenSpace Evo Mini to trwały projektor oświetleniowy o eleganckiej i subtelnej konstrukcji. Dzięki temu projektor jest idealnym wyborem do zastosowań w branży hotelarskiej i w salonach mody. Obudowa drukowana w technologii 3D została wykonana w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów biologicznych w zrównoważony sposób, a radiator został wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Dzięki okrągłej konstrukcji oprawę można modernizować, ponownie wykorzystywać, jest w pełni serwisowalna i nadaje się do recyklingu. W połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną projektor GreenSpace Evo Mini stanowi zrównoważony wybór. Nowe głębokie reflektory PerfectAccent zapewniają efekt świetlny, oferujący większy połysk i lepszy komfort oczu klientów. Dalsza personalizacja kolorów i faktur jest możliwa za pośrednictwem witryny Philips MyCreation

Korzyści

- Elegancka i subtelna konstrukcja idealnie nadaje się do każdego sposobu montażu.
- Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki głębokim odbłyśnikom
- Wydłuż okres użytkowania produktu dzięki łatwej obsłudze i możliwości rozbudowy
- Materiały pochodzące z recyklingu i wysoka efektywność energetyczna pomagają dodatkowo zmniejszyć ślad węglowy produktu

Applications

- Salony mody
- Hotele
- Budynki mieszkalne

Cechy

- Dostęp do optyki, diod LED i przedniej szyby bez użycia narzędzi
- Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi
- Zmniejszony ślad węglowy dzięki wysokiej skuteczności
- Wyposażone w najnowocześniejsze głębokie odbłyśniki PerfectAccent
- Bardzo duża elastyczność regulacji, w tym możliwość kierowania oświetlenia w górę

Wersje




ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, black




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, white

- Opcje łączności: zgodność z technologią Interact DALI (DIA) i łączność bezprzewodowa (WIA)
- Opcjonalna szyba przednia (zalecana w zapyłonych środowiskach)
- Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie za pomocą sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem rąk. Manipulowanie gorącym produktem jest możliwe wyłącznie przy użyciu rękawic termoizolacyjnych


Rysunki techniczne



ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402



ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401



ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402

Więcej o produkcie



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Mechanika i korpus

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
--------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 jednostka

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 jednostka
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	1 jednostka
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	1 jednostka
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	1 jednostka
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	1 jednostka
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	2 jednostki
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	2 jednostki
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	2 jednostki
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	2 jednostki
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 jednostka
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	1 jednostka
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	2 jednostki
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 jednostka
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 jednostka
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	1 jednostka
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	1 jednostka
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	1 jednostka
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	2 jednostki
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	2 jednostki
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	2 jednostki

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Typ optyki
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2 100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2 200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2 700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2 800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	5 400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	5 600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	5 600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Typ optyki
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	5 800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2 900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	5 600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2 800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2 700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2 700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	5 400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	5 600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	5 800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11,8 W
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11,7 W
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20,3 W
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18,8 W
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20,7 W
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20,7 W
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	44,6 W
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	44,6 W
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	44,6 W
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	44,6 W
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13,3 W
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20,7 W
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	44,6 W
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10,1 W
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9,7 W
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20,7 W
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	44,6 W
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	44,6 W
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	44,6 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Tak
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Nie
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Tak
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Nie
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Nie
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Nie
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Nie
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Tak
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Nie
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Tak
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Tak
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Nie
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Nie
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Nie
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Nie
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Nie
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Tak
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Tak
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Tak
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Nie
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Tak

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Czarny
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Czarny
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Czarny
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Czarny
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Czarny
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Czarny
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Biel
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Biel
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Biel
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Szary
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Szary
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Czarny
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Biel
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Biel
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Biel
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Biel
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Biel
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Biel
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Biel
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Szary

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)


Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	(0.382, 0.380) SDCM <3
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	(0.434, 0.403) SDCM <3
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	ST332T

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	ST332T
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	ST332T
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	ST332T
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	ST332T
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	ST332T
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	ST332Y2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	ST332Y2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	ST332Y2
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	ST332Y2
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	ST332T
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	ST332T
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	ST332X2
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	ST332T
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	ST332T
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	ST332T
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	ST332T
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	ST332T
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	ST332X2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	ST332X2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	ST332X2


Polar normal diagrams




ST332TI - 910505104528




ST332TI - 910505104530




ST332TI - 910505104529




ST332TI - 910505104534




ST332TI - 910505104531




ST332TI - 910505104527




ST332TI - 910505104525




ST332TI - 910505104518




ST332TI - 910505104536




ST332TI - 910505104520




ST332TI - 910505104521




ST332TI - 910505104523




ST332TI - 910505104522




ST332TI - 910505104524




ST332TI - 910505104535




ST332TI - 910505104538




ST332TI - 910505104526




ST332TI - 910505104537



ST332TI - 910505104532



ST332TI - 910505104519



ST332TI - 910505104533