



En liten och hållbar strålkastare i en elegant, diskret design

GreenSpace Evo Mini är en hållbar spotlight med en elegant och diskret design. Det här gör spotten till ett idealiskt val för hotell och restaurang samt modebutiker. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med den höga energieffektiviteten är GreenSpace Evo Mini ett hållbart val. Nya PerfectAccent deep spotlights säkerställer en gnistrande ljuseffekt och förbättrad ögonkomfort för kunden. Ytterligare anpassning av färger och texturer är möjligt med Philips MyCreation

Fördelar

- Den eleganta och diskreta designen passar perfekt i alla installationer
- PerfectAccent deep spotlights ger mer lyster åt butiken och behagligare ljus för kunderna
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och uppgraderingar
- De återvunna materialen och den höga energieffektiviteten hjälper till att ytterligare minska produktens koldioxidavtryck

Applications

- Modebutiker
- Hotell och restaurang
- Bostadsområden

Funktioner

- Vertygslös åtkomst till optik, LED och frontglas
- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg

- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet
- Utrustad med den senaste tekniken för PerfectAccent deep spotlights
- Mycket bred flexibilitet för inriktning, inklusive uppåtriktad belysning
- Anslutningsalternativ: Interact-kompatibel DALI (DIA) och trådlös (WIA)
- Frontglas som tillval (rekommenderas för dammiga miljöer)

- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Det är endast möjligt att hantera produkten med en isolerande handske när den är varm.

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, black



ST332T GreenSpace Evo Mini
white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, grey

Måttskiss



ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402



ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401

Produktinformation



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Mekanik och armaturhus

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 enhet

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 enhet
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	1 enhet
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	1 enhet
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	1 enhet
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	1 enhet
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	2 enheter
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	2 enheter
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	2 enheter
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	2 enheter
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 enhet
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	1 enhet
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	2 enheter
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 enhet
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 enhet
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	1 enhet
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	1 enhet
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	1 enhet
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	2 enheter
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	2 enheter
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	2 enheter

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivningsindex	Optiktyp
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2 100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2 200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2 700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2 800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	5 400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	5 600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	5 600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	5 800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivnings-index	Optiktyp
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2 900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Högre reflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	5 600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Högre reflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2 800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2 700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2 700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	5 400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	5 600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	5 800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11,8 W
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11,7 W
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20,3 W
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18,8 W
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20,7 W
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20,7 W
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	44,6 W
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	44,6 W
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	44,6 W
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	44,6 W
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13,3 W
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20,7 W
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	44,6 W
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10,1 W
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9,7 W
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20,7 W
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	44,6 W
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	44,6 W
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	44,6 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Ja
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Nej
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Ja
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Nej
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Nej
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Nej
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Nej
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Ja
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Nej
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Ja
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Ja
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Nej
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Nej
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Nej
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Nej
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Nej
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Ja
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Ja
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Ja
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Nej
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Ja

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Svart
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Svart
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Svart
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Svart
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Svart
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Svart
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Vit
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Vit
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Vit
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Vit
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Grå
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Grå
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Svart
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Vit
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Vit
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Vit
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Vit
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Vit
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Vit
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Grå

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	ST332T
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	ST332T
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	ST332T
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	ST332T
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	ST332T
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	ST332T
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	ST332Y2

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	ST332Y2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	ST332Y2
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	ST332Y2
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	ST332T
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	ST332T
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	ST332X2
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	ST332T
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	ST332T
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	ST332T
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	ST332T
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	ST332T
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	ST332X2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	ST332X2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	ST332X2


Polar normal diagrams




ST332TI - 910505104528




ST332TI - 910505104530




ST332TI - 910505104529




ST332TI - 910505104534




ST332TI - 910505104531




ST332TI - 910505104527




ST332TI - 910505104525




ST332TI - 910505104518




ST332TI - 910505104536




ST332TI - 910505104520




ST332TI - 910505104521




ST332TI - 910505104523




ST332TI - 910505104522




ST332TI - 910505104524




ST332TI - 910505104535




ST332TI - 910505104538




ST332TI - 910505104526




ST332TI - 910505104537



ST332TI - 910505104532



ST332TI - 910505104519



ST332TI - 910505104533