



Невеликий та екологічний проектор у елегантному, витонченому дизайні

GreenSpace Evo Mini — це екологічний проектор освітлення з елегантним та витонченим дизайном. Це робить проектор ідеальним вибором для використання в індустрії гостинності та роздрібній торгівлі одягом. Корпус, надрукований на 3D-принтері, виготовлений щонайменше на 65% із перероблених або біоциркулярних матеріалів, а радіатор — з 85% переробленого алюмінію. Завдяки конструкції, що відповідає вимогам циркулярної економіки, світильник можна модернізувати, повторно використовувати, повністю обслуговувати та переробляти. У поєднанні з високою енергоефективністю це робить GreenSpace Evo Mini екологічним проектором. Нові глибокі відбивачі PerfectAccent забезпечують світловий ефект із посиленням блиском та покращеним комфортом для очей покупця. Подальше налаштування кольорів та текстур можливе за допомогою Philips MyCreation.

Переваги

- Елегантний та витончений дизайн ідеально вписується в будь-яку інсталяцію
- Більше блиску та покращений комфорт для очей покупців завдяки глибоким відбивачам PerfectAccent
- Збільште термін служби продукту завдяки легкому обслуговуванню та можливості оновлення
- Перероблені матеріали та висока енергоефективність допомагають ще більше зменшити вуглецевий слід продукту

Applications

- Магазины одягу
- Готелі
- Житлові будинки

Характеристики

- Доступ до оптики, світлодіодів і переднього скла без використання інструментів.
- Обслуговується та модернізується за допомогою стандартних інструментів
- Зменшений вуглецевий слід завдяки високій ефективності
- Оснащений найсучаснішими глибокими відбивачами PerfectAccent
- Дуже широкі можливості регулювання напрямку світла, включно з висхідним напрямком

- Варіанти підключення: сумісне з Interact DALI (DIA) і бездротове (WIA)
- Додаткове переднє скло (рекомендовано для запилених середовищ)
- Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) серветкою з мікрофібри.
- Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити
- Виріб необхідно встановлювати в недоступному місці. Працювати з гарячим світильником можна лише в захисних рукавичках

Версії



ST332T GreenSpace Evo Mini
black




ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332T GreenSpace Evo Mini
white

Розміри



ST332T 12S/830 PSU HNB WH401

Деталі по продукції



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Загальна інформація

Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	220-240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Механічні деталі й корпус

Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Ні
--------------------------------	----

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	-
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
--	--------

Дані про виріб

Код сімейства продуктів	ST332T [GreenSpace Evo Mini Track]
-------------------------	------------------------------------

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Тип оптичного пристрою
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Тип оптичного пристрою
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2 100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2 200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2 700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2 800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2 900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2 800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2 700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2 700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11,8 W
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11,7 W
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20,3 W
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18,8 W
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20,7 W
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20,7 W
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13,3 W
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20,7 W
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10,1 W
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9,7 W
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20,7 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Так
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Hi
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Так
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Hi
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Hi
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Hi
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Так
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Hi
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Hi
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Hi
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Hi
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Так
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Так

Механічні деталі й корпус


Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Чорний
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Чорний
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Чорний
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Чорний
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Чорний
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Чорний
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Сірий
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Сірий
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Білий
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Білий
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Білий
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Білий
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Білий

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2


Polar normal diagrams




ST332TI - 910505104528




ST332TI - 910505104530




ST332TI - 910505104529




ST332TI - 910505104527




ST332TI - 910505104525




ST332TI - 910505104518




ST332TI - 910505104520




ST332TI - 910505104521




ST332TI - 910505104523




ST332TI - 910505104522



ST332TI - 910505104524



ST332TI - 910505104526



ST332TI - 910505104519