



Proyector con diseño elegante para el segmento minorista

Proyector Truefashion GCGM

El proyector Truefashion ofrece al segmento minorista un diseño atractivo, una excelente calidad de luz y combinaciones de luces dedicadas, así como conectividad del sistema, con el fin de crear un ambiente cómodo y una experiencia de compra impresionante para estimular las ventas de la tienda para los clientes minoristas.

Beneficios

- Diseño delgado y compacto con conductor de carril interior.
- Excelente calidad de luz con efecto perforado.
- Combinaciones de luces dedicadas para aplicaciones de moda y comida.
- Conectividad del sistema con Dali-VLC.

Características

- Paquetes de lúmenes (1.000/2.000/3.000/4.000 lm).
- 3 opciones de haces (NB/MB/WB).
- Control Dali-VLC.
- Versión de carril disponible en 1C, 3C.
- CB, EMC, CCC, CCA.
- Vida útil: 50.000 horas.

Aplicaciones

- Tiendas minoristas de moda
- Centro comercial
- Alimentos y grandes almacenes

Advertencias y seguridad

- 3 años

Projector Truefashion GCGM





Versions



Truefashion projector GCGM

RS700B LED30 40 WH

Plano de dimensiones



Proyector Truefashion GCGM

Información general

Etiqueta de Servicio	Sí
Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	>90
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Código de protección de impacto mec.	-
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido	Fuente de luz reemplazable	Cantidad de unidades de equipos
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Sí	No	1 unidad
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Sí	No	1 unidad

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Eficacia de haz de lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso	Tipo óptico
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	91 lm/W	3,168 lm	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	87 lm/W	2,669 lm	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	120 °	76 lm/W	1,605 lm	Ángulo de haz de luz de 15°
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	120 °	76 lm/W	1,605 lm	Ángulo de haz de luz de 24°
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	120 °	72 lm/W	1,510 lm	Ángulo de haz de luz de 30°

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Eficacia de haz de lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso	Tipo óptico
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	120 °	76 lm/W	1,605 lm	Ángulo de haz de luz de 24°
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	120 °	83 lm/W	2,939 lm	Ángulo de haz de luz de 23°
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	120 °	82 lm/W	2,902 lm	Ángulo de haz de luz de 33°
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	120 °	83 lm/W	2,939 lm	Ángulo de haz de luz de 23°

Operación y aspectos eléctricos

Proyector Truefashion GCGM

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Apta para aplicaciones de alternado aleatorio
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	35 W	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	30.8 W	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	21 W	No
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	21 W	No
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	21 W	No

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Apta para aplicaciones de alternado aleatorio
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	21 W	No
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	35.4 W	No
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	35.4 W	No
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	35.4 W	No

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	No aplica
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	No aplica
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	No aplica

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	No aplica
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	No aplica
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	No aplica
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	No aplica

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica	Color de la carcasa
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	Ángulo del haz de luz óptico de 36° atemporal	Blanco y negro
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	Lente	Blanco
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Lente	Blanco
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	Lente	Blanco

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica	Color de la carcasa
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Lente	Negro
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	Lente	Blanco
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	Lente	Blanco
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Lente	Negro

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-20 a +35 °C
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	-20 a +35 °C
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	-20 a +35 °C
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	-20 a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	-20 a +35 °C
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	-20 a +35 °C
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	-20 a +35 °C
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	-20 a +35 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Proyector Truefashion GCGM

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Tasa de falla del controlador a	Vida útil media	Vida útil media
		5000 h	L80B50	L90B50
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	0.14 %	50,000 hora(s)	32,600 hora(s)
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	0.14 %	50,000 hora(s)	32,600 hora(s)
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	0.14 %	50,000 hora(s)	32,600 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Tasa de falla del controlador a	Vida útil media	Vida útil media
		5000 h	L80B50	L90B50
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	0.14 %	50,000 hora(s)	32,600 hora(s)
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	0.14 %	45,000 hora(s)	21,200 hora(s)
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	0.14 %	45,000 hora(s)	21,200 hora(s)
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	0.14 %	45,000 hora(s)	21,200 hora(s)

