



La meilleure qualité d'éclairage dans des projecteurs miniaturisés pour les boutiques de mode.

TrueFashion

TrueFashion est une gamme de projecteurs LED répondant aux besoins spécifiques des magasins de vêtements. Ces projecteurs de taille réduite, aux détails nets et subtils, offrent un design contemporain et se fondent parfaitement dans l'intérieur de votre magasin. Cette gamme de projecteurs offre la meilleure qualité d'éclairage à l'aide de lentilles innovantes qui optimisent les contrastes dans le magasin.

TrueFashion garantit une expérience d'éclairage supérieure, grâce aux teintes de lumière Philips, spécialement développées pour mettre en valeur les couleurs et les blancs. TrueFashion facilite les déploiements de concepts à l'international avec les certifications dédiées. En outre, nous proposons un soutien logistique spécifique et une présence locale à l'échelle mondiale. La mode évolue rapidement vers un nouvel équilibre entre le shopping en ligne et hors ligne. TrueFashion crée une expérience de shopping optimale pour attirer et intéresser le client, tout en apportant le futur connecté de l'éclairage au sein des boutiques, avec le concept de vitrines dynamiques et le pilotage des versions motorisées EasyAim.

Avantages

- Qualité de l'éclairage optimale à l'aide d'optiques à microlentilles Fresnel. Celles-ci suppriment la lumière diffuse et l'éblouissement pour créer un faisceau optimal doté de contrastes bien définis pour mettre en valeur le concept du magasin et la présentation des collections
- TrueFashion est une famille de projecteurs miniaturisés, conçus pour se fondre dans la conception du magasin. Les surfaces fermées et les détails subtils créent un aspect contemporain et réduisent l'accumulation de la poussière, tandis que les optiques encastrées minimisent l'éblouissement pour se concentrer pleinement sur la marchandise
- Entièrement préparé pour la certification internationale afin de soutenir les plans d'expansion mondiale, Philips Lighting peut vous aider avec une logistique spécifique et une présence locale à l'échelle mondiale
- Prêt pour les propositions connectées ; version motorisée EasyAim et vitrine dynamique

Fonctions

- Dimension réduite au diamètre de 66 mm pour la version Mini et 80 mm pour la version Compact
- Teintes de lumières Philips Fashion : PremiumWhite IRC 90, 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K
- Réflecteurs et optiques à microlentilles Fresnel pour un faisceau parfaitement net
- Faisceau très intensif 6° avec une intensité du faisceau central de 62 kcd pour les applications en vitrine
- TrueFashion EasyAim pour le pilotage à distance des projecteurs motorisés dans les vitrines avec de grande hauteur et Vitrine Dynamique pour attirer l'oeil des clients dans la rue

Application

- Mode
- Commerces
- Hôtellerie
- Détaillants alimentaires et grands détaillants

Mises en garde et sécurité

- Le luminaire doit être monté hors de portée de main
- Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et câblé conformément aux réglementations électriques les plus récentes de l'IEE ou aux règlements nationaux.

Versions



ST714T BK 12S TrueFashion2
compact-driver-in-track



ST705T BK TrueFashion2 mini

Versions







ST704T BK 20S TrueFashion2
mini-driver-in-track



ST704T WH 20S TrueFashion2
mini-driver-in-track

Schéma dimensionnel



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Commandes et gradation	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Performances initiales	
Chromaticité initiale	(0.422,0.386)<2
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

		Efficacité lumineuse		Type d'optique
Order Code	Full Product Name	(nominale)	Flux lumineux	
8720169012615	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	100 lm/W	2.100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 12°
8720169012639	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	130 lm/W	2.800 lm	Angle d'ouverture de faisceau 18°
8720169012653	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	130 lm/W	2.800 lm	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8720169012707	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	100 lm/W	2.100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 18°
8720169012608	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	112 lm/W	2.100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 12°
8720169012622	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	134 lm/W	2.700 lm	Angle d'ouverture de faisceau 18°
8720169012646	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	134 lm/W	2.700 lm	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8720169012660	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	134 lm/W	2.700 lm	Angle d'ouverture de faisceau 30°
8720169012677	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	134 lm/W	2.700 lm	Angle d'ouverture de faisceau 36°
8720169012684	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	134 lm/W	2.700 lm	Angle d'ouverture de faisceau 36°
8720169012691	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	106 lm/W	2.000 lm	Angle d'ouverture de faisceau 18°
8720169012714	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	110 lm/W	2.100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 18°
8720169012721	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	110 lm/W	2.100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 30°
8720169012486	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	112 lm/W	2.100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 12°
8720169012493	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	112 lm/W	2.100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 12°
8720169012516	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	134 lm/W	2.700 lm	Angle d'ouverture de faisceau 18°
8720169012530	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	134 lm/W	2.700 lm	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8720169012547	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	134 lm/W	2.700 lm	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8720169012561	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	134 lm/W	2.700 lm	Angle d'ouverture de faisceau 30°
8720169012578	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	134 lm/W	2.700 lm	Angle d'ouverture de faisceau 36°
8720169012585	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	134 lm/W	2.700 lm	Angle d'ouverture de faisceau 36°
8720169012509	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	100 lm/W	2.100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 12°
8720169012523	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	124 lm/W	2.800 lm	Angle d'ouverture de faisceau 18°
8720169012554	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	124 lm/W	2.800 lm	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8720169012592	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	124 lm/W	2.800 lm	Angle d'ouverture de faisceau 36°

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse		
		(nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8720169012752	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	100 lm/W	2.100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 18°
8720169012745	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	106 lm/W	2.000 lm	Angle d'ouverture de faisceau 18°
8720169012769	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	110 lm/W	2.100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 30°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169012615	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	21,2 W
8720169012639	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	21,5 W
8720169012653	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	21,5 W
8720169012707	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	21,2 W
8720169012608	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	18,8 W
8720169012622	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	19,8 W
8720169012646	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	19,8 W
8720169012660	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	19,8 W
8720169012677	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	19,8 W
8720169012684	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	19,8 W
8720169012691	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	18,8 W
8720169012714	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	18,8 W
8720169012721	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	18,8 W
8720169012486	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	18,8 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169012493	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	18,8 W
8720169012516	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	19,8 W
8720169012530	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	19,8 W
8720169012547	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	19,8 W
8720169012561	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	19,8 W
8720169012578	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	19,8 W
8720169012585	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	19,8 W
8720169012509	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	21,2 W
8720169012523	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	22,5 W
8720169012554	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	22,5 W
8720169012592	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	22,5 W
8720169012752	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	21,2 W
8720169012745	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	18,8 W
8720169012769	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	18,8 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169012615	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Non
8720169012639	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Non
8720169012653	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Non
8720169012707	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Non
8720169012608	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Non
8720169012622	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Non
8720169012646	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Non
8720169012660	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Non
8720169012677	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Non
8720169012684	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Non
8720169012691	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Non
8720169012714	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Oui
8720169012721	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Non
8720169012486	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169012493	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Oui
8720169012516	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Non
8720169012530	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Non
8720169012547	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Oui
8720169012561	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Non
8720169012578	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Non
8720169012585	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Oui
8720169012509	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Non
8720169012523	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Non
8720169012554	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Non
8720169012592	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Non
8720169012752	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Non
8720169012745	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Non
8720169012769	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169012615	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Noir
8720169012639	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Noir
8720169012653	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169012707	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Noir
8720169012608	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Blanc
8720169012622	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169012646	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Blanc
8720169012660	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Blanc
8720169012677	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Blanc
8720169012684	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Blanc
8720169012691	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Blanc
8720169012714	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Blanc
8720169012721	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Blanc
8720169012486	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Blanc
8720169012493	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Blanc
8720169012516	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Blanc
8720169012530	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Blanc


Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169012547	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Blanc
8720169012561	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Blanc
8720169012578	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Blanc
8720169012585	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Blanc
8720169012509	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Noir
8720169012523	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Noir
8720169012554	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Noir
8720169012592	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Noir
8720169012752	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Noir
8720169012745	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Blanc
8720169012769	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Blanc

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169012615	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST714T
8720169012639	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST714T
8720169012653	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST714T
8720169012707	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST705T
8720169012608	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST714T
8720169012622	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST714T
8720169012646	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST714T
8720169012660	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST714T
8720169012677	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST714T
8720169012684	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	ST714T
8720169012691	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST705T
8720169012714	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	ST705T
8720169012721	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST705T
8720169012486	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST715T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169012493	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	ST715T
8720169012516	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST715T
8720169012530	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST715T
8720169012547	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	ST715T
8720169012561	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST715T
8720169012578	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST715T
8720169012585	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	ST715T
8720169012509	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST715T
8720169012523	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST715T
8720169012554	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST715T
8720169012592	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	ST715T
8720169012752	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST704T
8720169012745	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST704T
8720169012769	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST704T


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102231






Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102237



Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102229




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102256

Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102248




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102238



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102241

Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102251

Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102234




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102257


Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102252

Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102230


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102253




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102246




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102233




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102244




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102235




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102236



Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102250




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102255




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102242


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102232




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102243




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102240




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102239



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102245



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102247



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102249

