



Pequeno no tamanho, grande na qualidade

TrueFashion

TrueFashion é a família de projetores LED que responde às necessidades de miniaturização e apresentação de revendedores especializados. Em primeiro lugar, estes focos em miniatura com detalhes precisos e nítidos oferecem um design contemporâneo e integram-se perfeitamente no interior da sua loja para um visual personalizado. Em segundo lugar, proporciona um efeito de acentuação de alta qualidade graças à sua inovadora tecnologia de lente OptiAccent (FPO), que oferece um feixe de maior intensidade central sem luz dispersa para maximizar a relação de contraste e, assim, otimizar o efeito de acentuação. Especialmente em aplicações exigentes de foco estreito (12D) e foco (18D), a diferença do OptiAccent para as óticas Chip on Board e de refletor é como do dia para a noite. O OptiAccent também reduz o encandeamento direto por um fator de 5 para permitir um conforto visual superior. Por último, a família TrueFashion também conta com os espetros de luz: as tonalidades LED da Philips especialmente concebidas melhoram as cores (saturação) e os brancos, além de oferecerem um elevado grau de fidelidade (>CRI 90). É assim que a gama TrueFashion assegura uma experiência de iluminação superior nas suas aplicações de revenda.

Benefícios

- Efeito de acentuação dramático e de elevado impacto
- Instalação de iluminação discreta e flexível
- Brancos brilhantes, pretos nítidos e cores vibrantes
- Maior conforto visual

Características

- Cabeça de foco em miniatura no diâmetro de 66 mm para o Mini e de 80 mm para o tamanho Compact
- Tecnologia de lente OptiAccent (FPO) para maximizar a intensidade central (até 40%), eliminando a luz dispersa/o halo em comparação com um sistema ótico tradicional de refletor e LED Chip-On Board, oferecendo assim uma acentuação de alto contraste por oposição a um efeito luminoso plano e difusa (apenas na variante Compact)
- Tonalidades LED Philips: PremiumWhite e PremiumColor, IRC>90 e 3000 K (consulte o seu contacto de vendas para outros pedidos)
- Acabamento de pintura em branco ou preto (consulte o seu contacto de vendas para outros pedidos)
- Ponto de feixe estreito suplementar de 6° com feixe central Candela de 64K
- Gama completa de difusão de feixe: 6°/12°/18°/24°/30°/36° (6° em TrueFashion Highlight e 12°, 24°, 36° apenas na variante Compact)

Aplicação

- Moda
- Retalho
- Hotéis
- Revendedores de produtos alimentares e grandes retalhistas

Avisos e Segurança

- A luminária deve ser montada fora do alcance do braço
- A luminária deve ser instalada e desmontada por um eletricista qualificado e a respetiva cablagem deve estar em conformidade com os regulamentos elétricos do IEE ou requisitos nacionais mais recentes.

Versions

ST714T BK 12S TrueFashion2
compact-driver-in-track



ST705T BK TrueFashion2 mini







ST705T WH TrueFashion2 mini



ST704T BK 20S TrueFashion2
mini-driver-in-track



Desenho dimensional



Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Características técnicas da luz	
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>90
Funcionamento e características elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Controlos e regulação	
Nível de regulação máximo	Não aplicável
Características mecânicas e compartimento	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,5
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Cromaticidade inicial	(0.422,0.386)<2
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Características técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)		Fluxo Luminoso	Tipo de ótica
		100 lm/W	2.100 lm		
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	100 lm/W	2.100 lm	Abertura de feixe 12°	
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	130 lm/W	2.800 lm	Abertura de feixe 18°	
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	130 lm/W	2.800 lm	Abertura de feixe 24°	
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	100 lm/W	2.100 lm	Abertura de feixe 18°	
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	112 lm/W	2.100 lm	Abertura de feixe 12°	
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	134 lm/W	2.700 lm	Abertura de feixe 18°	
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	134 lm/W	2.700 lm	Abertura de feixe 24°	
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	134 lm/W	2.700 lm	Abertura de feixe 30°	
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	134 lm/W	2.700 lm	Abertura de feixe 36°	
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	134 lm/W	2.700 lm	Abertura de feixe 36°	
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	106 lm/W	2.000 lm	Abertura de feixe 18°	
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	110 lm/W	2.100 lm	Abertura de feixe 18°	
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	110 lm/W	2.100 lm	Abertura de feixe 30°	
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	112 lm/W	2.100 lm	Abertura de feixe 12°	
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	112 lm/W	2.100 lm	Abertura de feixe 12°	
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	134 lm/W	2.700 lm	Abertura de feixe 18°	
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	134 lm/W	2.700 lm	Abertura de feixe 24°	
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	134 lm/W	2.700 lm	Abertura de feixe 24°	
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	134 lm/W	2.700 lm	Abertura de feixe 30°	
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	134 lm/W	2.700 lm	Abertura de feixe 36°	
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	134 lm/W	2.700 lm	Abertura de feixe 36°	
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	100 lm/W	2.100 lm	Abertura de feixe 12°	
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	124 lm/W	2.800 lm	Abertura de feixe 18°	
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	124 lm/W	2.800 lm	Abertura de feixe 24°	
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	124 lm/W	2.800 lm	Abertura de feixe 36°	
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	100 lm/W	2.100 lm	Abertura de feixe 18°	

Eficácia luminosa				
Order Code	Full Product Name	(nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso	Tipo de ótica
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	106 lm/W	2.000 lm	Abertura de feixe 18°
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	110 lm/W	2.100 lm	Abertura de feixe 30°

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	21,2 W
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	21,5 W
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	21,5 W
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	21,2 W
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	18,8 W
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	19,8 W
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	19,8 W
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	19,8 W
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	19,8 W
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	19,8 W
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	18,8 W
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	18,8 W
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	18,8 W
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	18,8 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	18,8 W
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	19,8 W
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	19,8 W
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	19,8 W
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	19,8 W
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	19,8 W
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	19,8 W
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	21,2 W
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	22,5 W
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	22,5 W
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	22,5 W
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	21,2 W
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	18,8 W
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	18,8 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Não
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Não
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Não
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Não
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Não
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Não
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Não
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Não
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Não
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Não
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Não
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Sim
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Não
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Sim
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Não
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Não
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Sim
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Não
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Não
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Sim
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Não
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Não
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Não
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Não
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Não
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Não
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Não

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Preto
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Preto
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Preto
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Preto
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Branco
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Branco
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Branco
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Branco
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Branco
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Branco
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Branco
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Branco
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Branco
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Branco
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Branco
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Branco
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Branco
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Branco


Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Branco
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Preto
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Preto
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Preto
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Preto
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Preto
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Branco
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Branco

Dados do produto


Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST714T
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST714T
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST714T
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST705T
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST714T
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST714T
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST714T
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST714T
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST714T
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	ST714T
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST705T
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	ST705T
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST705T
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST715T

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	ST715T
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST715T
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST715T
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	ST715T
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST715T
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST715T
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	ST715T
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST715T
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST715T
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST715T
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	ST715T
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST704T
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST704T
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST704T


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST715T1 -
910505102231




Polar Normal (separate) - ST715T1 -
910505102237




Polar Normal (separate) - ST715T1 -
910505102229


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST705TI -
910505102256




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102248




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102238




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102241




Polar Normal (separate) - ST705TI -
910505102251




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102234



Polar Normal (separate) - ST705TI -
910505102257




Polar Normal (separate) - ST705TI -
910505102252




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102230


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST705TI -
910505102253




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102246




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102233




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102244




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102235




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102236



Polar Normal (separate) - ST705TI -
910505102250




Polar Normal (separate) - ST705TI -
910505102255




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102242


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102232




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102243




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102240




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102239



Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102245



Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102247



Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102249



© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.

www.lighting.philips.com
2025, Dezembro 13 - Dados sujeitos a alteração