



StoreFlow : un nouveau concept d'éclairage contrasté pour l'éclairage grande hauteur

StoreFlow

Philips StoreFlow est conçu pour fournir un effet lumineux optimal pour l'éclairage de présentoir ou des allées, afin que les détaillants puissent créer une ambiance attrayante en magasin. Le design organique et naturel du luminaire se fond facilement dans l'environnement du magasin, tandis que l'optique indirecte PerfectAccent évite l'éblouissement et prend en charge une installation d'éclairage à haute efficacité énergétique. L'éclairage de présentoir StoreFlow est fabriqué à partir de plastiques biosourcés et offre la facilité d'entretien de la LED, du ballast et de l'optique, ce qui se traduit par une faible empreinte carbone et répond aux exigences d'un produit circulaire. Cet éclairage à contraste élevé est disponible avec une tête à un seul spot (ST761T) idéale pour les zones périphériques du magasin, ou en version avec une tête à deux spots (ST762T), idéale pour l'éclairage des allées.

Avantages

- Effet de lumière optimal pour les étagères et les allées : les produits à hauteur d'œil ressortent nettement et le reste de l'étagère est éclairé uniformément, ce qui évite tout flux lumineux inutile vers le sol
- Évite la distraction des acheteurs grâce à l'optique indirecte PerfectAccent pour réduire l'éblouissement
- La conception compacte du luminaire s'intègre facilement dans l'agencement des magasins
- StoreFlow peut réduire votre empreinte carbone : le boîtier est fabriqué à partir de plastiques biosourcés, et le remplacement facile des composants et l'intégration du système soutiennent l'éclairage circulaire.

Fonctions

- Rotation à 340° et inclinaison de +/- 15° (avec indication d'angle) pour une orientation parfaite et constante de la lumière
- Versions de tête à simple ou double spot pour éclairer les zones périphériques du magasin ainsi que les allées générales au centre du magasin
- Efficacité élevée du luminaire – même avec des LED CRI 90
- Caches amovibles pour une maintenance facile et pour l'amélioration de l'optique, du ballast et des LED
- Commandes sans fil ou basées sur DALI pour ajuster les niveaux d'éclairage

Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces

Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur.
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant
- Du point de vue du facteur de détérioration, les luminaires LED sont plus performants que les sources lumineuses traditionnelles. Ils peuvent néanmoins provoquer une décoloration, car même si le faisceau de lumière n'émet aucun rayonnement dans le spectre infrarouge ou ultraviolet, la lumière elle-même est une source d'énergie. Pour minimiser les risques, évitez les niveaux d'éclairage supérieurs à 1000 lx.
- Le Storeflow ST761T avec 1 spot doit toujours être installé aligné sur le rail si un câble de suspension est utilisé. L'installation sous un angle n'est autorisée que sur une voie avec suspension rigide pour éviter l'inclinaison de la voie

Versions



StoreFlow Single Spothead ST761T
in silver



StoreFlow Single Spothead ST761T
in black

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview silver



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview black



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview silver

Détails sur le produit



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview silver



StoreFlow is easy to service due to
its removable covers



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview black



Tilt indications make consistent
aiming of multiple spotheads easy



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview black



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview white



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview black

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Commandes et gradation	
Niveau de gradation maximal	1%
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
8720169014343	ST762T 49S/PW930 DIA BK	2 unités
8720169011618	ST762T 27S/830 DIA BK	2 unités
8720169011649	ST762T 27S/PW935 WIA BK	2 unités
8720169011670	ST762T 39S/840 PSU BK	2 unités
8720169011687	ST762T 39S/PW930 DIA BK	2 unités
8720169011755	ST762T 49S/PW935 DIA BK	2 unités
8720169011762	ST762T 49S/PW940 DIA BK	2 unités
8720169011625	ST762T 27S/840 PSU WH	2 unités
8720169011632	ST762T 27S/PW930 DIA WH	2 unités
8720169011663	ST762T 39S/830 DIA WH	2 unités
8720169011700	ST762T 39S/PW940 DIA WH	2 unités
8720169011724	ST762T 49S/840 DIA WH	2 unités
8720169011779	ST762T 49S/PW940 DIA WH	2 unités
8720169011564	ST761T 39S/PW930 WIA SI	1 unité
8720169014336	ST761T 49S/PW930 DIA BK	1 unité
8720169011588	ST761T 49S/PW935 DIA BK	1 unité
8720169011595	ST761T 49S/PW940 DIA BK	1 unité
8720169011656	ST762T 27S/PW940 DIA SI	2 unités
8720169011694	ST762T 39S/PW935 WIA SI	2 unités
8720169011731	ST762T 49S/PW930 PSU SI	2 unités
8720169011465	ST761T 49S/PW940 DIA WH	1 unité
8720169011557	ST761T 27S/830 PSU WH	1 unité

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
			(IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	
8720169014343	ST762T 49S/PW930 DIA BK	3000 K	>90	123 lm/W	9.400 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
			(IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	
8720169011618	ST762T 27S/830 DIA BK	3000 K	>80	144 lm/W	5.400 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur			
		Température de couleur	de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
8720169011649	ST762T 27S/ PW935 WIA BK	3500 K	>90	136 lm/W	6.200 lm
8720169011670	ST762T 39S/840 PSU BK	4000 K	>80	143 lm/W	8.800 lm
8720169011687	ST762T 39S/ PW930 DIA BK	3000 K	>90	128 lm/W	8.200 lm
8720169011755	ST762T 49S/ PW935 DIA BK	3500 K	>90	125 lm/W	9.600 lm
8720169011762	ST762T 49S/ PW940 DIA BK	4000 K	>90	128 lm/W	9.800 lm
8720169011625	ST762T 27S/840 PSU WH	4000 K	>80	153 lm/W	5.800 lm
8720169011632	ST762T 27S/ PW930 DIA WH	3000 K	>90	132 lm/W	6.000 lm
8720169011663	ST762T 39S/830 DIA WH	3000 K	>80	137 lm/W	8.400 lm
8720169011700	ST762T 39S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	132 lm/W	8.600 lm
8720169011724	ST762T 49S/840 DIA WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.600 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8720169014343	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Optique asymétrique double
8720169011618	ST762T 27S/830 DIA BK	Optique asymétrique double
8720169011649	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Optique asymétrique double
8720169011670	ST762T 39S/840 PSU BK	Optique asymétrique double
8720169011687	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Optique asymétrique double
8720169011755	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Optique asymétrique double
8720169011762	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Optique asymétrique double
8720169011625	ST762T 27S/840 PSU WH	Optique asymétrique double
8720169011632	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Optique asymétrique double
8720169011663	ST762T 39S/830 DIA WH	Optique asymétrique double
8720169011700	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Optique asymétrique double
8720169011724	ST762T 49S/840 DIA WH	Optique asymétrique double
8720169011779	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Optique asymétrique double
8720169011564	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur			
		Température de couleur	de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
8720169011779	ST762T 49S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	128 lm/W	9.800 lm
8720169011564	ST761T 39S/ PW930 WIA SI	3000 K	>90	126 lm/W	4.100 lm
8720169014336	ST761T 49S/ PW930 DIA BK	3000 K	>90	123 lm/W	4.700 lm
8720169011588	ST761T 49S/ PW935 DIA BK	3500 K	>90	125 lm/W	4.800 lm
8720169011595	ST761T 49S/ PW940 DIA BK	4000 K	>90	128 lm/W	4.900 lm
8720169011656	ST762T 27S/ PW940 DIA SI	4000 K	>90	132 lm/W	6.000 lm
8720169011694	ST762T 39S/ PW935 WIA SI	3500 K	>90	129 lm/W	8.400 lm
8720169011731	ST762T 49S/ PW930 PSU SI	3000 K	>90	119 lm/W	9.400 lm
8720169011465	ST761T 49S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	128 lm/W	4.900 lm
8720169011557	ST761T 27S/830 PSU WH	3000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8720169014336	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
8720169011588	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
8720169011595	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
8720169011656	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Optique asymétrique double
8720169011694	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Optique asymétrique double
8720169011731	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Optique asymétrique double
8720169011465	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
8720169011557	ST761T 27S/830 PSU WH	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169014343	ST762T 49S/PW930 DIA BK	77 W
8720169011618	ST762T 27S/830 DIA BK	37 W
8720169011649	ST762T 27S/PW935 WIA BK	45,5 W
8720169011670	ST762T 39S/840 PSU BK	61 W
8720169011687	ST762T 39S/PW930 DIA BK	64 W
8720169011755	ST762T 49S/PW935 DIA BK	77 W
8720169011762	ST762T 49S/PW940 DIA BK	77 W
8720169011625	ST762T 27S/840 PSU WH	38 W
8720169011632	ST762T 27S/PW930 DIA WH	45,5 W
8720169011663	ST762T 39S/830 DIA WH	61 W
8720169011700	ST762T 39S/PW940 DIA WH	65 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169011724	ST762T 49S/840 DIA WH	76 W
8720169011779	ST762T 49S/PW940 DIA WH	77 W
8720169011564	ST761T 39S/PW930 WIA SI	32,5 W
8720169014336	ST761T 49S/PW930 DIA BK	38,5 W
8720169011588	ST761T 49S/PW935 DIA BK	38,5 W
8720169011595	ST761T 49S/PW940 DIA BK	38,5 W
8720169011656	ST762T 27S/PW940 DIA SI	45,5 W
8720169011694	ST762T 39S/PW935 WIA SI	65 W
8720169011731	ST762T 49S/PW930 PSU SI	79 W
8720169011465	ST761T 49S/PW940 DIA WH	38,5 W
8720169011557	ST761T 27S/830 PSU WH	19 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169014343	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Oui
8720169011618	ST762T 27S/830 DIA BK	Oui
8720169011649	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Oui
8720169011670	ST762T 39S/840 PSU BK	Non
8720169011687	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Oui
8720169011755	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Oui
8720169011762	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Oui
8720169011625	ST762T 27S/840 PSU WH	Non
8720169011632	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Oui
8720169011663	ST762T 39S/830 DIA WH	Oui
8720169011700	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169011724	ST762T 49S/840 DIA WH	Oui
8720169011779	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Oui
8720169011564	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Oui
8720169014336	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Oui
8720169011588	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Oui
8720169011595	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Oui
8720169011656	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Oui
8720169011694	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Oui
8720169011731	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Non
8720169011465	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Oui
8720169011557	ST761T 27S/830 PSU WH	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169014343	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Noir
8720169011618	ST762T 27S/830 DIA BK	Noir
8720169011649	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Noir
8720169011670	ST762T 39S/840 PSU BK	Noir
8720169011687	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Noir
8720169011755	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Noir
8720169011762	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Noir
8720169011625	ST762T 27S/840 PSU WH	Blanc
8720169011632	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Blanc
8720169011663	ST762T 39S/830 DIA WH	Blanc
8720169011700	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169011724	ST762T 49S/840 DIA WH	Blanc
8720169011779	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Blanc
8720169011564	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Argent
8720169014336	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Noir
8720169011588	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Noir
8720169011595	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Noir
8720169011656	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Argent
8720169011694	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Argent
8720169011731	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Argent
8720169011465	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Blanc
8720169011557	ST761T 27S/830 PSU WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169014343	ST762T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
8720169011618	ST762T 27S/830 DIA BK	(0.434,0.403)<3
8720169011649	ST762T 27S/PW935 WIA BK	(0.398,0.376)<2
8720169011670	ST762T 39S/840 PSU BK	(0.382,0.380)<3
8720169011687	ST762T 39S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169011755	ST762T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
8720169011762	ST762T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
8720169011625	ST762T 27S/840 PSU WH	(0.382,0.380)<3
8720169011632	ST762T 27S/PW930 DIA WH	(0.422,0.386)<2
8720169011663	ST762T 39S/830 DIA WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169011700	ST762T 39S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
8720169011724	ST762T 49S/840 DIA WH	(0.382,0.380)<3
8720169011779	ST762T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
8720169011564	ST761T 39S/PW930 WIA SI	(0.422,0.386)<2
8720169014336	ST761T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
8720169011588	ST761T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2




Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169011595	ST761T 49S/PW940 DIA BK	(0.374.0.364)<2
8720169011656	ST762T 27S/PW940 DIA SI	(0.374.0.364)<2
8720169011694	ST762T 39S/PW935 WIA SI	(0.398.0.376)<2
8720169011731	ST762T 49S/PW930 PSU SI	(0.422.0.386)<2
8720169011465	ST761T 49S/PW940 DIA WH	(0.374.0.364)<2
8720169011557	ST761T 27S/830 PSU WH	(0.434.0.403)<3

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169014343	ST762T 49S/PW930 DIA BK	ST762T
8720169011618	ST762T 27S/830 DIA BK	ST762T
8720169011649	ST762T 27S/PW935 WIA BK	ST762T
8720169011670	ST762T 39S/840 PSU BK	ST762T
8720169011687	ST762T 39S/PW930 DIA BK	ST762T
8720169011755	ST762T 49S/PW935 DIA BK	ST762T
8720169011762	ST762T 49S/PW940 DIA BK	ST762T
8720169011625	ST762T 27S/840 PSU WH	ST762T
8720169011632	ST762T 27S/PW930 DIA WH	ST762T
8720169011663	ST762T 39S/830 DIA WH	ST762T
8720169011700	ST762T 39S/PW940 DIA WH	ST762T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169011724	ST762T 49S/840 DIA WH	ST762T
8720169011779	ST762T 49S/PW940 DIA WH	ST762T
8720169011564	ST761T 39S/PW930 WIA SI	ST761T
8720169014336	ST761T 49S/PW930 DIA BK	ST761T
8720169011588	ST761T 49S/PW935 DIA BK	ST761T
8720169011595	ST761T 49S/PW940 DIA BK	ST761T
8720169011656	ST762T 27S/PW940 DIA SI	ST762T
8720169011694	ST762T 39S/PW935 WIA SI	ST762T
8720169011731	ST762T 49S/PW930 PSU SI	ST762T
8720169011465	ST761T 49S/PW940 DIA WH	ST761T
8720169011557	ST761T 27S/830 PSU WH	ST761T

Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102526




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102414

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102534




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102508

**Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102518**




**Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102535**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102531




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102523




**Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102524**




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102521




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102415




**Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102538**



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102527




**Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102537**




**Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102539**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102530




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102529




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102532




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102520



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102517



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102525



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102528

