



StoreFlow: új koncepció a nagy kontrasztú folyosóvilágításban

StoreFlow

A Philips StoreFlow optimális fényhatást biztosít a polcok vagy sorok megvilágításához, ami lehetővé teszi a kiskereskedők számára, hogy vonzó hangulatot teremtsenek boltjaikban. A lámpatest organikus, természetes kialakításának köszönhetően könnyen beleolvad a bolt környezetébe, a PerfectAccent indirekt optika pedig nem vakítja el a vásárlókat, és rendkívül energiatakarékos világítást tesz lehetővé. A bioalapú műanyagok felhasználásával és a LED, az előtét és az optika könnyű szervizelhetőségének biztosításával a StoreFlow csökkenti a szénlábnyomot, és megfelel a körforgásos termékekkel szemben támasztott követelményeknek. Ez a nagy kontrasztú világítási megoldás a boltok periférikus területeinek megvilágítására ajánlott egy szpotfejes (ST761T) vagy a központi területeken elhelyezett sorok megvilágítására ajánlott két szpotfejes (ST762T) változatban kapható.

Előnyök

- Optimális fényhatás a polcokon és a sorokon: a szemmagasságban lévő polcokon lévő termékek kiemelkednek, míg a polcok többi része egyenletesen megvilágított, és nem vetül felesleges fény a padlóra
- A PerfectAccent indirekt optika csökkentett káprázást biztosít, így nem zavarja a vásárlókat
- A lámpatest kompakt kialakítása könnyedén illeszkedik a boltok elrendezéséhez
- A StoreFlow segít csökkenteni a szénlábnyomot: a ház bioalapú műanyagból készült, és a termék azáltal támogatja a körforgásos világítást, hogy könnyű alkatrészcsere és rendszerintegrációt kínál

Szolgáltatások

- 340°-os elforgatás és $\pm 15^\circ$ -os dőlésszög (szögjelzéssel) a fény tökéletes és egységes irányítása érdekében
- Egy- vagy két szpotfejes változatok a boltok perifériás területeinek, valamint a központi területeken elhelyezett sorok megvilágításához
- Nagy hatásfokú lámpatest – még 90-es színvisszaadási indexű LED-ekkel is
- Levehető burkolatok az egyszerű karbantartás, valamint az optika, az előtét és a LED könnyű fejlesztése érdekében
- Vezeték nélküli vagy DALI-alapú vezérlőelemek a világítás erősségének finomhangolásához

Alkalmazás

- Vegyesboltok
- Bevásárlóközpontok és hipermarketek
- Nagy méretű üzletek

Figyelmeztetések és biztonság

- Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni.
- A terméket karnyújtásnyi távolságon túlra kell felszerelni. A termék forró állapotban történő kezelése csak szigetelt kesztyűvel lehetséges
- Ami a termékek károsítását illeti, a LED-es lámpatestek jobbak, mint a hagyományos fényforrások, de még mindig okozhatnak színfakulást, mivel még ha a fényük nem is tartalmaz IR- vagy UV-sugárzást, attól még energiaforrás. A kockázat minimalizálása érdekében kerülje az 1000 lx feletti fényszintet.
- Az egy spotfejes ST761T Storeflow-t mindig a sínrendszerrel egy sorban kell felszerelni, ha függesztőhuzalt használnak. Szögben történő rögzítés csak merev felfüggesztésű sínrendszerre megengedett, a sínrendszer megdöntésének elkerülése érdekében

Versions



StoreFlow Double Spothead
ST762T in white







StoreFlow Single Spothead ST761T
in silver



StoreFlow Single Spothead ST761T
in black

Méretezett rajza



Termék részletei



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview silver



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview black



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview silver

Termék részletei



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview silver



StoreFlow is easy to service due to
its removable covers



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview black



Tilt indications make consistent
aiming of multiple spotheads easy



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview black



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview white



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview black

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Maximális szabályozási szint	1%
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,5
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtét egységek száma
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	2 egység
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	2 egység
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	2 egység
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	2 egység
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	2 egység
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	2 egység
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	2 egység
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	2 egység
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	2 egység
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	2 egység
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	2 egység
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	2 egység
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	2 egység
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	1 egység
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	1 egység
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	1 egység
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	1 egység
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	2 egység
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	2 egység
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	2 egység
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	1 egység
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	1 egység

Technikai adatok (1/2)

Order	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	3000 K	>90	123 lm/W	9 400 lm
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	3000 K	>80	144 lm/W	5 400 lm
01164900	ST762T 27S/	3500 K	>90	136 lm/W	6 200 lm

Order	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
	PW935 WIA BK				
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	4000 K	>80	143 lm/W	8 800 lm
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	3000 K	>90	128 lm/W	8 200 lm

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Fényáram
	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	
01175500	ST762T 49S/ PW935 DIA BK	3500 K	>90	125 lm/W	9 600 lm
01176200	ST762T 49S/ PW940 DIA BK	4000 K	>90	128 lm/W	9 800 lm
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	4000 K	>80	153 lm/W	5 800 lm
01163200	ST762T 27S/ PW930 DIA WH	3000 K	>90	132 lm/W	6 000 lm
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	3000 K	>80	137 lm/W	8 400 lm
01170000	ST762T 39S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	132 lm/W	8 600 lm
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	4000 K	>80	140 lm/W	10 600 lm
01177900	ST762T 49S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	128 lm/W	9 800 lm
01156400	ST761T 39S/	3000 K	>90	126 lm/W	4 100 lm

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Fényáram
	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	
	PW930 WIA SI				
01433600	ST761T 49S/ PW930 DIA BK	3000 K	>90	123 lm/W	4 700 lm
01158800	ST761T 49S/ PW935 DIA BK	3500 K	>90	125 lm/W	4 800 lm
01159500	ST761T 49S/ PW940 DIA BK	4000 K	>90	128 lm/W	4 900 lm
01165600	ST762T 27S/ PW940 DIA SI	4000 K	>90	132 lm/W	6 000 lm
01169400	ST762T 39S/ PW935 WIA SI	3500 K	>90	129 lm/W	8 400 lm
01173100	ST762T 49S/ PW930 PSU SI	3000 K	>90	119 lm/W	9 400 lm
01146500	ST761T 49S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	128 lm/W	4 900 lm
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	3000 K	>80	142 lm/W	2 700 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Dupla aszimmetrikus optika
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	Dupla aszimmetrikus optika
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Dupla aszimmetrikus optika
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	Dupla aszimmetrikus optika
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Dupla aszimmetrikus optika
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Dupla aszimmetrikus optika
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Dupla aszimmetrikus optika
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	Dupla aszimmetrikus optika
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Dupla aszimmetrikus optika
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	Dupla aszimmetrikus optika
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Dupla aszimmetrikus optika

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	Dupla aszimmetrikus optika
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Dupla aszimmetrikus optika
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Aszimmetrikus sugárzási szög
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Aszimmetrikus sugárzási szög
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Aszimmetrikus sugárzási szög
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Aszimmetrikus sugárzási szög
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Dupla aszimmetrikus optika
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Dupla aszimmetrikus optika
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Dupla aszimmetrikus optika
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Aszimmetrikus sugárzási szög
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	Aszimmetrikus sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	77 W
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	37 W
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	45,5 W
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	61 W
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	64 W
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	77 W
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	77 W
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	38 W
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	45,5 W
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	61 W
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	65 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	76 W
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	77 W
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	32,5 W
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	38,5 W
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	38,5 W
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	38,5 W
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	45,5 W
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	65 W
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	79 W
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	38,5 W
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	19 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Igen
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	Igen
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Igen
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	Nem
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Igen
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Igen
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Igen
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	Nem
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Igen
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	Igen
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	Igen
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Igen
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Igen
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Igen
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Igen
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Igen
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Igen
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Igen
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Nem
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Igen
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	Nem

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Fekete
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	Fekete
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Fekete
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	Fekete
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Fekete
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Fekete
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Fekete
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	Fehér
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Fehér
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	Fehér
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	Fehér
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Fehér
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Ezüst
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Fekete
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Fekete
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Fekete
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Ezüst
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Ezüst
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Ezüst
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Fehér
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	Fehér

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	(0.434,0.403)<3
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	(0.398,0.376)<2
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	(0.382,0.380)<3
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	(0.382,0.380)<3
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	(0.422,0.386)<2
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	(0.434,0.403)<3
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	(0.422,0.386)<2
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2




Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	(0.374,0.364)<2
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	(0.398,0.376)<2
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	(0.422,0.386)<2
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	(0.434,0.403)<3

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	ST762T
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	ST762T
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	ST762T
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	ST762T
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	ST762T
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	ST762T
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	ST762T
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	ST762T
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	ST762T
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	ST762T
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	ST762T

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	ST762T
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	ST762T
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	ST761T
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	ST761T
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	ST761T
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	ST761T
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	ST762T
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	ST762T
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	ST762T
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	ST761T
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	ST761T




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102526

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102534

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102518






Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102414

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102508

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102535




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102531

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102523




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102524



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102521

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102415

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102538




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102527


Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102537

**Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102539**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102530




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102529




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102532




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102520



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102517



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102525



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102528

