



StoreFlow: et nytt konsept innen gangbelysning med høy kontrast

Philips StoreFlow er designet for å gi optimal lyseffekt for hyllelys eller gangbelysning, slik at forhandlere kan skape en tiltalende atmosfære i butikken. Den organiske, naturlige designen til armaturen smelter lett inn i butikkmiljøet, mens den indirekte PerfectAccent-optikken unngår gjenskinns og støtter en svært energieffektiv belysningsinstallasjon. StoreFlow hyllelys er laget av biobasert plast og tilbyr enkelt vedlikehold av LED, drivere og optikk, noe som gir et lavt karbonavtrykk og oppfyller kravene til et sirkulært produkt. Denne høykontrastbelysningen er tilgjengelig med et enkelt spothode (ST761T) som passer perfekt til de ytre områdene i butikken, eller som en dobbelt spothode (ST762T) beregnet på gangbelysning.

Fordeler

- Optimal lyseffekt for hyller og ganger: Produkter på hyllene i øyehøyde skiller seg ut, mens resten av hyllen er jevnt opplyst, uten unødvendig lys på gulvet.
- Unngår at kunder distraheres, med PerfectAccent indirekte optikk som reduserer gjenskinns.
- Den kompakte armaturdesignen passer lett inn i butikkoppsett.
- StoreFlow kan bidra til å redusere karbonavtrykket: Innfatningen er laget av biobasert plast, og produktet støtter sirkulær belysning ved å tilby enkel komponentutskifting og systemintegrasjon.

Applications

- Nærbutikker
- Supermarkeder og hypermarkeder
- Formater for storbutikker

Funksjoner

- 340° rotasjon og +/- 15° vinkel (med vinkelindikasjon) for perfekt, konsekvent sikting av lys
- Versjoner med enkle eller doble spothoder sikrer god belysning for både de ytre butikkområdene og generelle ganger i butikken
- Høy armaturvirkningsgrad – selv med CRI 90-LED
- Avtakbare deksler gir enkelt vedlikehold og oppgradering av optikk, drivere og LED
- Trådløse eller DALI-baserte kontroller for å finjustere lysnivåene

Versions



StoreFlow Double Spothead
ST762T in black



StoreFlow Double Spothead
ST762T in white



StoreFlow Single Spothead
ST761T in silver



StoreFlow Single Spothead
ST761T in black




StoreFlow Double Spothead
ST762T in silver




StoreFlow Single Spothead
ST761T in white

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt.
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Justering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske
- Når det gjelder skadefaktor, er LED-armaturer bedre enn tradisjonelle lyskilder, men de kan fortsatt føre til at farger falmer, ettersom lys i seg selv er en energikilde også uten infrarødt eller ultrafiolett lys i lyset. For å minimere risikoen, unngå lysnivåer over 1000 lux.
- ST761T Storeflow med 1 spothode skal alltid installeres på linje med skinnen hvis det brukes opphengstråd. Montering under vinkel er kun tillatt på et skinne med stivt oppheng for å unngå å vippe skinnen.

Målskisse



ST761T 39S/PW930 WIA SI



ST762T 27S/PW940 DIA SI

Produkt detaljer



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview silver



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview black



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview silver



StoreFlow is easy to service
due to its removable covers



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview black



Tilt indications make
consistent aiming of multiple
spotheads easy



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview black



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview white



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview black

Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Nei
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
------------------------------	--------------

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Maksimalt dimmenivå	1%
---------------------	----

Mekanikk og innfatning

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,5
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	2 enheter
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	2 enheter
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	2 enheter
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	2 enheter
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	2 enheter
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	2 enheter
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	2 enheter
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	2 enheter
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	2 enheter
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	2 enheter
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	2 enheter

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	2 enheter
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	2 enheter
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	1 enhet
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	1 enhet
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	1 enhet
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	1 enhet
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	2 enheter
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	2 enheter
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	2 enheter
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	1 enhet
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	1 enhet

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert farge-temperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Optikktype
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	9 400 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	5 400 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	6 200 lm	3500 K	136 lm/W	>90	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	8 800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	8 200 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	9 600 lm	3500 K	125 lm/W	>90	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	9 800 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	5 800 lm	4000 K	153 lm/W	>80	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	6 000 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	8 400 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	8 600 lm	4000 K	132 lm/W	>90	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	10 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	9 800 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	4 100 lm	3000 K	126 lm/W	>90	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	4 700 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	4 800 lm	3500 K	125 lm/W	>90	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	4 900 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	6 000 lm	4000 K	132 lm/W	>90	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	8 400 lm	3500 K	129 lm/W	>90	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	9 400 lm	3000 K	119 lm/W	>90	Dobbel, asymmetrisk optikk
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	4 900 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	2 700 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Asymmetrisk spredningsvinkel

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	77 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	37 W
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	45,5 W
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	61 W
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	64 W
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	77 W
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	77 W
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	38 W
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	45,5 W
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	61 W
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	65 W
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	76 W
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	77 W
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	32,5 W
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	38,5 W
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	38,5 W
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	38,5 W
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	45,5 W
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	65 W
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	79 W
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	38,5 W
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	19 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Ja
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Ja
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Ja
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Nei
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Ja
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Ja
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Ja
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Nei
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Ja
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Ja
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Ja
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Ja
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Ja
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Ja
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Ja
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Ja
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Ja

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Ja
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Ja
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Nei
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Ja
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Nei

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Svart
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Svart
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Svart
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Svart
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Svart
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Svart
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Svart
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Hvit
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Hvit
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Hvit
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Hvit
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Hvit
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Hvit
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Sølvfarget
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Svart
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Svart
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Svart
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Sølvfarget
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Sølvfarget
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Sølvfarget
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Hvit
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Hvit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	(0.434,0.403)<3
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	(0.382,0.380)<3
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	(0.382,0.380)<3
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	(0.422,0.386)<2
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	(0.434,0.403)<3
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	(0.382,0.380)<3
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	(0.422,0.386)<2
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	(0.374,0.364)<2
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	(0.398,0.376)<2
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	(0.422,0.386)<2
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	(0.434,0.403)<3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	ST762T
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	ST762T
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	ST762T
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	ST762T
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	ST762T
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	ST762T
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	ST762T
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	ST762T
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	ST762T
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	ST762T
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	ST762T
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	ST761T
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	ST761T
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	ST761T
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	ST761T
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	ST762T
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	ST762T
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	ST762T
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	ST761T
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	ST761T


Polarkoordinatsystem



ST760TI - 910505102526

ST760TI - 910505102534


ST760TI - 910505102518



ST760TI - 910505102414

ST760TI - 910505102508


ST760TI - 910505102535




ST760TI - 910505102531

ST760TI - 910505102523


ST760TI - 910505102524




ST760TI - 910505102521




ST760TI - 910505102415




ST760TI - 910505102538




ST760TI - 910505102527




ST760TI - 910505102537




ST760TI - 910505102539




ST760TI - 910505102530




ST760TI - 910505102529




ST760TI - 910505102532




ST760TI - 910505102520



ST760TI - 910505102517



ST760TI - 910505102525



ST760TI - 910505102528