



Det ultimative inden for fleksibilitet og ydelse i detailhandlen

StyliD Evo

StyliD Evo giver forhandlere en fremragende lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet fra PerfectAccent-optik i en række fleksible og fremtidssikrede projektører. StyliD Evo-projektører er nemme at omkonfigurere gennem hurtige og nemme optiske opgraderinger, der ikke kræver værktøj. De muliggør også hyppige ændringer af butikslayout, eftersom StyliD Evo-projektøren nemt kan omplaceres på skinnen eller Maxos fusionsstrukturen. StyliD dækker en lang række belysningsløsninger lige fra lavere lysniveauer i nærbutikmiljøer til højtplacerede installationer, hvor der er behov for meget højt lysudbytte, og StyliD giver kontinuitet inden for butikskonceptet. StyliD Evo kan monteres på en 3C- eller DALI-skinne (ST770T, ST780T), på en Maxos fusionsstruktur (ST770S, ST780S, ST770X) eller i loftet gennem en delvist indbygget version (ST770B). Alle StyliD Evo-projektører med PerfectAccent-reflektorer er Circular Lighting-certificerede produkter og tilbyder en bred vifte af muligheder inden for systemintegration og dæmpning – kablet såvel som trådløst. Tilgængelige LED-belysningsløsninger til friske fødevarer forlænger holdbarheden og giver en bedre visuel gengivelse af fødevarerne, hvilket reducerer madspild og øger salget. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Fordele

- Tiltræk de handlende med funklende og behageligt lys
- Nemme at flytte og opgradere i forbindelse med hyppige butiksopdateringer
- Reducerer CO₂-udledningen og begrænser energiforbruget med førende effektivitet
- Circular Lighting certificeret med effektive PerfectAccent reflektorer

Funktioner

- Nem udskiftning eller opgradering af optik uden behov for værktøj
- Fås med effektive PerfectAccent reflektorer
- Valgfrit frontglas (anbefales i støvede omgivelser)
- Lysudbytte på op til 6000 lm til installation i stor højde
- Fås med LED-belysningsløsninger og LED-nuancer til friske fødevarer
- Kablet (DALI) og trådløse tilslutningsmuligheder
- Oval stråle med høj intensitet giver mulighed for øget afstand mellem armaturerne ved belysning af diske med friske fødevarer eller logoer på vægge

Anvendelsesområder

- Nærbutikker
- Supermarkeder og hypermarkeder
- Storcentre

Advarsler og sikkerhed


- Alle fotometriske data beregnes uden valgfrit frontglas. Strømmen skal reduceres med 3,5 %, når der anvendes et frontglas.
- Optikken bør udelukkende rengøres med trykluft. Det er forbudt at berøre LED'en eller reflektoren. I områder, hvor der tilberedes mad, og områder med højt støvniveau anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.

Versions



StyliD Evo Compact HR

Målskitse



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	120 °
Optiktype	Bred strålevinkel
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Sort
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,5
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Produktdata	
Produktseriekode	ST770T

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2.800 lm
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm

Drift og el



Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	30 W	910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	32 W

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.478,0.382)<2

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422,0.386)<2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102316

Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102315

