



Ultimative Flexibilität und Performance im Einzelhandel

StyliD Evo

Einzelhändler stehen vor der Herausforderung, dass sie regelmäßig ihr Ladenlayout komplett oder einzelne Bereiche aktualisieren und erneuern müssen, um den Kunden weiterhin ein spannendes Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei bleiben der Anspruch auf die optimale Lichtqualität und Zukunftssicherheit bestehen. Mit seinem hochwertigen Licht und der Möglichkeit, Reflektoren und Filtergläser werkzeuglos zu tauschen, ist StyliD die ideale energieeffiziente Lösung für die anspruchsvollen Ladenumgebungen von heute. Durch die OptiShield Technologie wird die LED und der Reflektor optimal vor Staub und Insekten geschützt – für eine noch längere Nutzlebensdauer und langanhaltend hohe Lichtqualität. StyliD ermöglicht mit einer großen Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen von niedrigeren Einbauten in Convenience-Formaten bis zu Installationen an hohen Decken mit Bedarf an einem sehr hohen Lichtstrom ein kontinuierlich nutzbares Einzelhandelskonzept.

Vorteile

- Hochwertiges Licht für eine attraktive Umgebung und hohen Sehkomfort für Ihre Kunden
Hochwertiges Licht zum Anlocken von Kundschaft und Sehkomfort
- Einfache Umrüstung der Leuchte für regelmäßige Neugestaltung im Geschäft
- Das OptiShield Konzept gewährleistet optimale Lichtqualität über die gesamte Nutzlebensdauer des Produkts

Merkmale

- Austausch der Reflektoren ganz ohne Werkzeug
- OptiShield Technologie schützt vor Insekten und Staub
- Filterglas und Blendschutzklappen als Zubehör erhältlich
- Bis zu 6.000 lm Lichtstrom für Installationen in großer Höhe
- Auch mit ovalem oder rechteckigem Ausstrahlungswinkel für optimale Ausleuchtung von Ecken und Wortbildmarken oder Bannern

Anwendung

- Supermärkte
- Kaufhäuser
- Sonstiger Einzelhandel

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Versions



StyliD Evo Compact ST770B white,
semi recessed



StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion



StyliD Evo Compact ST770X black,
Maxos fusion integrated



StyliD Evo Performance ST780S
black, Maxos fusion version

StyliD Evo

Versions



StyliD Evo Compact ST770T silver,
track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770S silver,
Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Performance ST780S
white, Maxos fusion version











StyliD Evo Performance HR






StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion

Abmessungsskizzen



Abmessungsskizzen




Produktdetails



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X
Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view

Produktdetails



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR




Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR

Produktdetails



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR

Produktdetails



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Performance black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white

Produktdetails



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
-------------------------------------	----------

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein

Mechanik und Gehäuse

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
00996700	ST770T LED27S/ PW930 PSU HMB SI	3000 K	>90	138 lm/W	2.700 lm
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL- H SI	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	132 lm/W	2.700 lm
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	130 lm/W	2.700 lm
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	78 lm/W	2.700 lm
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	5000 K	>90	94 lm/W	3.000 lm
97664400	ST770B 27S/ PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	114 lm/W	2.700 lm
97665100	ST770B 27S/ PW930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm
97666800	ST770B 27S/ ROSE PSU-E MB FG WH	2200 K	>80	90 lm/W	2.800 lm
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	2700 K	>80	132 lm/W	3.900 lm
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3000 K	>90	129 lm/W	3.900 lm
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL- H BK	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.000 lm
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700 K	>80	130 lm/W	2.700 lm
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	133 lm/W	2.700 lm
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.700 lm
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	95 lm/W	3.000 lm
97735100	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	128 lm/W	3.900 lm
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	2700 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	2700 K	>80	138 lm/W	6.000 lm
97733700	ST770X 27S/ PC930 DIA MB FG BK	3000 K	>90	116 lm/W	2.700 lm
97734400	ST770X 27S/ PW930 DIA MB FG BK	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	139 lm/W	3.900 lm
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	>80	144 lm/W	3.900 lm
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	>90	131 lm/W	3.900 lm
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	128 lm/W	4.900 lm
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	135 lm/W	6.000 lm
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	152 lm/W	6.000 lm
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	2700 K	>80	135 lm/W	6.000 lm
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	3000 K	>80	139 lm/W	6.000 lm
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	4000 K	>80	146 lm/W	6.000 lm
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	132 lm/W	2.700 lm
97705400	ST770T 27S/ PC930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	114 lm/W	2.700 lm
97707800	ST770T 27S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	3000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm
97758000	ST780T 49S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	2700 K	>80	138 lm/W	6.000 lm
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	138 lm/W	1.700 lm
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	150 lm/W	1.700 lm
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
97686600	ST770S 39S/ PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	124 lm/W	2.000 lm
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	141 lm/W	2.700 lm
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	2700 K	>80	135 lm/W	2.700 lm
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	146 lm/W	3.900 lm
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	2700 K	>80	139 lm/W	3.900 lm
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	3000 K	>80	133 lm/W	2.700 lm
97706100	ST770T 27S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	130 lm/W	2.700 lm
01336000	ST770T 39S/ PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	2700 K	>80	129 lm/W	3.900 lm
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3000 K	>80	138 lm/W	3.900 lm
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	4000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	3000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	3000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97683500	ST770S 39S/ PC930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	>90	116 lm/W	3.900 lm
97684200	ST770S 39S/ PW930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	>90	134 lm/W	4.000 lm
97692700	ST770S 49S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.900 lm
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	>80	128 lm/W	4.900 lm
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	>80	129 lm/W	3.900 lm
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	132 lm/W	3.900 lm
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	138 lm/W	3.900 lm
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.900 lm
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	135 lm/W	1.700 lm
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	3000 K	>90	78 lm/W	2.700 lm
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	5000 K	>90	94 lm/W	3.000 lm
97708500	ST770T 27S/ ROSE PSU MB FG BK	2200 K	>80	90 lm/W	2.800 lm
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm
97716000	ST770T 39S/ PC930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	115 lm/W	3.900 lm
97717700	ST770T 39S/ PW930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	3000 K	>90	135 lm/W	1.700 lm
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	2700 K	>80	135 lm/W	2.700 lm
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	3000 K	>90	81 lm/W	2.700 lm
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	143 lm/W	3.900 lm
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	143 lm/W	6.000 lm
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	3000 K	>80	149 lm/W	1.700 lm
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	4.900 lm
97744300	ST780S 49S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Order Code	Full Product Name	Optik
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
			97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)
			97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl	97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
			97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
			97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)

Order Code	Full Product Name	Optik
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Breitstrahlend (WB)
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Breitstrahlend (WB)
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Breitstrahlend (WB)
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Breitstrahlend (WB)
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Sehr breitstrahlend
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Tiefbreitstrahlend (MB)

Order Code	Full Product Name	Optik
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Tiefbreitstrahlend (MB)
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Tiefbreitstrahlend (MB)
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Tiefbreitstrahlend (MB)
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Tiefbreitstrahlend (MB)
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Breitstrahlend (WB)
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Breitstrahlend (WB)
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Breitstrahlend (WB)
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Breitstrahlend (WB)
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Breitstrahlend (WB)
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Tiefbreitstrahlend (MB)
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Sehr breitstrahlend
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Vertikaler Strahl
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad

Order Code	Full Product Name	Optik
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Breitstrahlend (WB)
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oval-vertikaler Ausstrahlwinkel
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Breitstrahlend (WB)
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oval-vertikaler Ausstrahlwinkel
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Breitstrahlend (WB)
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad

Order Code	Full Product Name	Optik
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Systemleistung
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Schutzklasse II	19,8 W
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Schutzklasse II	29,5 W
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II	11,8 W
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Schutzklasse II	16,6 W
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II	19,6 W
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Schutzklasse II	19,6 W
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II	19,8 W
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II	19,8 W
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II	35 W
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II	32,5 W
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II	24,5 W
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II	19,8 W
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II	31 W
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Schutzklasse II	31 W
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II	29 W
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Schutzklasse II	29 W
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Schutzklasse II	31,5 W
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Schutzklasse II	20,5 W
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Schutzklasse II	20,5 W

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Systemleistung
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Schutzklasse II	20,5 W
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Schutzklasse I	11,8 W
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Schutzklasse I	16,4 W
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Schutzklasse I	19,6 W
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Schutzklasse I	19,6 W
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Schutzklasse I	19,6 W
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Schutzklasse I	19,8 W
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Schutzklasse I	19,6 W
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Schutzklasse I	34 W
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Schutzklasse I	32 W
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Schutzklasse I	29 W
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Schutzklasse I	29 W
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Schutzklasse I	30,5 W
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Schutzklasse II	37,5 W
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Schutzklasse II	44 W
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Schutzklasse I	24 W
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Schutzklasse I	19,8 W
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Schutzklasse II	29 W

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Systemleistung
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Schutzklasse II	29 W
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Schutzklasse II	27 W
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Schutzklasse II	29 W
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Schutzklasse II	37,5 W
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Schutzklasse II	39 W
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Schutzklasse II	37,5 W
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Schutzklasse II	37,5 W
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Schutzklasse II	46 W
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Schutzklasse II	39,5 W
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Schutzklasse II	45 W
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Schutzklasse II	45 W
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Schutzklasse II	41 W
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Schutzklasse II	19,8 W
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Schutzklasse II	24,5 W
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Schutzklasse II	19,8 W
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Schutzklasse II	37,5 W
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Schutzklasse II	38 W
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Schutzklasse II	38 W
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Schutzklasse II	46 W
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Schutzklasse II	11,8 W
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Schutzklasse II	11,8 W
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Schutzklasse II	11,8 W
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Schutzklasse II	20,5 W
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Schutzklasse II	20,5 W
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Schutzklasse II	20,5 W
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Schutzklasse II	31 W
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Schutzklasse II	16,6 W
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Schutzklasse II	19,6 W
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Schutzklasse II	19,6 W
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Schutzklasse II	29 W
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Schutzklasse II	29 W
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Schutzklasse II	20,5 W
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Schutzklasse II	20,5 W
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Schutzklasse II	32 W
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Schutzklasse II	31,5 W
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Schutzklasse II	29,5 W
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Schutzklasse II	29,5 W
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Schutzklasse II	39 W
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Schutzklasse II	39 W
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Schutzklasse II	35,5 W

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Systemleistung
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Schutzklasse II	29,5 W
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Schutzklasse II	39,5 W
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Schutzklasse II	29 W
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Schutzklasse II	39 W
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Schutzklasse II	39 W
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Schutzklasse II	39 W
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Schutzklasse II	16,6 W
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Schutzklasse II	20,5 W
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Schutzklasse II	19,6 W
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Schutzklasse II	20,5 W
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Schutzklasse II	19,6 W
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Schutzklasse II	19,6 W
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Schutzklasse II	31,5 W
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Schutzklasse II	31 W
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Schutzklasse II	29,5 W
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Schutzklasse II	29 W
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Schutzklasse II	29 W
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Schutzklasse II	11,8 W
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Schutzklasse II	19,6 W
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Schutzklasse II	35 W
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Schutzklasse II	32,5 W
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Schutzklasse II	31 W
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Schutzklasse II	31 W
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Schutzklasse II	35 W
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Schutzklasse II	31 W
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Schutzklasse II	11,8 W
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Schutzklasse II	19,6 W
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Schutzklasse II	28,5 W
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Schutzklasse II	35 W
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Schutzklasse II	27 W
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Schutzklasse II	37,5 W
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Schutzklasse II	44 W
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Schutzklasse II	11,8 W
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Schutzklasse II	39,5 W
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Schutzklasse II	39,5 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Nein	-	Nicht anwendbar
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Ja	Visible Light Communication	1%
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Ja	-	1%
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Ja	Visible Light Communication	1%
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Ja	Visible Light Communication	1%
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Ja	Visible Light Communication	1%
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Ja	-	1%
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Ja	-	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Ja	-	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Ja	-	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Ja	-	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Ja	-	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Ja	-	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Ja	-	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Ja	-	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Ja	-	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Ja	-	1%
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Nein	-	Nicht anwendbar
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Nein	-	Nicht anwendbar
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Ja	-	1%
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Ja	-	1%
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja	Visible Light Communication	1%
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Ja	Visible Light Communication	1%
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Ja	Visible Light Communication	1%
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Ja	Visible Light Communication	1%
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Nein	-	Nicht anwendbar
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Nein	-	Nicht anwendbar
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Nein	-	Nicht anwendbar
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Nein	-	Nicht anwendbar
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Nein	-	Nicht anwendbar
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Nein	-	Nicht anwendbar
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Nein	-	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja	Visible Light Communication	1%
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja	-	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja	Visible Light Communication	1%
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Ja	Visible Light Communication	1%
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja	-	1%
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Ja	-	Nicht anwendbar
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Ja	Visible Light Communication	1%
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Ja	Visible Light Communication	1%
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Ja	-	1%
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Ja	-	1%
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Ja	Visible Light Communication	1%
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Ja	-	1%
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Ja	Visible Light Communication	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja	-	1%
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja	Visible Light Communication	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja	Visible Light Communication	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja	Visible Light Communication	1%
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ja	-	1%
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja	-	1%
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ja	-	1%
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja	-	1%
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Nein	-	Nicht anwendbar
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Nein	-	Nicht anwendbar
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Nein	-	Nicht anwendbar
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Nein	-	Nicht anwendbar
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Nein	-	Nicht anwendbar
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Nein	-	Nicht anwendbar
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Nein	-	Nicht anwendbar
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Nein	-	Nicht anwendbar
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Nein	-	Nicht anwendbar
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Nein	-	Nicht anwendbar
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Nein	-	Nicht anwendbar
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Nein	-	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Nein	-	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Nein	-	Nicht anwendbar
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Ja	Visible Light Communication	1%
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja	Visible Light Communication	1%

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Silber
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Silber
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Weiß
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Weiß
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Weiß
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Weiß
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Weiß
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Weiß
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Weiß
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Weiß
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Weiß
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Weiß
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Weiß
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Weiß
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Weiß
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Weiß
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Schwarz
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Schwarz
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Schwarz
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Schwarz
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Weiß
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Weiß
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Weiß
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Weiß
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Weiß
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Weiß
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Weiß
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Weiß
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Weiß
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Weiß
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Weiß
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Weiß
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Silber
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Silber
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Schwarz
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Schwarz
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Weiß
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Weiß
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Weiß
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Weiß
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Weiß
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Weiß
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Weiß
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Weiß
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Weiß
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Schwarz
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Schwarz
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Schwarz
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Silber
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Silber
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Silber
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Silber
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Silber
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Silber
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Silber
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Weiß
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Weiß
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Weiß
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Weiß
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Weiß
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Weiß
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Weiß
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Weiß
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Weiß
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Weiß
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Weiß
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Weiß
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Weiß
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Weiß
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Schwarz
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Silber
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Silber
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Silber
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Weiß
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Schwarz
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Schwarz
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Schwarz
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Weiß
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Weiß
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Weiß
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Weiß
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Weiß
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Weiß
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Weiß
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Weiß
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Weiß
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Weiß
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Weiß
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Weiß
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Weiß
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Weiß
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Weiß
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Schwarz
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Schwarz
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Schwarz

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Schwarz
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Schwarz
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Schwarz
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Schwarz
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Schwarz
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Schwarz
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Schwarz
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Schwarz
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Schwarz
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Weiß
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Weiß
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Weiß
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Weiß
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Weiß
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Weiß

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422,0.386)<2
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434,0.403)<3
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434,0.403)<2
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434,0.403)<3
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434,0.403)<3
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458,0.410)<3
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458,0.410)<3
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434,0.403)<3
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382,0.380)<3
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434,0.403)<3
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422,0.386)<2
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422,0.386)<2
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434,0.403)<3
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382,0.380)<3
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434,0.403)<3
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458,0.410)<3
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.457,0.385)<3
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343,0.331)<3
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434,0.403)<2
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458,0.410)<3
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343,0.331)<3
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	(0.457,0.385)<3
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434,0.403)<3
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	ST770T
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	ST770T
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	ST770S
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	ST770B
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	ST770B
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	ST770B
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	ST780T
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	ST780T
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	ST770X
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	ST770X
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST780T
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	ST780S
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	ST780S
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	ST780S
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	ST770T


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	ST770T
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	ST770T
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	ST770T
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	ST780T
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	ST780T
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	ST770S
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	ST770T
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	ST770T
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	ST770T
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	ST770T
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	ST770T
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	ST770S
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	ST770S
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	ST770S
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	ST780T
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	ST770T
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	ST770T
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	ST770T
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	ST770T
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	ST770T
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	ST770T
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	ST770T
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	ST770T
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	ST770T
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	ST770T
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	ST780T
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	ST780T
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	ST780T
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	ST770S
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101405




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101224




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101371


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101439




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101410




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101392




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101402




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101213




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101423



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101232




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101391




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101207


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101426




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101367




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101431




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101440




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101403




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101447



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101395




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101394




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101216


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100731




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101397




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101428




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101368




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101369




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101419



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101413




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101414




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101377


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101387




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101418




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101380




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101384




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101411




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101386



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101433






Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101437



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101208




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101430

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101383




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101212



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101228

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101438

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101381




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101445


Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101421

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102316


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101417




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101396




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101425




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101388




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101214




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101370



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101390






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101382



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101221




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101432

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101416




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101219



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101435

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101441

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101364






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101215

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101427

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100733




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101231

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101233




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101366



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101422

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101211

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101378




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101210


Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101393

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101415


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101389




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101401




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101442




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101365




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101218




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101420



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101436




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101220




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101443


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101379




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101398




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101399




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101429




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101209




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101217



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101230






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101229



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101385




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101412

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101434




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101444



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101446

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100723

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100721






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100722

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100724

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100725




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100730

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100732




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100743



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100747

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100748

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100737




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100736

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100755

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100756

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505100749

