



Lo último en flexibilidad de ventas minoristas y rendimiento

Con StyliD Evo, los minoristas pueden disfrutar la calidad superior de la luz y la eficacia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent en una serie de proyectores flexibles y preparados para el futuro. Los proyectores StyliD Evo son fáciles de reconfigurar con actualizaciones ópticas rápidas y fáciles que no requieren herramientas. También son compatibles con cambios frecuentes en los diseños de las tiendas, ya que el proyector StyliD Evo se puede reposicionar fácilmente en la pista o en la red troncal de Maxos fusion. StyliD cubre una amplia gama de aplicaciones de iluminación, desde niveles de luz más bajos en formatos de conveniencia hasta instalaciones de techos altos donde se requiere una gran emisión de luz, y ofrece continuidad para cada concepto minorista. StyliD Evo se puede montar en riel 3C o DALI (ST770T, ST780T), en Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) o en el techo con una versión semiempotrada (ST770B). Todos los proyectores StyliD Evo con reflectores PerfectAccent están certificados como un producto de iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de integración y atenuación del sistema, tanto con cable como inalámbricas. Para prolongar la duración y una mejor representación visual de los alimentos, reducir el desperdicio de alimentos y aumentar las ventas, hay disponibles combinaciones de luz LED para alimentos frescos. Consulta las páginas de nuestro catálogo de moda y

alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Beneficios

- Atrae a los compradores con más brillo y comodidad visual superior
- Fácil de reubicar y recibir las actualizaciones frecuentes de la tienda
- La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo de energía
- Certificada como iluminación circular con reflectores de alta eficacia PerfectAccent

Applications

- Tiendas de conveniencia
- Hipermercados y supermercados
- Formatos de venta de grandes tiendas

Características

- Reemplazo óptico sencillo o actualizaciones que no requieren herramientas
- Disponible con reflectores de alta eficacia PerfectAccent

Versions




StyliD Evo Performance
ST780S black, Maxos fusion
version




StyliD Evo Compact ST770T
black, track version

- Cristal frontal opcional (recomendado en entornos en los que se genera mucho polvo)
- Salida hasta de 6,000 lm para grandes alturas de instalación
- Disponible con combinaciones de luz LED para alimentos frescos y sabores LED
- Opciones de conectividad cableada (DALI) e inalámbrica
- El haz ovalado de alta intensidad permite aumentar el espaciado de los luminarios cuando se iluminan mostradores de alimentos frescos o rótulos en la pared
- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional. El flujo debe reducirse en un 3.5 % cuando se usa un cristal frontal
- La limpieza de la óptica solo debe realizarse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y con altos niveles de polvo, se recomienda ampliamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco).
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto debe instalarse fuera del radio de alcance de las manos. Cuando el producto está caliente, solo es posible su manipulación con guantes aislantes

Plano de dimensiones



ST770T 27S/FR PSU MB FG BK



ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK

Detalles del producto



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Performance black, side view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility

Información general

Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí
Etiqueta de Servicio	Sí

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
-----------------------------------	-------

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Controles y atenuación

Control integrado	Comunicación de luz visible
-------------------	-----------------------------

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Negro
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0,2 J estándar]

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor del efecto estroboscópico (SVM)	0.5
Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Tipo óptico
910505101433	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	6,000 lm	4000 K	146 lm/W	>80	Haz muy ancho
910505101388	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	2,700 lm	3000 K	78 lm/W	>90	Haz de luz medio
910505101389	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	3,000 lm	5000 K	94 lm/W	>90	Haz de luz medio
910505101402	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	3,900 lm	3000 K	115 lm/W	>90	Haz de luz medio
910505101403	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3,900 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Haz de luz medio

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505101433	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	41 W
910505101388	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	35 W
910505101389	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	32.5 W
910505101402	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	35 W
910505101403	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	31 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
910505101433	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Sí	1%
910505101388	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	No	No aplica
910505101389	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	No	No aplica
910505101402	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	No	No aplica
910505101403	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	No	No aplica


Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101433	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382,0.380)<3
910505101388	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.457,0.385)<3
910505101389	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343,0.331)<3
910505101402	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
910505101403	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2


Información del producto

Order Code	Full Product Name	Código de la línea de productos
910505101433	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	ST780S
910505101388	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	ST770T
910505101389	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	ST770T
910505101402	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	ST770T
910505101403	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T


Diagramas polares de distribución luminosa




ST770TI - 910505101402




ST770TI - 910505101403



ST780TI - 910505101433



ST770TI - 910505101388



ST770TI - 910505101389

