Le summum de la flexibilité et de la performance pour les commerces.

StyliD Evo

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

StyliD Evo

Avantages

- Attire les clients par sa qualité de lumière remarquable et un meilleur confort pour les yeux
- Repositionnez et mettez à niveau facilement le produit et actualisez plus fréquemment l'agencement du magasin
- Le concept OptiShield assure un look impeccable sur toute la durée de vie du produit

Fonctions

- Remplacement optique facile ou mises à niveau sans outil
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Sortie jusqu'à 6 000 lm pour des hauteurs d'installation élevées
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Le faisceau ovale à haute intensité permet d'espacer davantage les luminaires pour l'éclairage des comptoirs de produits frais ou des mots-symboles sur le mur

Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions

StyliD Evo Compact HR

StyliD Evo Compact HR for maxos fusion

Versions

StyliD Evo Compact ST770X white, Maxos fusion integrated

StyliD Evo Performance HR

StyliD Evo Compact ST770X black, Maxos fusion integrated

StyliD Evo Performance HR for maxos fusion

StyliD Evo Performance ST780S black, Maxos fusion version

StyliD Evo Compact HR

StyliD Evo Compact ST770S white, Maxos fusion version

StyliD Evo Compact ST770S silver, Maxos fusion version

StyliD Evo

Versions

StyliD Evo Compact HR

StyliD Evo Performance HR

StyliD Evo Compact HR for maxos fusion

StyliD Evo Performance ST780S white, Maxos fusion version

StyliD Evo Compact ST770T black, track version

StyliD Evo Compact HR for maxos fusion

Schéma dimensionnel





Schéma dimensionnel

















Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation

StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X Mounting interface

StyliD Evo Performance black, side view

OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust

StyliD Evo Compact HR

Détails sur le produit

Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation

StyliD Evo Compact white, side view

StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust

StyliD Evo Performance HR

StyliD Evo Compact HR

Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation

StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility

Détails sur le produit

StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility

StyliD Evo Compact white, front view

OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust

StyliD Evo Performance HR

StyliD Evo Compact HR black

StyliD Evo Performance HR

Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation

StyliD Evo Performance white, side view

Détails sur le produit

StyliD Evo Compact black, front view

StyliD Evo Performance white, front view

StyliD Evo Performance black, front view

OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust

StyliD Evo Performance HR

StyliD Evo Compact HR white

StyliD Evo Exploded View

StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility

Détails sur le produit

StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	-
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	LED27S
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	LED39S
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	-
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514009967	ST770T LED27S/ PW930 PSU HMB SI	3000 K	>90	138 lm/W	2.700 lm
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	132 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	130 lm/W	2.700 lm
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	78 lm/W	2.700 lm
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	5000 K	>90	94 lm/W	3.000 lm
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	114 lm/W	2.700 lm
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2200 K	>80	90 lm/W	2.800 lm
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	2700 K	>80	132 lm/W	3.900 lm
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.900 lm
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3000 K	>90	129 lm/W	3.900 lm
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.000 lm
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700 K	>80	130 lm/W	2.700 lm
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	133 lm/W	2.700 lm
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.700 lm
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	95 lm/W	3.000 lm
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	128 lm/W	3.900 lm
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	2700 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	2700 K	>80	138 lm/W	6.000 lm
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	3000 K	>90	116 lm/W	2.700 lm
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.900 lm

StyliD Evo

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	139 lm/W	3.900 lm
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	>80	144 lm/W	3.900 lm
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	>90	131 lm/W	3.900 lm
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	128 lm/W	4.900 lm
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	135 lm/W	6.000 lm
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	152 lm/W	6.000 lm
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	2700 K	>80	135 lm/W	6.000 lm
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	3000 K	>80	139 lm/W	6.000 lm
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	4000 K	>80	146 lm/W	6.000 lm
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	132 lm/W	2.700 lm
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	114 lm/W	2.700 lm
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	3000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	2700 K	>80	138 lm/W	6.000 lm
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	138 lm/W	1.700 lm
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	150 lm/W	1.700 lm
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	124 lm/W	2.000 lm
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	141 lm/W	2.700 lm
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	2700 K	>80	135 lm/W	2.700 lm
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	146 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	2700 K	>80	139 lm/W	3.900 lm
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	3000 K	>80	133 lm/W	2.700 lm
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	130 lm/W	2.700 lm
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2.800 lm
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	2700 K	>80	129 lm/W	3.900 lm
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3000 K	>80	138 lm/W	3.900 lm
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	4000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	3000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	3000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	>90	116 lm/W	3.900 lm
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	>90	134 lm/W	4.000 lm
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.900 lm
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	>80	128 lm/W	4.900 lm
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	>80	129 lm/W	3.900 lm
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	132 lm/W	3.900 lm
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	138 lm/W	3.900 lm
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.900 lm
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	135 lm/W	1.700 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	3000 K	>90	78 lm/W	2.700 lm
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	5000 K	>90	94 lm/W	3.000 lm
8718699977085	ST770T 27S/ ROSE PSU MB FG BK	2200 K	>80	90 lm/W	2.800 lm
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm
8718699977160	ST770T 39S/ PC930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	115 lm/W	3.900 lm
8718699977177	ST770T 39S/ PW930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	3000 K	>90	135 lm/W	1.700 lm
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	2700 K	>80	135 lm/W	2.700 lm
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	3000 K	>90	81 lm/W	2.700 lm
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	143 lm/W	3.900 lm
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	143 lm/W	6.000 lm
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	3000 K	>80	149 lm/W	1.700 lm
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	4.900 lm
8718699977443	ST780S 49S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1	Faisceau horizontal ovale
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1	Faisceau horizontal ovale
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-	Faisceau extensif
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-	Faisceau horizontal ovale
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-	Faisceau ultra-extensif
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-	Faisceau extensif
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-	Faisceau extensif
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-	Faisceau extensif
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-	Faisceau ultra-extensif
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau vertical
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra-extensif >80°
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra-extensif >80°
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Faisceau vertical ovale
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Faisceau vertical ovale
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Consommation électrique
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Classe de sécurité II	19,8 W
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Classe de sécurité II	29,5 W
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Classe de sécurité II	19,6 W
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Classe de sécurité II	31 W
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	11,8 W
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Classe de sécurité II	16,6 W
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	19,6 W
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de sécurité II	19,6 W
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	19,8 W
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	19,8 W
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	35 W
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	32,5 W
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	24,5 W
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	19,8 W

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Consommation électrique
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	31 W
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Classe de sécurité II	31 W
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	29 W
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de sécurité II	29 W
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Classe de sécurité II	31,5 W
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Classe de sécurité II	20,5 W
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Classe de sécurité II	20,5 W
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Classe de sécurité II	20,5 W
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Classe électrique I	11,8 W
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Classe électrique I	16,4 W
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Classe électrique I	19,6 W
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Classe électrique I	19,6 W
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Classe électrique I	19,6 W
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Classe électrique I	19,8 W
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Classe électrique I	19,6 W
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Classe électrique I	34 W
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Classe électrique I	32 W
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Classe électrique I	29 W
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Classe électrique I	29 W
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Classe électrique I	30,5 W
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Classe de sécurité II	37,5 W
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Classe de sécurité II	44 W
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Classe électrique I	24 W
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Classe électrique I	19,8 W
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	29 W
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	29 W
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	27 W
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	29 W
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II	37,5 W
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II	39 W
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	37,5 W
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II	37,5 W
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	46 W
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	39,5 W
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Classe de sécurité II	45 W
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Classe de sécurité II	45 W
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Classe de sécurité II	41 W
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	19,8 W
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	24,5 W
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	19,8 W
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Classe de sécurité II	37,5 W
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	38 W
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	38 W
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Classe de sécurité II	46 W
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II	11,8 W
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	11,8 W
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II	11,8 W
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de sécurité II	20,5 W
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de sécurité II	20,5 W
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de sécurité II	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Consommation électrique
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II	31 W
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Classe de sécurité II	16,6 W
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Classe de sécurité II	19,6 W
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Classe de sécurité II	19,6 W
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Classe de sécurité II	29 W
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Classe de sécurité II	29 W
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Classe de sécurité II	20,5 W
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II	20,5 W
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Classe de sécurité II	30 W
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Classe de sécurité II	32 W
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Classe de sécurité II	31,5 W
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Classe de sécurité II	29,5 W
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Classe de sécurité II	29,5 W
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Classe de sécurité II	39 W
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Classe de sécurité II	39 W
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Classe de sécurité II	35,5 W
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Classe de sécurité II	29,5 W
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II	39,5 W
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	29 W
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de sécurité II	39 W
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de sécurité II	39 W
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de sécurité II	39 W
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	16,6 W
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe de sécurité II	20,5 W
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II	19,6 W
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Consommation électrique
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	19,6 W
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II	19,6 W
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe de sécurité II	31,5 W
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II	31 W
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II	29,5 W
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	29 W
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	29 W
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	11,8 W
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	19,6 W
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	35 W
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	32,5 W
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	31 W
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	31 W
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	35 W
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	31 W
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Classe de sécurité II	11,8 W
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Classe de sécurité II	19,6 W
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Classe de sécurité II	28,5 W
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Classe de sécurité II	35 W
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Classe de sécurité II	27 W
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Classe de sécurité II	37,5 W
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Classe de sécurité II	44 W
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Classe de sécurité II	11,8 W
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Classe de sécurité II	39,5 W
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II	39,5 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8719514009967	ST770T LED27S/ PW930 PSU HMB SI	Non	-	Non applicable
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Non	-	-
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Non	-	-
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Oui	-	1%
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Oui	-	1%
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Oui	-	1%
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Oui	-	1%
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Oui	-	1%
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Oui	-	1%
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Oui	-	1%
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Oui	-	1%
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Oui	-	1%
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Oui	-	1%
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Oui	-	1%
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Oui	-	1%
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Oui	-	1%
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Non	-	Non applicable
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Non	-	Non applicable
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Oui	-	1%
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Oui	-	1%
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Non	-	Non applicable
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Non	-	Non applicable
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Non	-	Non applicable
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Non	-	Non applicable
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Non	-	Non applicable
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Non	-	Non applicable
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Non	-	Non applicable
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Oui	-	1%
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Non	-	Non applicable
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Non	-	Non applicable
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Non	-	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Non	-	Non applicable
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Non	-	Non applicable
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Non	-	Non applicable
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui	-	1%
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Oui	-	Non applicable
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Oui	-	Non applicable
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Oui	-	1%
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Oui	-	1%
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Oui	-	1%
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui	-	1%
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Non	-	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oui	-	1%
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui	-	1%
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oui	-	1%
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui	-	1%
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Non	-	Non applicable
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Non	-	Non applicable
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Non	-	Non applicable
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Non	-	Non applicable
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Non	-	Non applicable
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Non	-	Non applicable
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Non	-	Non applicable
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Non	-	Non applicable
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Argent
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Argent
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Blanc
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Blanc
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Blanc
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Blanc
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Noir
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Noir
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Noir
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Noir
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Blanc
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Blanc
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Blanc
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Blanc
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Blanc
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Blanc
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Blanc
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Blanc
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Blanc
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Blanc
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Blanc
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Argent
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Argent
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Noir
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Noir
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Blanc
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Blanc
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Blanc
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Blanc
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Blanc
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Blanc
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Blanc
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Blanc
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Noir
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Noir
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Noir
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Argent
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Argent
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Argent
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Argent
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Argent
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Argent
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Argent
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Blanc
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Blanc
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Blanc
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Blanc
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Blanc
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Blanc
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Blanc
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Blanc
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Blanc
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Blanc
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Noir
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Argent
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Argent
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Argent
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Blanc
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Noir
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Noir
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Noir
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Blanc
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Blanc
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Blanc
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Blanc
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Blanc
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Blanc
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Blanc
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Blanc
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Blanc
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Noir
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Noir
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Noir
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Noir
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Noir
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Noir
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Noir
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Noir
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Noir
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Noir
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Noir
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Noir
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Blanc
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Blanc
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Blanc
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Blanc
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Blanc
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422,0.386)<2
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434,0.403)<3
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434,0.403)<2
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434,0.403)<3
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434,0.403)<3
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458,0.410)<3
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458,0.410)<3
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458,0.410)<3
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434,0.403)<3
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382,0.380)<3
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434,0.403)<3
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458,0.410)<3
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422,0.386)<2
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.478,0.382)<2
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422,0.386)<2
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458,0.410)<3
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434,0.403)<3
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382,0.380)<3
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434,0.403)<3
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458,0.410)<3
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.457,0.385)<3
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343,0.331)<3
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434,0.403)<2
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458,0.410)<3
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343,0.331)<3
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	(0.457,0.385)<3
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434,0.403)<3
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1 %
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1 %
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	ST770T
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	ST770T
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	ST770B
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	ST770B
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	ST770S
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	ST770B
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	ST770B
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	ST770B
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	ST780T
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	ST780T
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	ST770X
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	ST770X
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST780T
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	ST780S
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	ST780S
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	ST780S
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	ST770T
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	ST770T
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	ST770T
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	ST770T
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	ST780T
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	ST780T
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	ST780T
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	ST770S
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	ST770T
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	ST770T
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	ST770T
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	ST770T
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	ST770T
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	ST770T
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	ST770S
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	ST770S
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	ST770S
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	ST780T
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	ST770T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	ST770T
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	ST770T
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	ST770T
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	ST770T
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	ST770T
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	ST770T
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	ST780T
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	ST780T
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	ST780T
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	ST770S
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910500465998



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101405



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101224



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101371



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101439



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101410

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101392



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101402



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101213



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101423



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101232



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101391



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101207



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101426



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101367

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101431



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101440



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101403



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101447



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101395



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101394



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101216



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100731



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101397

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101428



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101368



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101369



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101419



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101413



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101414



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101377



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101387



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101418

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101380



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101384



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101411



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101386



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101433



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101437



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101208



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101430



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101383

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101212



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101228



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101438



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101381



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101445



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101421



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102316



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101417



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101396

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101425



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101388



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101214



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101370



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101390



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101382



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101221



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101432



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101416

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101219



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101435



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101441



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101364



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101215



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101427



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100733



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101231



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101223

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101366



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101422



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101211



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101378



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101210



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101393



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101415



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101389



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101401

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101442



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102315



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101365



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101218



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101420



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101436



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101220



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101443



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101379

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101398



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101399



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101429



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101209



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101217



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101230



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101229



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101385



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101412

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101434



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101444



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101446



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100014



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100723



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100721



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100722



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100724



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100725

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100730



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100732



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100743



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100747



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100748



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100737



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100736



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100755



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100756

StyliD Evo

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100749

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.