



A csúcs a rugalmasság és a teljesítmény terén az üzletekben

A StyliD Evo segítségével a kiskereskedők élvezhetik a rugalmas és időtálló fénnyvetők által nyújtott kiváló fényminőséget és a PerfectAccent optikák piacvezető energiahatékonyságát. A StyliD Evo fénnyvetők könnyen újrakonfigurálhatók a gyors és egyszerű optikai módosításokkal, amelyekhez nincs szükség szerszámra. Támogatják a bolti elrendezésének gyakori változtatását is, mivel a StyliD Evo fénnyvető könnyen áthelyezhető a sínen vagy a Maxos fusion gerincen. A világítástechnikai alkalmazási területek széles skáláját lefedő StyliD termékcsalád a kellemes megjelenésű alacsonyabb fényszintektől kezdve a nagy belmagasságú, magas fényáramigényű helyek bevilágításáig a folytonosságot kínálja minden kiskereskedelmi koncepció esetén. A StyliD Evo 3C vagy DALI-sínre (ST770T, ST780T), Maxos fusion gerincre (ST770S, ST780S, ST770X) vagy a mennyezetbe (félig süllyesztett változat, ST770B) szerelhető. Minden PerfectAccent tükörrel rendelkező StyliD Evo fénnyvető megkapta a „körforgásos világítástechnikai termék” tanúsítványt, és több rendszerintegrálási és fény szabályozási lehetőséget is kínál, vezetékeset és vezeték nélkülit egyaránt. Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága és jobb vizuális megjelenítése, az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az eladások növelése érdekében rendelkezésre állnak a friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások is. Divatáru és élelmiszer katalógusunkban

további részleteket tudhat meg a PremiumWhite, a PremiumColor, a Fresh Meat, a Rosé, a Frost és a Champagne termékről.

Előnyök

- Több csillogással és kiváló szemkímélő tulajdonságokkal rendelkező fényével vonzza a vásárlókat
- Egyszerűen áthelyezhető és bővíthető, megkönnyítve ezzel a gyakori boltátrendezéseket
- A maga nemében a legjobb hatásfokkal csökkenti az ökológiai lábnyomot, és spórol az energiával
- Nagy hatásfokú PerfectAccent reflektorokkal használva körforgásos világítási tanúsítást kapott

Applications

- Vegyesboltok
- Bevásárlóközpontok és hipermarketek
- Nagy méretű üzletek

Szolgáltatások

- Egyszerű optikai csere vagy módosítás, amelyhez nincs szükség szerszámra
- Nagy hatékonyságú PerfectAccent reflektorokkal is kapható
- Opcionális elülső üveg (poros környezetben ajánlott)

Versions



StyliD Evo Compact ST770T
white, track version




StyliD Evo Compact ST770T
black, track version


- Akár 6000 lm teljesítmény nagy beszerelési magasságokhoz
- A friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások és LED-árnyalatok is rendelkezésre állnak
- Vezetékes (DALI) és vezeték nélküli csatlakoztatási lehetőségek
- A nagy intenzitású ovális fénysugár lehetővé teszi, hogy a lámpatesteket egymástól messzebb helyezték el a friss élelmiszereket tartalmazó pultok vagy a falfeliratok megvilágításakor
- Minden fotometrikus adat az opcionális elülső üveg nélkül van kiszámítva. A fényáram elülső üveg használata esetén 3,5%-kal csökken.
- Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni. Élelmiszer-előkészítési és nagyon poros helyiségekben ajánlott a külön megvásárolható elülső üveget használni, mivel az (száraz) mikroszálal törölkendővel tisztítható.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni
- A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.



Méretezett rajza



ST770T 27S/830 PSU MB FG WH



ST780T LED60S/830 PSU HMB WH

Termék részletei



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black,
full rotation flexibility

Általános információ

Cserélhető fényforrás	Nem
Előtétgységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	>80
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,5
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia +/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhő- mérséklet (névle- ges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Az optika típusa
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	2 000 lm	3000 K	120 lm/W	Keskeny sugárzási szög
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2 700 lm	2700 K	131 lm/W	Széles sugárzási szög
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	2 700 lm	3000 K	136 lm/W	Közepes sugárzási szög
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	3 900 lm	4000 K	147 lm/W	Közepes sugárzási szög
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2 800 lm	2200 K	90 lm/W	Közepes sugárzási szög
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	6 000 lm	3000 K	143 lm/W	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	16,6 W
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	19,6 W
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	19,6 W
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	29 W
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	31 W
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	44 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Fehér
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Fehér
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Fehér
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Fehér
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Fekete
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Fehér


Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	ST780T


Polar normal diagrams




ST770TI - 910505101384

ST770TI - 910505101381


ST770TI - 910505101393



ST770TI - 910505101379



ST770TI - 910505101399



ST780TI - 910505100755