



A csúcs a rugalmasság és a teljesítmény terén az üzletekben

StyliD Evo

A StyliD Evo segítségével a kiskereskedők élvezhetik a rugalmas és időtálló fényvetők által nyújtott kiváló fényminőséget és a PerfectAccent optikák piacvezető energiahatékonyságát. A StyliD Evo fényvetők könnyen újrakonfigurálhatók a gyors és egyszerű optikai módosításokkal, amelyekhez nincs szükség szerszámmra. Támogatják a bolti elrendezésének gyakori változtatását is, mivel a StyliD Evo fényvető könnyen áthelyezhető a sínre vagy a Maxos fusion gerincen. A világítástechnikai alkalmazási területek széles skáláját lefedő StyliD termékcsalád a kellemes megjelenésű alacsonyabb fényszintektől kezdve a nagy belmagasságú, magas fényáramigényű helyek bevilágításáig a folytonosságot kínálja minden kiskereskedelmi koncepció esetén. A StyliD Evo 3C vagy DALI-sínre (ST770T, ST780T), Maxos fusion gerincre (ST770S, ST780S, ST770X) vagy a mennyezetbe (félig süllyesztett változat, ST770B) szerelhető. Minden PerfectAccent tükörrel rendelkező StyliD Evo fényvető megkapta a „körforgásos világítástechnikai termék” tanúsítványt, és több rendszerintegrálási és fény szabályozási lehetőséget is kínál, vezetékeset és vezeték nélkülit egyaránt. Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága és jobb vizuális megjelenítése, az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az eladások növelése érdekében rendelkezésre állnak a friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások is. Divatáru és élelmiszer katalógusunkban további részleteket tudhat meg a PremiumWhite, a PremiumColor, a Fresh Meat, a Rosé, a Frost és a Champagne termékről.

Előnyök

- Több csillogással és kiváló szemkímélő tulajdonságokkal rendelkező fényével vonzza a vásárlókat
- Egyszerűen áthelyezhető és bővíthető, megkönnyítve ezzel a gyakori boltátrendezéseket
- A maga nemében a legjobb hatásfokkal csökkenti az ökológiai lábnyomot, és spórol az energiával
- Nagy hatásfokú PerfectAccent reflektorokkal használva körforgásos világítási tanúsítást kapott

Szolgáltatások

- Egyszerű optikai csere vagy módosítás, amelyhez nincs szükség szerszámra
- Nagy hatékonyságú PerfectAccent reflektorokkal is kapható
- Opcionális elülső üveg (poros környezetben ajánlott)
- Akár 6000 lm teljesítmény nagy beszerelési magasságokhoz
- A friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások és LED-árnyalatok is rendelkezésre állnak
- Vezetékes (DALI) és vezeték nélküli csatlakoztatási lehetőségek
- A nagy intenzitású ovális fénysugár lehetővé teszi, hogy a lámpatesteket egymástól messzebb helyezték el a friss élelmiszereket tartalmazó pultok vagy a falfeliratok megvilágításakor

Alkalmazás

- Vegyesboltok
- Bevásárlóközpontok és hipermarketek
- Nagy méretű üzletek

Figyelmeztetések és biztonság

- Minden fotometrikus adat az opcionális elülső üveg nélkül van kiszámítva. A fénysugár elülső üveg használata esetén 3,5%-kal csökken.
- Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni. Élelmiszer-előkészítési és nagyon poros helyiségekben ajánlott a külön megvásárolható elülső üveget használni, mivel az (száraz) mikroszálalás törlőkendővel tisztítható.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni
- A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.

Versions



StyliD Evo Compact ST770T white,
track version





StyliD Evo Compact ST770T black,
track version

Versions

StyliD Evo Performance HR



Méretezett rajza



Termék részletei



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view

Termék részletei



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Exploded View

Termék részletei



StyliD Evo Compact in black, full
rotation flexibility

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Színvisztaadási index (CRI)	>80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,5
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Full Product		Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)		
Order Code	Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	Az optika típusa
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	120 lm/W	2 000 lm	Keskeny sugárzási szög
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	131 lm/W	2 700 lm	Széles sugárzási szög
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	136 lm/W	2 700 lm	Közepes sugárzási szög
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K	147 lm/W	3 900 lm	Közepes sugárzási szög
97708500	ST770T 27S/ ROSE PSU MB FG BK	2200 K	90 lm/W	2 800 lm	Közepes sugárzási szög
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	3000 K	143 lm/W	6 000 lm	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	16,6 W
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	19,6 W
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	19,6 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	29 W
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	31 W
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	44 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Fehér
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Fehér
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Fehér
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Fekete
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Fehér

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3




Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	ST780T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101384



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101381



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101393



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101379

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101399

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100755

