



La migliore soluzione in termini di flessibilità e prestazioni per il retail

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Vantaggi

- Attrae i clienti con un'elevata qualità della luce e un comfort visivo superiore
- Riposiziona e aggiorna il prodotto facilmente per le frequenti modifiche di layout del negozio
- La tecnologia OptiShield assicura un fascio luminoso senza macchie per tutta la durata di vita del prodotto

Applications

- Discounts
- Supermercati e ipermercati
- Grande distribuzione al dettaglio (retail)

Caratteristiche

- Sostituzione senza attrezzi o aggiornamento dei riflettori
- Ottica OptiShield sigillata per la protezione da insetti e polvere

Versions

- Accessori: filtro in vetro per l'illuminazione rossa e verde
- Emissione fino a 6.000 lm per elevate altezze di installazione
- Fascio ovale ad alta intensità, che consente di incrementare la distanza tra gli apparecchi per l'illuminazione di banchi, insegne, marchi o banner
- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770B
white, semi recessed



StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion



StyliD Evo Compact ST770B
black, semi recessed



StyliD Evo Compact ST770X
white, Maxos fusion
integrated



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact ST770X
black, Maxos fusion
integrated



StyliD Evo Performance
ST780T white, track version



StyliD Evo Performance HR
for maxos fusion



StyliD Evo Performance
ST780S black, Maxos fusion
version



StyliD Evo Compact ST770T
silver, track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance
ST780T silver, track version



StyliD Evo Compact ST770S
white, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770S
silver, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion



StyliD Evo Performance
ST780S white, Maxos fusion
version



StyliD Evo Compact ST770T
white, track version



StyliD Evo Compact ST770T
black, track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR




StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion




StyliD Evo Performance HR
for maxos fusion


Disegno tecnico




ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK




ST770X 27S/CH DIA MB FG WH




ST770T 27S/830 PSU MB FG WH




ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI




ST770T LED49S/830 PSU HMB SI




ST770S 17S/830 PSU MB FG WH




ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH




ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK



ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK



ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH



ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH


Dati del prodotto



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white,
full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white,
front view



OptiShield protects the
optical compartment from
bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with
marking for Indoor
Positioning operation



StyliD Evo Performance white,
side view



StyliD Evo Compact black,
front view



StyliD Evo Performance white,
front view



StyliD Evo Performance black,
front view



OptiShield protects the
optical compartment from
bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black,
full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in
white, full rotation flexibility

Informazioni generali

Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Numero di sorgenti luminose	1
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No

Controlli e dimmerazione

Controllo integrato	Comunicazione a luce visibile
---------------------	-------------------------------

Meccanica e corpo

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Tipo copertura ottica	-

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,5
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5.000 h	1 %
--------------------------------------	-----

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	LED27S

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	LED39S
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	-
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Tipo di ottica
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	2.700 lm	3000 K	138 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio orizzontale
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Fascio orizzontale ovale
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3.900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Fascio orizzontale ovale
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Fascio medio
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	2.000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Fascio stretto
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Fascio medio
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Fascio extra largo
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Fascio medio
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2.700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Fascio medio
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	78 lm/W	>90	Fascio medio

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Tipo di ottica
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	3.000 lm	5000 K	94 lm/W	>90	Fascio medio
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Fascio medio
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Fascio medio
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2.800 lm	2200 K	90 lm/W	>80	Fascio medio
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	3.900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Fascio largo
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Fascio medio
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	3.900 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Fascio extra largo
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3.900 lm	3000 K	129 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2.700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Fascio largo
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Fascio medio
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Fascio orizzontale ovale
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Fascio medio
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	2.000 lm	3000 K	121 lm/W	>80	Fascio stretto
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2.700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Fascio largo
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Fascio medio
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Fascio extra largo
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	2.700 lm	3000 K	133 lm/W	>90	Fascio orizzontale ovale
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2.700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Fascio medio
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	2.700 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Fascio medio
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	3.000 lm	5000 K	95 lm/W	>90	Fascio medio
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	2.800 lm	2200 K	96 lm/W	>80	Fascio medio
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Fascio medio
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3.900 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Fascio orizzontale ovale
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	4.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	6.000 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	2.700 lm	3000 K	116 lm/W	>90	Fascio medio
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Fascio medio
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	3.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Fascio stretto
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Fascio stretto
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	3.900 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Fascio stretto
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3.900 lm	3000 K	131 lm/W	>90	Fascio stretto
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	4.900 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Fascio largo
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	4.900 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Fascio orizzontale ovale
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	4.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Fascio medio
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4.900 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Fascio extra largo
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	6.000 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Fascio medio

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Tipo di ottica
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	6.000 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	6.000 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	6.000 lm	4000 K	146 lm/W	>80	Fascio extra largo
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	2.700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Fascio medio
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	2.700 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Fascio medio
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Fascio medio
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	4.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Fascio medio
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Fascio medio
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	6.000 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Fascio largo
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	1.700 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Fascio largo
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Fascio medio
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	1.700 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Fascio extra largo
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2.700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Fascio largo
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Fascio medio
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	136 lm/W	>80	Fascio extra largo
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	2.000 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	2.700 lm	3000 K	141 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	2.700 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	3.900 lm	3000 K	146 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	3.900 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	2.700 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio orizzontale
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	2.700 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	3.900 lm	2700 K	129 lm/W	>80	Fascio largo
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3.900 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Fascio medio
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	3.900 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Fascio extra largo
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	4.900 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio verticale
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	4.900 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio orizzontale

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Tipo di ottica
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	3.900 lm	3000 K	116 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio molto largo ad alta riflessione >80 gradi
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	4.000 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio molto largo ad alta riflessione >80 gradi
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	4.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Fascio largo
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	4.900 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Fascio medio
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4.900 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Fascio extra largo
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	2.000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Fascio stretto
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2.700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Fascio verticale ovale
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2.700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Fascio largo
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Fascio orizzontale ovale
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Fascio medio
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Fascio extra largo
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	3.900 lm	2700 K	129 lm/W	>80	Fascio verticale ovale
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	3.900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Fascio largo
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3.900 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Fascio orizzontale ovale
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Fascio medio
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	3.900 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Fascio medio
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	1.700 lm	3000 K	135 lm/W	>90	Fascio medio
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2.700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Fascio medio
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	2.700 lm	3000 K	78 lm/W	>90	Fascio medio
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	3.000 lm	5000 K	94 lm/W	>90	Fascio medio
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2.800 lm	2200 K	90 lm/W	>80	Fascio medio
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3.900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Fascio medio
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	3.900 lm	3000 K	115 lm/W	>90	Fascio medio
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3.900 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Fascio medio
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	1.700 lm	3000 K	135 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	2.700 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	2.700 lm	5000 K	98 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	2.700 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	3.900 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Tipo di ottica
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	4.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	6.000 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	1.700 lm	3000 K	149 lm/W	>80	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	4.900 lm	3000 K	137 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Classe di protezione IEC
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	19,8 W	Classe di isolamento II
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	29,5 W	Classe di isolamento II
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	19,6 W	Classe di isolamento II
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	31 W	Classe di isolamento II
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	11,8 W	Classe di isolamento II
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	16,6 W	Classe di isolamento II
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	19,6 W	Classe di isolamento II
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	19,6 W	Classe di isolamento II
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	19,8 W	Classe di isolamento II
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	19,8 W	Classe di isolamento II
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	35 W	Classe di isolamento II
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	32,5 W	Classe di isolamento II
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	24,5 W	Classe di isolamento II
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	19,8 W	Classe di isolamento II
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	31 W	Classe di isolamento II
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31 W	Classe di isolamento II
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	29 W	Classe di isolamento II
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	29 W	Classe di isolamento II
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	31,5 W	Classe di isolamento II
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	20,5 W	Classe di isolamento II
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	20,5 W	Classe di isolamento II
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	20,5 W	Classe di isolamento II
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	11,8 W	Classe di isolamento I
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	16,4 W	Classe di isolamento I
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	19,6 W	Classe di isolamento I

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Classe di protezione IEC
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	19,6 W	Classe di isolamento I
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	19,6 W	Classe di isolamento I
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	19,8 W	Classe di isolamento I
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	19,6 W	Classe di isolamento I
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	34 W	Classe di isolamento I
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	32 W	Classe di isolamento I
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	29 W	Classe di isolamento I
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	29 W	Classe di isolamento I
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	30,5 W	Classe di isolamento I
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	37,5 W	Classe di isolamento II
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	44 W	Classe di isolamento II
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	24 W	Classe di isolamento I
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	19,8 W	Classe di isolamento I
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W	Classe di isolamento II
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W	Classe di isolamento II
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	27 W	Classe di isolamento II
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	29 W	Classe di isolamento II
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	37,5 W	Classe di isolamento II
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	39 W	Classe di isolamento II
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	37,5 W	Classe di isolamento II
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	37,5 W	Classe di isolamento II
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	46 W	Classe di isolamento II
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	45 W	Classe di isolamento II
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	45 W	Classe di isolamento II
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	41 W	Classe di isolamento II
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	19,8 W	Classe di isolamento II
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	24,5 W	Classe di isolamento II
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	19,8 W	Classe di isolamento II
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	37,5 W	Classe di isolamento II
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	38 W	Classe di isolamento II
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	38 W	Classe di isolamento II
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	46 W	Classe di isolamento II
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	11,8 W	Classe di isolamento II
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	11,8 W	Classe di isolamento II
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	11,8 W	Classe di isolamento II
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	20,5 W	Classe di isolamento II
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	20,5 W	Classe di isolamento II
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	20,5 W	Classe di isolamento II
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	16,6 W	Classe di isolamento II
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	19,6 W	Classe di isolamento II
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	19,6 W	Classe di isolamento II
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	29 W	Classe di isolamento II

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Classe di protezione IEC
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	29 W	Classe di isolamento II
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	20,5 W	Classe di isolamento II
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	20,5 W	Classe di isolamento II
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	31,5 W	Classe di isolamento II
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	29,5 W	Classe di isolamento II
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	29,5 W	Classe di isolamento II
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	39 W	Classe di isolamento II
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	39 W	Classe di isolamento II
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	35,5 W	Classe di isolamento II
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	29,5 W	Classe di isolamento II
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	39,5 W	Classe di isolamento II
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	39 W	Classe di isolamento II
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	39 W	Classe di isolamento II
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	39 W	Classe di isolamento II
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	16,6 W	Classe di isolamento II
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	20,5 W	Classe di isolamento II
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	19,6 W	Classe di isolamento II
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	20,5 W	Classe di isolamento II
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	19,6 W	Classe di isolamento II
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	19,6 W	Classe di isolamento II
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	31,5 W	Classe di isolamento II
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31 W	Classe di isolamento II
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	29,5 W	Classe di isolamento II
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	29 W	Classe di isolamento II
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	29 W	Classe di isolamento II
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	11,8 W	Classe di isolamento II
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	19,6 W	Classe di isolamento II
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	35 W	Classe di isolamento II
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	32,5 W	Classe di isolamento II
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	31 W	Classe di isolamento II
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	31 W	Classe di isolamento II
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	35 W	Classe di isolamento II
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	31 W	Classe di isolamento II
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	11,8 W	Classe di isolamento II
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	19,6 W	Classe di isolamento II
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	28,5 W	Classe di isolamento II
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	35 W	Classe di isolamento II
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	27 W	Classe di isolamento II
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	37,5 W	Classe di isolamento II
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	44 W	Classe di isolamento II
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	11,8 W	Classe di isolamento II
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	39,5 W	Classe di isolamento II
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	39,5 W	Classe di isolamento II

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	No	Non applicabile
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Sì	1%
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	No	-
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	No	-
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	No	Non applicabile
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	No	Non applicabile
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	No	Non applicabile
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	No	Non applicabile
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Sì	1%
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Sì	1%
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Sì	1%
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Sì	1%
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Sì	1%
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Sì	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Sì	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Sì	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Sì	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Sì	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Sì	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Sì	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Sì	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Sì	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Sì	1%
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Sì	1%
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	No	Non applicabile
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	No	Non applicabile
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Sì	1%
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Sì	1%
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	No	Non applicabile
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	No	Non applicabile
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	No	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	No	Non applicabile
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	No	Non applicabile
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Sì	1%
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	No	Non applicabile
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	No	Non applicabile
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	No	Non applicabile
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Sì	1%
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Sì	1%
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Sì	1%
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	No	Non applicabile
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	No	Non applicabile
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	No	Non applicabile
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	No	Non applicabile
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	No	Non applicabile
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	No	Non applicabile
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	No	Non applicabile
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	No	Non applicabile
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	No	Non applicabile
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	No	Non applicabile
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Sì	1%
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Sì	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sì	1%
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	No	Non applicabile
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	No	Non applicabile
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	No	Non applicabile
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	No	Non applicabile
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	No	Non applicabile
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Sì	1%
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sì	1%
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Sì	1%
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Sì	1%
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Sì	1%
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Sì	1%
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Sì	1%
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Sì	1%
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Sì	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sì	1%
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Sì	1%
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Sì	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sì	1%
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	No	Non applicabile
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Sì	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	No	Non applicabile
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Sì	1%
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	No	Non applicabile
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	No	Non applicabile
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Sì	1%
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	No	Non applicabile
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Sì	1%
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	No	Non applicabile
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	No	Non applicabile
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	No	Non applicabile
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	No	Non applicabile
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	No	Non applicabile
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	No	Non applicabile
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	No	Non applicabile
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	No	Non applicabile
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	No	Non applicabile
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	No	Non applicabile
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	No	Non applicabile
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	No	Non applicabile
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	No	Non applicabile
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	No	Non applicabile
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	No	Non applicabile
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	No	Non applicabile
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	No	Non applicabile
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	No	Non applicabile
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Sì	1%
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sì	1%

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Argento
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Argento
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Bianco
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Bianco
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Bianco
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Bianco
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Bianco
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Bianco
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Bianco
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Bianco
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Bianco
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Bianco
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Bianco
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Bianco
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Bianco
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Bianco
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Bianco
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Nero
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Nero
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Nero
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Nero
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Bianco
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Bianco
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Bianco
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Bianco
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Bianco
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Bianco
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Bianco
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Bianco
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Bianco
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Bianco
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Bianco
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Bianco
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Argento
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Argento
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Nero
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Nero
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Bianco
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Bianco
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Bianco
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Bianco
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Bianco
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Bianco
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Bianco
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Bianco
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Bianco
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Nero
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Nero
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Nero
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Argento
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Argento
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Argento

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Argento
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Argento
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Argento
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Argento
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Bianco
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Bianco
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Bianco
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Bianco
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Bianco
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Bianco
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Bianco
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Bianco
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Bianco
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Bianco
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Bianco
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Bianco
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Bianco
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Argento
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Argento
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Argento
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Bianco
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Nero
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Nero
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Nero
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Bianco
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Bianco
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Bianco
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Bianco
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Bianco
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Bianco
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Bianco
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Bianco
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Bianco
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Bianco
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Bianco
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Bianco
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Bianco
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Bianco
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Bianco
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Nero
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Nero
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Nero

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Nero
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Nero
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Nero
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Nero
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Nero
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Nero
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Nero
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Nero
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Nero
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Bianco
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Bianco
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Bianco
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Bianco
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Bianco
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Bianco

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422,0.386)<2
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434,0.403)<3
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434,0.403)<2
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434,0.403)<3
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434,0.403)<3
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458,0.410)<3
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458,0.410)<3
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458,0.410)<3
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434,0.403)<3
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382,0.380)<3
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434,0.403)<3
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434,0.403)<3
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382,0.380)<3
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434,0.403)<3
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458,0.410)<3
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.457,0.385)<3
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343,0.331)<3
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434,0.403)<2
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458,0.410)<3
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343,0.331)<3
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	(0.457,0.385)<3
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434,0.403)<3
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2


Dati del prodotto

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	ST770T
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	ST770T
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	ST770B
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	ST770B
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	ST770S
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	ST770B
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	ST770B
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	ST770B
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	ST780T

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	ST780T
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	ST770X
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	ST770X
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST780T
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	ST780S
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	ST780S
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	ST780S
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	ST770T
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	ST770T
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	ST770T
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	ST770T
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	ST780T
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	ST780T
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	ST770T
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	ST770T
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	ST770T
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	ST770T
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	ST770T
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	ST770S
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	ST770S
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	ST770S
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	ST780T
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	ST770T
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	ST770T
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	ST770T
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	ST770T
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	ST770T
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	ST770T
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	ST770T
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	ST770T
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	ST770T
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	ST770T
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	ST780T
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	ST780T
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	ST780T
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	ST770S
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S



Polar normal diagrams



ST770TI - 910500465998

ST770TI - 910505101405


ST770TI - 910505101224



ST780TI - 910505101439

ST770TI - 910505101410


ST770TI - 910505101392




ST770TI - 910505101402

ST770TI - 910505101213


ST770TI - 910505101423




ST770TI - 910505101232




ST770TI - 910505101391




ST770TI - 910505101207




ST780TI - 910505101426




ST770TI - 910505101367




ST780TI - 910505101431




ST780TI - 910505101440




ST770TI - 910505101403




ST770TI - 910505101395




ST770TI - 910505101394




ST770TI - 910505101216




ST770TI - 910505100731




ST770TI - 910505101397




ST780TI - 910505101428




ST770TI - 910505101368












ST770TI - 910505101369




ST770TI - 910505101419




ST770TI - 910505101413







ST780TI - 910505101437




ST770TI - 910505101208




ST780TI - 910505101430




ST770TI - 910505101383




ST770TI - 910505101212




ST770TI - 910505101228




ST780TI - 910505101438




ST770TI - 910505101381




ST780TI - 910505101445




ST770TI - 910505101421




ST770TI - 910505101417




ST770TI - 910505101396




ST770TI - 910505101388




ST770TI - 910505101214




ST770TI - 910505101370




ST770TI - 910505101390




ST770TI - 910505101382




ST770TI - 910505101221




ST780TI - 910505101432




ST770TI - 910505101416




ST770TI - 910505101219




ST780TI - 910505101435




ST780TI - 910505101441




ST770TI - 910505101364




ST770TI - 910505101215




ST780TI - 910505101427




ST770TI - 910505100733




ST770TI - 910505101231




ST770TI - 910505101223




ST770TI - 910505101366




ST770TI - 910505101422




ST770TI - 910505101211




ST770TI - 910505101378




ST770TI - 910505101210




ST770TI - 910505101393




ST770TI - 910505101415




ST770TI - 910505101389




ST770TI - 910505101401




ST780TI - 910505101442




ST770TI - 910505101365




ST770TI - 910505101218




ST770TI - 910505101420




ST780TI - 910505101436




ST770TI - 910505101220




ST780TI - 910505101443




ST770TI - 910505101379




ST770TI - 910505101398




ST770TI - 910505101399




ST780TI - 910505101429




ST770TI - 910505101209




ST770TI - 910505101217




ST770TI - 910505101230




ST770TI - 910505101229




ST770TI - 910505101385




ST770TI - 910505101412




ST780TI - 910505101434




ST780TI - 910505101444




ST780TI - 910505101446




ST770TI - 910505100014




ST770TI - 910505100723




ST770TI - 910505100721




ST770TI - 910505100722




ST770TI - 910505100724




ST770TI - 910505100725




ST770TI - 910505100730




ST770TI - 910505100732




ST770TI - 910505100743




ST780TI - 910505100747




ST780TI - 910505100748




ST770TI - 910505100737




ST770TI - 910505100736



ST780TI - 910505100755



ST780TI - 910505100756



ST780TI - 910505100749