



La migliore soluzione in termini di flessibilità e prestazioni per il retail

StyliD Evo

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Vantaggi

- Attrae i clienti con un'elevata qualità della luce e un comfort visivo superiore
- Riposiziona e aggiorna il prodotto facilmente per le frequenti modifiche di layout del negozio
- La tecnologia OptiShield assicura un fascio luminoso senza macchie per tutta la durata di vita del prodotto

Caratteristiche

- Sostituzione senza attrezzi o aggiornamento dei riflettori
- Ottica OptiShield sigillata per la protezione da insetti e polvere
- Accessori: filtro in vetro per l'illuminazione rossa e verde
- Emissione fino a 6.000 lm per elevate altezze di installazione
- Fascio ovale ad alta intensità, che consente di incrementare la distanza tra gli apparecchi per l'illuminazione di banchi, insegne, marchi o banner

Applicazione

- Discounts
- Supermercati e ipermercati
- Grande distribuzione al dettaglio (retail)

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Versions



StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion



StyliD Evo Compact ST770X white,
Maxos fusion integrated

Versions



StyliD Evo Compact ST770X black,
Maxos fusion integrated



StyliD Evo Performance ST780S
black, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Performance ST780S
white, Maxos fusion version



StyliD Evo Performance HR









StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion

Versions








StyliD Evo Performance HR for
maxos fusion

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dati del prodotto




Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view

Dati del prodotto



StyliD Evo Compact ST770X
Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side
view



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR




Aiming indication, with marking for
Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side
view



StyliD Evo ST770B semi recessed
installation rim



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust

Dati del prodotto



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for
Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black,
full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full
rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front
view



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR

Dati del prodotto



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Performance black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust

Dati del prodotto



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Meccanica e corpo	
Tipo copertura ottica	-
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,5
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	LED27S
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	LED39S
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	-
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Full Product		Temperatura di colore correlata	Indice di resa cromatica	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
Order Code	Name	(Nom)	(CRI)	(Nom)	
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	3000 K	>90	138 lm/W	2.700 lm
97711500	ST770T 39S/830 DIA- VLC HOVL-H SI	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	132 lm/W	2.700 lm
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	130 lm/W	2.700 lm
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	78 lm/W	2.700 lm
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	5000 K	>90	94 lm/W	3.000 lm
Full Product		Temperatura di colore correlata	Indice di resa cromatica	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
Order Code	Name	(Nom)	(CRI)	(Nom)	
97664400	ST770B 27S/ PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	114 lm/W	2.700 lm
97665100	ST770B 27S/ PW930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm
97666800	ST770B 27S/ ROSE PSU-E MB FG WH	2200 K	>80	90 lm/W	2.800 lm
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	2700 K	>80	132 lm/W	3.900 lm
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.900 lm
97682800	ST770S 39S/930 DIA- VLC HWB BK	3000 K	>90	129 lm/W	3.900 lm
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97656900	ST770B 27S/830 DIA- VLC-E MB FG BK	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97657600	ST770B 27S/830 DIA- VLC-E OVL-H BK	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.000 lm

Full Product		Temperatura di colore correlata	Indice di resa cromatica	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
Order Code	Name	(Nom)	(CRI)	(Nom)	
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700 K	>80	130 lm/W	2.700 lm
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	133 lm/W	2.700 lm
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.700 lm
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	95 lm/W	3.000 lm
97735100	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	128 lm/W	3.900 lm
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	2700 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	2700 K	>80	138 lm/W	6.000 lm
97733700	ST770X 27S/ PC930 DIA MB FG BK	3000 K	>90	116 lm/W	2.700 lm
97734400	ST770X 27S/ PW930 DIA MB FG BK	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.900 lm
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	139 lm/W	3.900 lm
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	>80	144 lm/W	3.900 lm

Full Product		Temperatura di colore correlata	Indice di resa cromatica	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
Order Code	Name	(Nom)	(CRI)	(Nom)	
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	>90	131 lm/W	3.900 lm
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
97754200	ST780T 49S/830 DIA- VLC OVL-H WH	3000 K	>80	128 lm/W	4.900 lm
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	135 lm/W	6.000 lm
97745000	ST780S 60S/827 DIA- VLC HWB BK	2700 K	>80	135 lm/W	6.000 lm
97746700	ST780S 60S/830 DIA- VLC HMB BK	3000 K	>80	139 lm/W	6.000 lm
97747400	ST780S 60S/840 DIA- VLC VWB FG BK	4000 K	>80	146 lm/W	6.000 lm
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	132 lm/W	2.700 lm
97705400	ST770T 27S/ PC930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	114 lm/W	2.700 lm
97707800	ST770T 27S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	3000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm
97758000	ST780T 49S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	2700 K	>80	138 lm/W	6.000 lm

Full Product		Temperatura di colore correlata	Indice di resa cromatica	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
Order Code	Name	(Nom)	(CRI)	(Nom)	
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	138 lm/W	1.700 lm
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	150 lm/W	1.700 lm
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97677400	ST770S 27S/830 DIA- VLC MB FG WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97678100	ST770S 27S/840 DIA- VLC VWB FG WH	4000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	124 lm/W	2.000 lm
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	141 lm/W	2.700 lm
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	2700 K	>80	135 lm/W	2.700 lm
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	146 lm/W	3.900 lm
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	2700 K	>80	139 lm/W	3.900 lm
97697200	ST770T 27S/830 DIA- VLC HOVL-H WH	3000 K	>80	133 lm/W	2.700 lm
97706100	ST770T 27S/ PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	>90	130 lm/W	2.700 lm
97679800	ST770S 39S/827 DIA- VLC WB FG SI	2700 K	>80	129 lm/W	3.900 lm
97680400	ST770S 39S/830 DIA- VLC MB FG SI	3000 K	>80	138 lm/W	3.900 lm
97681100	ST770S 39S/840 DIA- VLC VWB FG SI	4000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm

Full Product		Temperatura di colore correlata	Indice di resa cromatica	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
Order Code	Name	(Nom)	(CRI)	(Nom)	
97719100	ST770T 49S/830 DIA- VLC HOVL-V WH	3000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
97753500	ST780T 49S/830 DIA- VLC HOVL-H BK	3000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
97683500	ST770S 39S/ PC930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	>90	116 lm/W	3.900 lm
97684200	ST770S 39S/ PW930 DIA- VLC HVWB BK	3000 K	>90	134 lm/W	4.000 lm
97692700	ST770S 49S/ PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm
97740500	ST780S 49S/827 DIA- VLC WB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
97741200	ST780S 49S/830 DIA- VLC MB FG WH	3000 K	>80	128 lm/W	4.900 lm
97742900	ST780S 49S/840 DIA- VLC VWB FG WH	4000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97698900	ST770T 27S/830 DIA- VLC OVL-H WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
97709200	ST770T 39S/827 DIA- VLC OVL-V WH	2700 K	>80	129 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	132 lm/W	3.900 lm
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	138 lm/W	3.900 lm
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.900 lm
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	135 lm/W	1.700 lm
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	3000 K	>90	78 lm/W	2.700 lm
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	5000 K	>90	94 lm/W	3.000 lm
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2200 K	>80	90 lm/W	2.800 lm
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	115 lm/W	3.900 lm
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-	Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio orizzontale
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1	Fascio orizzontale ovale

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	3000 K	>90	135 lm/W	1.700 lm
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	2700 K	>80	135 lm/W	2.700 lm
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	3000 K	>90	81 lm/W	2.700 lm
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	143 lm/W	3.900 lm
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	143 lm/W	6.000 lm
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	3000 K	>80	149 lm/W	1.700 lm
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	4.900 lm
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1	Fascio orizzontale ovale
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-	Fascio medio
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-	Fascio stretto
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-	Fascio medio
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-	Fascio extra largo

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti		Tipo di ottica
		lumino	se	
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-		Fascio medio
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-		Fascio medio
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-		Fascio medio
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-		Fascio medio
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-		Fascio medio
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-		Fascio medio
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-		Fascio medio
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-		Fascio largo
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-		Fascio medio
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-		Fascio extra largo
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-		Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-		Fascio largo
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-		Fascio medio
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-		Fascio orizzontale ovale
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-		Fascio stretto
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-		Fascio largo
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-		Fascio extra largo
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-		Fascio orizzontale ovale
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-		Fascio orizzontale ovale
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-		Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-		Riflettore in metallo a fascio largo ad alta

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti		Tipo di ottica
		lumino	se	
				riflessione da 40 a 80 gradi
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-		Fascio medio
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-		Fascio medio
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-		Fascio stretto
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-		Fascio stretto
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-		Fascio stretto
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-		Fascio stretto
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-		Fascio largo
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-		Fascio orizzontale ovale
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-		Fascio medio
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-		Fascio extra largo
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-		Fascio medio
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-		Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-		Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-		Fascio extra largo
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-		Fascio medio
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-		Fascio medio
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-		Fascio medio
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-		Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-		Fascio medio
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-		Fascio medio
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-		Fascio largo
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-		Fascio largo
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-		Fascio medio
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-		Fascio extra largo
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-		Fascio largo
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-		Fascio medio
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-		Fascio extra largo

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti		Tipo di ottica
		luminose		
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-		Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-		Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-		Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-		Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-		Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-		Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio orizzontale
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-		Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
9769800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-		Fascio largo
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-		Fascio medio
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-		Fascio extra largo
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-		Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio verticale
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-		Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio orizzontale
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-		Riflettore in metallo a fascio molto largo ad alta riflessione >80 gradi
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-		Riflettore in metallo a fascio molto largo ad alta riflessione >80 gradi
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-		Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti		Tipo di ottica
		luminose		
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-		Fascio largo
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-		Fascio medio
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-		Fascio extra largo
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-		Fascio stretto
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-		Fascio verticale ovale
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-		Fascio largo
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-		Fascio orizzontale ovale
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-		Fascio medio
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-		Fascio extra largo
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-		Fascio verticale ovale
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-		Fascio largo
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-		Fascio orizzontale ovale
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-		Fascio medio
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-		Fascio medio
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-		Fascio medio
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-		Fascio medio
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-		Fascio medio
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-		Fascio medio
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-		Fascio medio
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-		Fascio medio
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-		Fascio medio
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-		Fascio medio
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-		Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-		Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-		Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	-		Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-		Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti	
		luminose	Tipo di ottica
			riflessione da 10 a 20 gradi
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione	
		IEC	Consumo energetico
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Classe di isolamento II	19,8 W
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Classe di isolamento II	29,5 W
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Classe di isolamento II	19,6 W
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Classe di isolamento II	31 W
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II	11,8 W
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Classe di isolamento II	16,6 W
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II	19,6 W
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe di isolamento II	19,6 W
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II	19,8 W
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II	19,8 W
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II	35 W
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II	32,5 W
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II	24,5 W
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II	19,8 W
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II	31 W

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti	
		luminose	Tipo di ottica
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione	
		IEC	Consumo energetico
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Classe di isolamento II	31 W
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II	29 W
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe di isolamento II	29 W
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Classe di isolamento II	31,5 W
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Classe di isolamento II	20,5 W
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Classe di isolamento II	20,5 W
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Classe di isolamento II	20,5 W
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Classe di isolamento I	11,8 W
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Classe di isolamento I	16,4 W
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Classe di isolamento I	19,6 W
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Classe di isolamento I	19,6 W
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Classe di isolamento I	19,6 W
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Classe di isolamento I	19,8 W
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Classe di isolamento I	19,6 W
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Classe di isolamento I	34 W
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Classe di isolamento I	32 W

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Consumo energetico
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Classe di isolamento I	29 W
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Classe di isolamento I	29 W
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Classe di isolamento I	30,5 W
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Classe di isolamento II	37,5 W
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Classe di isolamento II	44 W
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Classe di isolamento I	24 W
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Classe di isolamento I	19,8 W
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Classe di isolamento II	29 W
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Classe di isolamento II	29 W
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Classe di isolamento II	27 W
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Classe di isolamento II	29 W
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Classe di isolamento II	37,5 W
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe di isolamento II	39 W
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Classe di isolamento II	37,5 W
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Classe di isolamento II	37,5 W
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Classe di isolamento II	46 W
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Classe di isolamento II	45 W
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Classe di isolamento II	45 W
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Classe di isolamento II	41 W
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Classe di isolamento II	19,8 W
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Classe di isolamento II	24,5 W
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Classe di isolamento II	19,8 W
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Classe di isolamento II	37,5 W
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Classe di isolamento II	38 W
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Classe di isolamento II	38 W
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Classe di isolamento II	46 W
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Classe di isolamento II	11,8 W

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Consumo energetico
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Classe di isolamento II	11,8 W
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Classe di isolamento II	11,8 W
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe di isolamento II	20,5 W
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe di isolamento II	20,5 W
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe di isolamento II	20,5 W
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Classe di isolamento II	16,6 W
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Classe di isolamento II	19,6 W
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Classe di isolamento II	19,6 W
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Classe di isolamento II	29 W
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Classe di isolamento II	29 W
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Classe di isolamento II	20,5 W
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe di isolamento II	20,5 W
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Classe di isolamento II	31,5 W
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Classe di isolamento II	29,5 W
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Classe di isolamento II	29,5 W
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Classe di isolamento II	39 W
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Classe di isolamento II	39 W
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Classe di isolamento II	35,5 W
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Classe di isolamento II	29,5 W
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe di isolamento II	39,5 W
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe di isolamento II	39 W
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe di isolamento II	39 W
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe di isolamento II	39 W
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Classe di isolamento II	16,6 W
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe di isolamento II	20,5 W
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Classe di isolamento II	19,6 W
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe di isolamento II	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Consumo energetico
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Classe di isolamento II	19,6 W
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Classe di isolamento II	19,6 W
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe di isolamento II	31,5 W
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Classe di isolamento II	31 W
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe di isolamento II	29,5 W
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Classe di isolamento II	29 W
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Classe di isolamento II	29 W
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Classe di isolamento II	11,8 W
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Classe di isolamento II	19,6 W
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Classe di isolamento II	35 W
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Classe di isolamento II	32,5 W
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Classe di isolamento II	31 W
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Classe di isolamento II	31 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Controllo Dimmerabile integrato	Livello massimo di attenuazione
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	No -	Non applicabile
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Si Comunicazione a luce visibile	1%
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	No -	-
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	No -	-
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	No -	Non applicabile
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	No -	Non applicabile
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	No -	Non applicabile
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	No -	Non applicabile
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	No -	Non applicabile
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	No -	Non applicabile
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	No -	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Consumo energetico
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Classe di isolamento II	35 W
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Classe di isolamento II	31 W
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Classe di isolamento II	11,8 W
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Classe di isolamento II	19,6 W
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Classe di isolamento II	28,5 W
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Classe di isolamento II	35 W
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Classe di isolamento II	27 W
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Classe di isolamento II	37,5 W
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Classe di isolamento II	44 W
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Classe di isolamento II	11,8 W
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Classe di isolamento II	39,5 W
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe di isolamento II	39,5 W

Order Code	Full Product Name	Controllo Dimmerabile integrato	Livello massimo di attenuazione
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	No -	Non applicabile
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	No -	Non applicabile
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	No -	Non applicabile
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	No -	Non applicabile
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	No -	Non applicabile
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	No -	Non applicabile
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	No -	Non applicabile
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Si -	1%
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Si Comunicazione a luce visibile	1%
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Si Comunicazione a luce visibile	1%
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Si Comunicazione a luce visibile	1%

Order Code	Full Product Name	Controllo		Livello massimo di attenuazione
		Dimmerabile	integrato	
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Si	-	1%
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Si	-	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Si	-	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Si	-	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Si	-	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Si	-	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Si	-	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Si	-	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Si	-	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Si	-	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Si	-	1%
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Si	-	1%
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	No	-	Non applicabile
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	No	-	Non applicabile
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Si	-	1%
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Si	-	1%
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	No	-	Non applicabile
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	No	-	Non applicabile
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	No	-	Non applicabile
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	No	-	Non applicabile
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	No	-	Non applicabile
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	No	-	Non applicabile
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	No	-	Non applicabile
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	No	-	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Controllo		Livello massimo di attenuazione
		Dimmerabile	integrato	
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	No	-	Non applicabile
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	No	-	Non applicabile
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	No	-	Non applicabile
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	No	-	Non applicabile
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	No	-	Non applicabile
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	No	-	Non applicabile
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	No	-	Non applicabile
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	No	-	Non applicabile
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	No	-	Non applicabile
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	No	-	Non applicabile
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Si	-	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	No	-	Non applicabile
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	No	-	Non applicabile
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	No	-	Non applicabile
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	No	-	Non applicabile
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	No	-	Non applicabile
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Si	-	1%
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Si	Comunicazione a luce visibile	1%

Order Code	Full Product Name	Controllo		Livello massimo di attenuazione
		Dimmerabile	integrato	
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Si	-	1%
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Si	-	1%
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Si	-	1%
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Si	-	1%
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	No	-	Non applicabile
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Si	-	1%
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	No	-	Non applicabile
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Si	-	1%
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	No	-	Non applicabile
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	No	-	Non applicabile
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Si	-	1%
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	No	-	Non applicabile
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Si	-	1%
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	No	-	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Controllo		Livello massimo di attenuazione
		Dimmerabile	integrato	
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	No	-	Non applicabile
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	No	-	Non applicabile
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	No	-	Non applicabile
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	No	-	Non applicabile
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	No	-	Non applicabile
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	No	-	Non applicabile
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	No	-	Non applicabile
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	No	-	Non applicabile
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	No	-	Non applicabile
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	No	-	Non applicabile
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	No	-	Non applicabile
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	No	-	Non applicabile
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	No	-	Non applicabile
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	No	-	Non applicabile
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	No	-	Non applicabile
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	No	-	Non applicabile
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	No	-	Non applicabile
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Argento
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Argento
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Bianco
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Bianco
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Bianco
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Bianco
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Bianco
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Bianco
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Bianco
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Bianco
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Bianco
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Bianco
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Bianco
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Bianco
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Bianco
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Bianco
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Nero
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Nero
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Nero
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Nero
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Bianco
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Bianco
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Bianco
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Bianco
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Bianco
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Bianco
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Bianco
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Bianco
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Bianco
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Bianco
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Bianco
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Bianco
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Argento
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Argento
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Nero
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Nero
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Bianco
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Bianco
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Bianco
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Bianco
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Bianco
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Bianco
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Bianco
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Bianco
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Bianco
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Nero
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Nero
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Nero
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Argento
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Argento
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Argento
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Argento
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Argento
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Argento
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Argento
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Bianco
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Bianco
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Bianco
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Bianco
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Bianco
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Bianco
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Bianco
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Bianco
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Bianco
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Bianco
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Bianco
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Bianco
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Argento
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Argento
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Argento
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Bianco
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Nero
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Nero
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Nero
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Bianco
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Bianco
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Bianco
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Bianco
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Bianco
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Bianco
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Bianco
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Bianco
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Bianco
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Bianco
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Bianco
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Bianco
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Bianco
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Bianco
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Bianco
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Nero
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Nero
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Nero
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Nero
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Nero
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Nero
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Nero
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Nero
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Nero
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Nero
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Nero
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Nero
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Bianco
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Bianco
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Bianco
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Bianco
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Bianco
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Bianco

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422,0.386)<2
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434,0.403)<2
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434,0.403)<3
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434,0.403)<3
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458,0.410)<3
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458,0.410)<3
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458,0.410)<3
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434,0.403)<3
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382,0.380)<3
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434,0.403)<3
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434,0.403)<3
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382,0.380)<3
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434,0.403)<3
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458,0.410)<3
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.457,0.385)<3
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343,0.331)<3
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434,0.403)<2
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458,0.410)<3
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343,0.331)<3
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	(0.457,0.385)<3
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5.000 h
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1 %
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1 %
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5.000 h
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5.000 h
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5.000 h
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	-
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Dati del prodotto




Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	ST770T
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	ST770T
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	ST770B
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	ST770B
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	ST770S
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	ST770B
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	ST770B
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	ST770B
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	ST780T
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	ST780T
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	ST770X
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	ST770X

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST780T
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	ST780S
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	ST780S
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	ST780S
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	ST770T
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	ST770T
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	ST770T
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	ST770T
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	ST780T
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	ST780T
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	ST770T
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	ST770T
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	ST770T
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	ST770T
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	ST770T
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	ST770S
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	ST770S
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	ST770S
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	ST780T
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HWWB BK	ST770S

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	ST770T

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	ST770T
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	ST770T
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	ST770T
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	ST770T
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	ST770T
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	ST770T
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	ST770T
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	ST770T
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	ST770T
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	ST780T
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	ST780T
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	ST780T
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	ST770S
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770T1 - 910500465998

Polar Normal (separate) - ST770T1 - 910505101405

Polar Normal (separate) - ST770T1 - 910505101224






Polar Normal (separate) - ST780T1 - 910505101439

Polar Normal (separate) - ST770T1 - 910505101410

Polar Normal (separate) - ST770T1 - 910505101392




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101402

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101213




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101423



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101232

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101391

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101207




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101426


Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101367

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101431


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101440




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101403




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101395




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101394




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101216




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100731



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101397




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101428




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101368


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101369




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101419




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101413




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101414




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101377




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101387



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101418






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101380



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101384




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101411

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101386




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101433



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101437

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101208

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101430




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101383


Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101212

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101228


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101438




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101381




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101445




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101421




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101417




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101396



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101388




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101214




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101370


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101390




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101382




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101221




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101432




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101416




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101219



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101435






Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101441



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101364




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101215

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101427




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100733



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101231

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101223

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101366




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101422


Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101211

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101378


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101210




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101393




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101415




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101389




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101401




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101442



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101365






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101218



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101420




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101436

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101220




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101443



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101379

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101398

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101399




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101429


Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101209

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101217


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101230




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101229




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101385




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101412




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101434




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101444



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101446






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100014



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100723




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100721

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100722




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100724



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100725

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100730

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100732






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100743

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100747

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100748



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505100737

Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505100736

Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505100755



Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505100756

Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505100749

