



Perfeita em flexibilidade e rendimento no segmento de retalho

Com a gama StyliD Evo, os revendedores podem desfrutar de qualidade de luz superior e eficiência energética líder no mercado das óticas PerfectAccent numa série de projetores flexíveis e preparados para o futuro. Os projetores StyliD Evo são fáceis de reconfigurar com atualizações de ótica rápidas e fáceis que não exigem ferramentas. Também facilitam as frequentes mudanças nas disposições das lojas, já que os projetores StyliD Evo podem ser facilmente reposicionados na calha ou numa estrutura Maxos fusion. Com uma vasta gama de aplicações de iluminação, desde intensidades de luz mais baixas em formatos de loja de conveniência até instalações em tetos altos, onde é necessária uma emissão lumínica muito alta, o StyliD oferece continuidade para todos os conceitos de loja de retalho. O StyliD Evo pode ser montado numa calha 3C ou DALI (ST770T, ST780T), em estruturas Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) ou no teto com uma versão semiencastrada (ST770B). Todos os projetores StyliD Evo com refletores PerfectAccent estão certificados como produtos de iluminação circular e oferecem múltiplas opções de regulação e integração do sistema, incluindo com e sem fios. Para prolongar a vida útil e melhorar a apresentação visual dos alimentos, reduzindo o desperdício e aumentando as vendas, estão disponíveis receitas de iluminação LED para alimentos frescos. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e

alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

Benefícios

- Atraia clientes com mais brilho e um conforto visual superior
- Fácil de reposicionar e atualizar para atualizações frequentes da loja
- A melhor eficácia da sua classe para reduzir a pegada de carbono e poupar no consumo de energia
- Certificada como iluminação circular com refletores PerfectAccent de elevada eficácia

Applications

- Lojas de conveniência
- Supermercados e hipermercados
- Formatos de grandes revendedores

Características

- Substituição ótica fácil ou atualizações que não exigem ferramentas
- Disponível com refletores PerfectAccent de alta eficácia
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó)

- Emissão de até 6000 lm para alturas de instalação elevadas
- Disponível com receitas de iluminação LED para alimentos frescos e tonalidades de LED
- Opções de conectividade com fios (DALI) e sem fios
- O feixe oval de alta intensidade permite um maior espaçamento da luminária ao iluminar balcões de alimentos frescos ou rótulos na parede
- Todos os dados fotométricos são calculados sem o vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao utilizar um vidro frontal.
- A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor. Para as áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, é vivamente recomendada a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibra (seco).
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

Versions



StyliD Evo Compact ST770B
white, semi recessed



StyliD Evo Compact ST770X
white, Maxos fusion
integrated



StyliD Evo Performance
ST780T white, track version



StyliD Evo Compact ST770S
white, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion



StyliD Evo Performance
ST780S white, Maxos fusion
version



StyliD Evo Compact ST770T
white, track version




StyliD Evo Compact ST770T
black, track version




StyliD Evo Performance HR
for maxos fusion


Desenho dimensional




ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH




ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH




ST770T 20S/830 PSU NB FG WH




ST780T 39S/840 PSU NB FG WH




ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH




ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH



ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH



ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH



ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH


Detalhes do produto



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X Mounting interface



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black,
front view



StyliD Evo Performance white,
front view



OptiShield protects the
optical compartment from
bugs and dust



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black,
full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in
white, full rotation flexibility

Informações gerais

Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Driver incluído	Sim
Service tag	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
---------------------------------	-------

Funcionamento e características elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não

Controlos e regulação

Controlo incorporado	Comunicação por luz visível
----------------------	-----------------------------

Características mecânicas e compartimento

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]

Aprovação e aplicação

Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,5
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Tipo de ótica
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Feixe médio
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	2.000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Feixe estreito
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Feixe médio
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Feixe muito largo
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Feixe médio
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2.700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Feixe médio
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	78 lm/W	>90	Feixe médio
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	3.000 lm	5000 K	94 lm/W	>90	Feixe médio
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Feixe médio

Order Code	Full Product Name	Fluxo Lumino- so	Temperatura de cor corre- lacionada (Nom.)	Eficácia lumi- nosa (nominal) (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Tipo de ótica
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Feixe médio
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2.800 lm	2200 K	90 lm/W	>80	Feixe médio
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	3.900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Feixe largo
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Feixe médio
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	3.900 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Feixe muito largo
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Feixe médio
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	2.000 lm	3000 K	121 lm/W	>80	Feixe estreito
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2.700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Feixe largo
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Feixe médio
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Feixe muito largo
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	2.700 lm	3000 K	133 lm/W	>90	Feixe horizontal oval
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2.700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Feixe médio
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	2.700 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Feixe médio
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	3.000 lm	5000 K	95 lm/W	>90	Feixe médio
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	2.800 lm	2200 K	96 lm/W	>80	Feixe médio
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Feixe médio
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3.900 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Feixe horizontal oval
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	3.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Feixe estreito
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Feixe estreito
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	3.900 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Feixe estreito
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3.900 lm	3000 K	131 lm/W	>90	Feixe estreito
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	4.900 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Feixe largo
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	4.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Feixe médio
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4.900 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Feixe muito largo
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	6.000 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Feixe médio
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	6.000 lm	4000 K	152 lm/W	>80	Feixe médio
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	1.700 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Feixe largo
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Feixe médio
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	1.700 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Feixe muito largo
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2.700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Feixe largo
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Feixe médio
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	136 lm/W	>80	Feixe muito largo
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	3.900 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Feixe muito largo
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	2.700 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Refletor metálico de alta refletância, oval – Feixe horizontal
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	2.700 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	4.900 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Refletor metálico de alta refletância, oval – Feixe vertical

Order Code	Full Product Name	Fluxo Lumino- so	Temperatura de cor corre- lacionada (Nom.)	Eficácia lumi- nosa (nominal) (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Tipo de ótica
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	3.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Feixe estreito
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	4.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Feixe largo
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	4.900 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Feixe médio
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4.900 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Feixe muito largo
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	2.000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Feixe estreito
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2.700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Feixe largo
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Feixe médio
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Feixe muito largo
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	3.900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Feixe largo
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Feixe médio
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	3.900 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Feixe médio
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3.900 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Feixe médio
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	4.900 lm	3000 K	137 lm/W	>90	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Classe de proteção IEC
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	11,8 W	Classe de segurança II
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	16,6 W	Classe de segurança II
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	19,6 W	Classe de segurança II
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	19,6 W	Classe de segurança II
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	19,8 W	Classe de segurança II
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	19,8 W	Classe de segurança II
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	35 W	Classe de segurança II
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	32,5 W	Classe de segurança II
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	24,5 W	Classe de segurança II
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	19,8 W	Classe de segurança II
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	31 W	Classe de segurança II
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31 W	Classe de segurança II
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	29 W	Classe de segurança II
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	29 W	Classe de segurança II
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	11,8 W	Classe de segurança I
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	16,4 W	Classe de segurança I
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	19,6 W	Classe de segurança I
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	19,6 W	Classe de segurança I
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	19,6 W	Classe de segurança I

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Classe de proteção IEC
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	19,8 W	Classe de segurança I
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	19,6 W	Classe de segurança I
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	34 W	Classe de segurança I
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	32 W	Classe de segurança I
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	29 W	Classe de segurança I
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	29 W	Classe de segurança I
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	30,5 W	Classe de segurança I
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W	Classe de segurança II
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W	Classe de segurança II
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	27 W	Classe de segurança II
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	29 W	Classe de segurança II
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	37,5 W	Classe de segurança II
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	37,5 W	Classe de segurança II
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	37,5 W	Classe de segurança II
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	46 W	Classe de segurança II
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	39,5 W	Classe de segurança II
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	11,8 W	Classe de segurança II
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	11,8 W	Classe de segurança II
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	11,8 W	Classe de segurança II
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	20,5 W	Classe de segurança II
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	20,5 W	Classe de segurança II
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	20,5 W	Classe de segurança II
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	31 W	Classe de segurança II
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	20,5 W	Classe de segurança II
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	20,5 W	Classe de segurança II
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	39 W	Classe de segurança II
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	39,5 W	Classe de segurança II
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	29 W	Classe de segurança II
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	39 W	Classe de segurança II
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	39 W	Classe de segurança II
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	39 W	Classe de segurança II
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	16,6 W	Classe de segurança II
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	19,6 W	Classe de segurança II
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	19,6 W	Classe de segurança II
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	19,6 W	Classe de segurança II
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31 W	Classe de segurança II
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	29 W	Classe de segurança II
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	29 W	Classe de segurança II
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	31 W	Classe de segurança II
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	39,5 W	Classe de segurança II
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	39,5 W	Classe de segurança II

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Não	Não aplicável
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Não	Não aplicável
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Não	Não aplicável
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Não	Não aplicável
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Não	Não aplicável
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Não	Não aplicável
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Não	Não aplicável
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Não	Não aplicável
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Não	Não aplicável
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Não	Não aplicável
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Não	Não aplicável
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Não	Não aplicável
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Não	Não aplicável
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Não	Não aplicável
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Sim	1%
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Sim	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Sim	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Sim	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Sim	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Sim	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Sim	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Sim	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Sim	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Sim	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Sim	1%
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Sim	1%
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Não	Não aplicável
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Não	Não aplicável
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Não	Não aplicável
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Não	Não aplicável
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Não	Não aplicável
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Não	Não aplicável
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Não	Não aplicável
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Não	Não aplicável
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Não	Não aplicável
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Não	Não aplicável
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Não	Não aplicável
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Não	Não aplicável
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Sim	1%
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Sim	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sim	1%

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Não	Não aplicável
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Sim	1%
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sim	1%
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Sim	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sim	1%
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Não	Não aplicável
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Sim	1%
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Sim	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sim	1%
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Não	Não aplicável
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Não	Não aplicável
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Não	Não aplicável
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Não	Não aplicável
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Não	Não aplicável
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Não	Não aplicável
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Não	Não aplicável
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Não	Não aplicável
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Sim	1%
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sim	1%

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Branco
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Branco
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Branco
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Branco
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Branco
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Branco
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Branco
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Branco
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Branco
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Branco
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Branco
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Branco
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Branco
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Branco
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Branco
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Branco
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Branco
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Branco
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Branco
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Branco
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Branco
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Branco
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Branco
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Branco
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Branco
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Branco
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Branco
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Branco
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Branco
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Branco
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Branco
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Branco
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Branco
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Branco
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Branco
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Branco
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Branco
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Branco
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Branco
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Branco
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Branco
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Branco
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Branco
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Branco
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Branco
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Branco
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Branco
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Branco
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Branco
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Branco
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Branco
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Branco
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Branco
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Branco
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Branco
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Branco
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Preto
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Branco
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Branco

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3


Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422,0.386)<2
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2

Dados do produto

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	ST770S
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S


Polar normal diagrams



ST770TI - 910505101405

ST770TI - 910505101224


ST770TI - 910505101371



ST770TI - 910505101410

ST770TI - 910505101213


ST770TI - 910505101423




ST770TI - 910505101232

ST770TI - 910505101391


ST770TI - 910505101207




ST780TI - 910505101426




ST770TI - 910505101403




ST780TI - 910505101447




ST770TI - 910505101395




ST770TI - 910505101216




ST780TI - 910505101428




ST770TI - 910505101413




ST770TI - 910505101414




ST770TI - 910505101377




ST770TI - 910505101418




ST770TI - 910505101384




ST770TI - 910505101411




ST780TI - 910505101437




ST770TI - 910505101208




ST780TI - 910505101430




ST770TI - 910505101212




ST770TI - 910505101228




ST780TI - 910505101438




ST770TI - 910505101381




ST770TI - 910505101421




ST770TI - 910505101417




ST780TI - 910505101425




ST770TI - 910505101214




ST770TI - 910505101382




ST770TI - 910505101221




ST770TI - 910505101416




ST770TI - 910505101219




ST780TI - 910505101435




ST780TI - 910505101441




ST770TI - 910505101364




ST770TI - 910505101215




ST780TI - 910505101427




ST770TI - 910505101231




ST770TI - 910505101223




ST770TI - 910505101422




ST770TI - 910505101415




ST780TI - 910505101442




ST770TI - 910505101218




ST780TI - 910505101436




ST770TI - 910505101220




ST770TI - 910505101379




ST770TI - 910505101398




ST770TI - 910505101399




ST780TI - 910505101429




ST770TI - 910505101217




ST770TI - 910505101230




ST770TI - 910505101229




ST770TI - 910505101385



ST770TI - 910505101412



ST780TI - 910505101434



ST780TI - 910505101446