



# Perfeita em flexibilidade e rendimento no segmento de retalho

## StyliD Evo

Com a gama StyliD Evo, os revendedores podem desfrutar de qualidade de luz superior e eficiência energética líder no mercado das óticas PerfectAccent numa série de projetores flexíveis e preparados para o futuro. Os projetores StyliD Evo são fáceis de reconfigurar com atualizações de ótica rápidas e fáceis que não exigem ferramentas. Também facilitam as frequentes mudanças nas disposições das lojas, já que os projetores StyliD Evo podem ser facilmente reposicionados na calha ou numa estrutura Maxos fusion. Com uma vasta gama de aplicações de iluminação, desde intensidades de luz mais baixas em formatos de loja de conveniência até instalações em tetos altos, onde é necessária uma emissão lumínica muito alta, o StyliD oferece continuidade para todos os conceitos de loja de retalho. O StyliD Evo pode ser montado numa calha 3C ou DALI (ST770T, ST780T), em estruturas Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) ou no teto com uma versão semiencastrada (ST770B). Todos os projetores StyliD Evo com refletores PerfectAccent estão certificados como produtos de iluminação circular e oferecem múltiplas opções de regulação e integração do sistema, incluindo com e sem fios. Para prolongar a vida útil e melhorar a apresentação visual dos alimentos, reduzindo o desperdício e aumentando as vendas, estão disponíveis receitas de iluminação LED para alimentos frescos. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

# StyliD Evo

## Benefícios

- Atraia clientes com mais brilho e um conforto visual superior
- Fácil de reposicionar e atualizar para atualizações frequentes da loja
- A melhor eficácia da sua classe para reduzir a pegada de carbono e poupar no consumo de energia
- Certificada como iluminação circular com refletores PerfectAccent de elevada eficácia

## Características

- Substituição ótica fácil ou atualizações que não exigem ferramentas
- Disponível com refletores PerfectAccent de alta eficácia
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó)
- Emissão de até 6000 lm para alturas de instalação elevadas
- Disponível com receitas de iluminação LED para alimentos frescos e tonalidades de LED
- Opções de conectividade com fios (DALI) e sem fios
- O feixe oval de alta intensidade permite um maior espaçamento da luminária ao iluminar balcões de alimentos frescos ou rótulos na parede

## Aplicação

- Lojas de conveniência
- Supermercados e hipermercados
- Formatos de grandes revendedores

## Avisos e Segurança

- Todos os dados fotométricos são calculados sem o vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao utilizar um vidro frontal.
- A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor. Para as áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, é vivamente recomendada a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibra (seco).
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

## Versions

StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR



# StyliD Evo

## Versions









StyliD Evo Compact HR for maxos fusion






StyliD Evo Compact ST770T black, track version

## Desenho dimensional



# StyliD Evo

## Desenho dimensional



## Detalhes do produto



Aiming indication, with marking for  
Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side  
view



StyliD Evo Compact ST770X  
Mounting interface



StyliD Evo Compact HR

# StyliD Evo

## Detalhes do produto



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust

# StyliD Evo

## Detalhes do produto



Aiming indication, with marking for  
Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white,  
side view



StyliD Evo Compact black, front  
view



StyliD Evo Performance white,  
front view



OptiShield protects the optical  
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full  
rotation flexibility

# StyliD Evo

## Detalhes do produto



StyliD Evo Performance in white,  
full rotation flexibility

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Características técnicas da luz	
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Características mecânicas e compartimento	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,5
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

## Características técnicas da luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Restituição Cromática (IRC)	Índice de Eficácia luminosa (nominal) (Nom.) Luminoso	
				MB FG WH	NB FG WH
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E	3000 K	>90	132 lm/W	2.700 lm
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E	2700 K	>80	130 lm/W	2.700 lm
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E	3000 K	>90	78 lm/W	2.700 lm
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E	5000 K	>90	94 lm/W	3.000 lm
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E	3000 K	>90	114 lm/W	2.700 lm
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E	2200 K	>80	90 lm/W	2.800 lm
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E	2700 K	>80	132 lm/W	3.900 lm
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E	4000 K	>80	147 lm/W	3.900 lm
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB	3000 K	>80	121 lm/W	2.000 lm
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB	2700 K	>80	130 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Índice de			
		Temperatura de cor	Restituição	Eficácia	
		correlacionada (Nom.)	Cromática (IRC)	luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	133 lm/W	2.700 lm
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.700 lm
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	95 lm/W	3.000 lm
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	128 lm/W	3.900 lm
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.900 lm
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	139 lm/W	3.900 lm
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	>80	144 lm/W	3.900 lm
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	>90	131 lm/W	3.900 lm
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	135 lm/W	6.000 lm
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	152 lm/W	6.000 lm
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	138 lm/W	1.700 lm
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	150 lm/W	1.700 lm
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm

## StyliD Evo

Order Code	Full Product Name	Índice de			
		Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Restituição Cromática (IRC)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	3000 K	>80	133 lm/W	2.700 lm
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	>90	130 lm/W	2.700 lm
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	3000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.900 lm
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	>80	128 lm/W	4.900 lm
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	132 lm/W	3.900 lm
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.900 lm
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm
97743600	ST780S 49S/930 DIA- VLC HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	4.900 lm
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm

### Características técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica	Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Feixe médio	97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Feixe estreito	97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Feixe médio	97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Feixe muito largo	97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Feixe médio	976667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Feixe largo
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Feixe médio	976668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Feixe médio
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Feixe médio	976669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Feixe muito largo

# StyliD Evo

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Feixe médio
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Feixe estreito
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Feixe largo
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Feixe médio
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Feixe muito largo
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Feixe horizontal oval
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Feixe médio
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Feixe médio
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Feixe médio
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Feixe médio
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Feixe médio
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Feixe horizontal oval
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Feixe estreito
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Feixe estreito
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Feixe estreito
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Feixe estreito
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Feixe largo
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Feixe médio
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Feixe muito largo
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Feixe médio
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Feixe médio
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Feixe largo
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Feixe médio
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Feixe muito largo
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Feixe largo
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Feixe médio
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Feixe muito largo
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Feixe muito largo
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Refletor metálico de alta refletância, oval – Feixe horizontal

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Refletor metálico de alta refletância, oval – Feixe vertical
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Feixe estreito
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Feixe largo
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Feixe médio
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Feixe muito largo
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Feixe estreito
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Feixe largo
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Feixe médio
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Feixe muito largo
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Feixe largo
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Feixe médio
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Feixe médio
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Feixe médio
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus

## Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Classe de proteção IEC	Energia
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	11,8 W
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Classe de segurança II	16,6 W
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	19,6 W
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de segurança II	19,6 W
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	19,8 W
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	19,8 W
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	35 W
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Classe de proteção IEC	Energia
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	24,5 W
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	19,8 W
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	31 W
976667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Classe de segurança II	31 W
976668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de segurança II	29 W
976669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de segurança II	29 W
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Classe de segurança I	11,8 W
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Classe de segurança I	16,4 W
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Classe de segurança I	19,6 W
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Classe de segurança I	19,6 W

# StyliD Evo

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Classe de proteção IEC	Energia
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Classe de segurança I	19,6 W
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Classe de segurança I	19,8 W
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Classe de segurança I	19,6 W
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Classe de segurança I	34 W
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Classe de segurança I	32 W
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Classe de segurança I	29 W
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Classe de segurança I	29 W
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Classe de segurança I	30,5 W
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de segurança II	29 W
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Classe de segurança II	29 W
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Classe de segurança II	27 W
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Classe de segurança II	29 W
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Classe de segurança II	37,5 W
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	37,5 W
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Classe de segurança II	37,5 W
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	46 W
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	39,5 W
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Classe de segurança II	11,8 W
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	11,8 W
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Classe de segurança II	11,8 W
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de segurança II	20,5 W
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de segurança II	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Classe de proteção IEC	Energia
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de segurança II	20,5 W
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Classe de segurança II	31 W
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Classe de segurança II	20,5 W
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de segurança II	20,5 W
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Classe de segurança II	39 W
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de segurança II	39,5 W
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de segurança II	29 W
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de segurança II	39 W
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de segurança II	39 W
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de segurança II	39 W
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Classe de segurança II	16,6 W
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Classe de segurança II	19,6 W
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	19,6 W
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Classe de segurança II	19,6 W
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Classe de segurança II	31 W
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	29 W
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Classe de segurança II	29 W
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Classe de segurança II	31 W
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Classe de segurança II	39,5 W
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de segurança II	39,5 W

## Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Nível de		
		Controlo	regulação	
Regulável	incorporado	máximo		
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Não	-	Não aplicável
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Nível de		
		Controlo	regulação	
Regulável	incorporado	máximo		
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável

## StyliD Evo

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Não	-	Não aplicável
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Não	-	Não aplicável
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Sim	-	1%
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Sim	-	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Sim	-	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Sim	-	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Sim	-	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Sim	-	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Sim	-	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Sim	-	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Sim	-	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Sim	-	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Sim	-	1%
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Sim	-	1%
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Não	-	Não aplicável
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Não	-	Não aplicável
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Não	-	Não aplicável
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Não	-	Não aplicável
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Não	-	Não aplicável
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Não	-	Não aplicável
Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97763600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Não	-	Não aplicável
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Não	-	Não aplicável
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Sim	-	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Não	-	Não aplicável
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA- VLC HMB WH	Sim	-	1%
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Sim	-	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA- VLC HMB WH	Sim	-	1%
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Não	-	Não aplicável
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Não	-	Não aplicável
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Não	-	Não aplicável
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Não	-	Não aplicável
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Não	-	Não aplicável
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Não	-	Não aplicável
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Não	-	Não aplicável

# StyliD Evo

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sim	Comunicação por luz visível	1%

## Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Branco
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Branco
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Branco
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Branco
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Branco
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Branco
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Branco
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Branco
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Branco
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Branco
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Branco
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Branco
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Branco
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Branco
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Branco
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Branco
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Branco
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Branco
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Branco
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Branco
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Branco
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Branco
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Branco
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Branco
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Branco
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Branco
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Branco
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Branco
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Branco
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Branco
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Branco
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Branco
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Branco
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Branco
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Branco
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Branco
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Branco
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Branco
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Branco
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Branco
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Branco
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Branco
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Branco
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Branco
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Branco
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Branco
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Branco
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Branco
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Branco
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Branco
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Branco
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Branco
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Branco
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Branco
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Branco
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Branco
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Preto
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Branco
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Branco

## Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3

# StyliD Evo

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97763600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97764300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97765000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97767600	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422,0.386)<2
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2

## Dados do produto

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T


Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
97763600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
97764300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
97765000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
97767600	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
977677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
977678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	ST770S
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T

# StyliD Evo


Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101405




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101224




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101371




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101410




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101213




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101423



Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101232




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101391




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101207


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101426




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101403




Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101447




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101395




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101216




Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101428



Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101413




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101414




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101377


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101418**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101384**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101411**




**Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101437**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101208**




**Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101430**



**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101212**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101228**




**Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101438**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101381**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101421**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101417**




**Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101425**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101214**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101382**



**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101221**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101416**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101219**

# StyliD Evo


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101435




Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101441




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101364




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101215




Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101427




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101231



Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101223




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101422




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101415


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101442**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101218**




**Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101436**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101220**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101379**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101398**



**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101399**




**Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101429**




**Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101217**

# StyliD Evo


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101230




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101229




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101385



Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101412



Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101434



Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101446

